

押ボタン式シングルハンドル

PUSH-BUTTON TYPE SINGLE HANDLES


A-870
亜鉛合金製

特 徴 Feature

PAT.PEND.

- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- The exterior matches A-871.



- 仕 様 ●材 質:亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
- 付 属 品:キー2本
- 用 途 ●特装車・バス・振動機器・リフトドア
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●各種施錠装置と組合せてご使用ください。
- S(先端ねじ穴)タイプとP(先端球形)タイプがあります。
- ⚠ ●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

- Specifi- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
- cations ●Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys
- Specific- ●Specially equipped vehicles, buses,
- use ●oscillation devices, lift doors.
- Remarks ●Use is allowed in combination with various lock devices.
- Two types, S (includes a screw hole at the end) and P (the end is spherical) are available.
- ⚠ ●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.



A-870-P

 キーNo. T0230
Key



 [A-870-P
A-870-S]


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-870-P	●	2D/3D	400	01170	¥3,200	5個～	¥3,072
A-870-S	●	2D/3D	400	01326	¥3,200	5個～	¥3,072

 ●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
 ▲: RoHS指令に対応可能です。


パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions




取付け方法

Installation method



AC-1025-PR

押ボタン操作を軽くするプッシュローラーもあります。
 The push roller which reduces the push button operating burden is also available.
 A-870-S, A-871-Sと合せてご使用ください。
 Recommend to use A-870-S or A-871-S together.



M6ナットで固定してください。
 (別売)
 Fasten using an M6 nut.
 (Optional)

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-1025-PR	●	2D/3D	3.8	02082	¥210	40個～	¥202

 ●: RoHS指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
 ▲: RoHS指令に対応可能です。

 ハンドル・取手
 つまみ・周辺機器


A

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ