


Das Zeichnung/CAD-Daten darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anwendung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben wir alle Rechte vorbehalten. ANSMANN verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/ these CAD data must not be multiplied nor be made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we have made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time. The product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 100-240V AC $\pm 10\%$ / 60/50Hz oder/or 12V-13.8V DC $\pm 10\%$
Ausgangsspannung/ output voltage	: 5V DC $\pm 5\%$
Ausgangsstrom/ output current	: 2A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschlusschutz elektronisch / short circuit electronical Überlastschutz elektronisch / overload protection electronical
Schutzart/ protection	: IP 20
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 200g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 200g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse schwarz/ desktop housing black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung blister shell
Approbation/ approval	: CE

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN6409				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
				Erstellt/ Drawn by	13.01.	PK		Quattro USB charger			
VO	packaging changed	09.07.10	PK								
VO	DC plug dimension tip	07.04.10	PK								
VO	printing updated	07.04.10	PK					Zeichnungsnummer/Drawing number		Blatt/ Sheet 1	
VO	printing mirrored	28.01.10	PK					Artikelnummer/Part number			
VO	---	20.01.10	PK					5211013			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 201/52/09	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		