

公差 TOLERANCE		
を 超え OVER	以下 UNDER	
	6	±0.3
6	18	±0.4
18	30	±0.5
30	50	±0.6
50	80	±0.8
80	120	±1.0
120	250	±1.2

注 記

1) 構 成

①スリーブフェライトケース

・材 料: PA66

UL 燃焼クラス: 94V-0

・色 調: ライトグレー

②2分割スリーブコア

・材 料: ソフトフェライト

2) 適応束線径: $\phi 7.5 \sim 8.5\text{mm}$

3) インピーダンス特性

75Ω 以上/ 100MHz (1ターン)

・測定条件

測定器: RFインピーダンス/マテリアル・アナライザ

Agilent E4991A

電 線: UEW $\phi 0.5\text{mm}$ /線長: 80mm

Notes

1) Composition

①Sleeve ferrite case

・Material: PA66

UL flame class: 94V-0

・Color: Light gray

②Split sleeve core

・Material: Soft ferrite

2) Applicable cable Dia.: $\phi 7.5 \sim 8.5\text{mm}$

3) Impedance

$\geq 75\Omega$ / 100MHz (1Turn)



・Test condition

Measuring Equipment:




RF Impedance/Material Analyzer

Agilent E4991A

Wire: UEW $\phi 0.5\text{mm}$ / Length: 80mm



嵌合状態図 / Locked view




△	記号 MARK	日 付 DATE	訂 正 内 容 DESCRIPTION				製 図 DRAWN	承 認 APPROVED
KITAGAWA INDUSTRIES CO., LTD.			投 影 法 PROJECTION METHOD		品 名 NAME	スリーブフェライトクランプ SLEEVE FERRITE CLAMP		
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	検 図 CHECKED	製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	尺 度 SCALE	単 位 UNIT	品 番 PART No.	GRFC-8
10.3.2	10.3.2	10.3.2	10.3.2	10.3.2	1:1	mm	図 番 DRAWING No.	DC0070A-0A
由見	松崎	河合	河合	河合				

TEST REPORT

試験内容 Test purpose	インピーダンス-周波数特性試験 Test of Impedance-Frequency Characteristics
品名 Part Name	スリーブフェライトクランプ SLEEVE FERRITE CLAMP
品番 Part No.	GRFC-8

1. 測定結果 Result



2. 条件 Conditions

- 1) 試験年月日 Tested on : Dec. 10. 2009
- 2) 室温 Temperature / 湿度 Humidity : 23.2°C / 35%RH
- 3) 試験機 Measuring equipment : RF IMPEDANCE MATERIAL ANALYZER / E4991A
- 4) 使用電線 Testing wire : UEW (φ 0.5mm)
- 5) 線長 Wire length / ターン Turn: 80mm / 1Turn

3. 方法 Method

製品に電線を挿通し、電線両端のインピーダンスを測定する。

Electric wire is led through the part, and then impedance at both wire ends is measured.

(この値は測定値であり保証値ではありません。All values are measured but not guaranteed.)

承認 Approved	確認 Checked	作成 Drawn	△	.	.	.
10.2.25 由見	10.2.25 山田	10.2.25 川口	△	.	.	.
			△	.	.	.
			Mark	Date	Revisions	Drawn-Approved