



特長

アジャスター付きのキャスターです。固定用にアジャスター付の併用を必要とする箇所には最適です。一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。

用途

精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器

No.100AFシリーズ

アジャスター付パッキングキャスター
トラック型

No.600AFシリーズ

アジャスター付パッキングキャスター
固定型

Packing Caster with Level Adjuster



Characteristic

Compact and all-in one type. With its light up and down operation, level adjusting and fixing are easy.

Application




Precision instruments / Vending machines / Measuring instruments / Physical and chemical devices / Office automation appliances / Medical instruments

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	No.103AF, 105AF, 603AF, 605AF			No.103AF-N, 105AF-N, 603AF-N, 605AF-N			数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish			
1	本体 Main Body	SPCC	3価クロメート(黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)	SPCC	3価クロメート(黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)		1	
2	プレート Plate						1	
3	車輪 Wheel	NBR	黒色 Black	PA	グレー Gray		1	
4	フット Foot	EPDM	グレー Gray	EPDM	グレー Gray		1	

※部番 2 は、No.600 シリーズにはありません。

Part No.2 is not available for No.600 series.

No.100AFシリーズ トラック型
Series Swivel typeNo.600AFシリーズ 固定型
Series Fixed type

寸法・仕様表 Size List & Specification トラック型 Swivel Caster

ストッパー付きはございません。 Caster with stopper is not available.

型番 Model No.	D	E	E2	F1	F2	G	H	H1	J	L	P	W 車輪巾 Wheel Width	許容荷重(kg) Allowable Load(kg)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
No.103AF	φ50	19	27.5	(R44)	(R46)	φ6.5	65	(10)	t2	78	64	20	50	366	¥990
No.103AF-N												22	80	343	¥960
No.105AF	φ63	27	34	(R59)	(R53)	φ8.5	81	(15)	t2.3	92	75	21	60	600	¥1,570
No.105AF-N												25	130	553	¥1,490

寸法・仕様表 Size List & Specification 固定型 Fixed Caster

ストッパー付きはございません。 Caster with stopper is not available.

型番 Model No.	D	E	G	H	H1	J	K	L1	L2	P1	P2	W 車輪巾 Wheel Width	許容荷重(kg) Allowable Load(kg)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
No.603AF	φ50	46	φ6.5	65	(10)	t2	34.5	54	99	40	85	20	50	300	¥900
No.603AF-N												22	80	270	¥820
No.605AF	φ63	52	φ8.5	81	(15)	t2.3	42	64	112	48	96	21	60	440	¥1,210
No.605AF-N												25	130	380	¥1,190

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.