

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                             |                                      |                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 3                           | 4                                    |                                      |
| A | recommended cut-out for snap-in fixing<br>( edge opposite to snap-in direction )<br>Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung<br>( Grat gegenüber Bestückungsseite )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | wall thickness<br>Wanddicke | length of cut-out<br>Ausschnittlänge | width of cut-out<br>Ausschnittbreite |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 0.75 to / bis 1.25          | 19.2 -0.1                            | 12.9 +0.1                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 1.25 to / bis 2             | 19.4 -0.1                            | 12.9 +0.1                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 2 to / bis 3                | 19.8 -0.1                            | 12.9 +0.1                            |
| B | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>25° ±5°</p> <p>5.3 ±0.5</p> <p>2</p> <p>1a 1b</p> <p>7</p> <p>18.5</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>21.6</p> <p>14.7</p> <p>13 -0.2</p> <p>solder terminal<br/>Lötanschluss 3x1.5</p> </div> </div>                                                                                                                                                   |   |                             |                                      |                                      |
| C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                             |                                      |                                      |
| D | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>15 -0.2</p> <p>21 -0.2</p> <p>black<br/>schwarz</p> <p>green transp.<br/>grün transp.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1a</p> <p>1b</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                                      |                                      |
| E | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Marking<br/>Aufschrift</p> <p>Ⓜ</p> <p>1800.</p> <p>6(4)/250~ 5E4 T100/55</p> <p>10(4)/250~</p> <p>05</p> <p>1b 230V~ 1a</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SPST</p> <p>neon lamp with R<sub>v</sub> for 230V AC</p> <p>suitable for appliances of class II</p> <p>Ausschalter 1-polig</p> <p>Glimmlampe mit R<sub>v</sub> für 230V~</p> <p>Für Geräte der Klasse II geeignet</p> </div> </div> |   |                             |                                      |                                      |

|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           |                            |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|--|--|
| Für Form und Lage<br>FOR SHAPE AND LOC.                  |  |  | ALLgemeintoleranzen<br>UNTOLERANCED DIMENSIONS |  |  | Pause<br>COPY                                                                               |  | Blatt<br>SHEET<br>Original<br>DIN A4 Maßstab<br>SCALE 1:1 |                            | Typ<br>K      | Zeichn./DRAWING NO.<br>1800.0108 | Index                       |  |  |                  |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           |                            |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
| Für Winkel<br>FOR ANGLE ± 2°                             |  |  | PROJECTION                                     |  |  | Abmasse und<br>Nennmassbereiche<br>Angaben in mm<br>ALL DIMENSIONS<br>ARE IN<br>MILLIMETRES |  | Laengen<br>LENGTH<br>Radien<br>RADII                      |                            | 0 10 20 30 mm |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           |                            |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
| c                                                        |  |  | 62524                                          |  |  | 05.03.09 Mut                                                                                |  |                                                           | g                          |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
| b                                                        |  |  | 29972                                          |  |  | 13.11.00 Mut                                                                                |  |                                                           | f                          |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
| a                                                        |  |  | 15826                                          |  |  | 29.03.84 Rie                                                                                |  |                                                           | e                          |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           | d                          |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
| Ausg.<br>ISSUE                                           |  |  | Änderung<br>REVISION                           |  |  | gez.<br>DRAWN BY                                                                            |  |                                                           | Ausg.<br>ISSUE             |               |                                  | Änderung<br>REVISION        |  |  | gez.<br>DRAWN BY |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           | CAD Medusa                 |               |                                  | Z                           |  |  |                  |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           | gez./DRAWN BY 13.11.00 Mut |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           | gepr./CHECKED BY mej       |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |
|                                                          |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           | Ersatz für/REPLACEMENT OF  |               |                                  | Zeichng. gl. Nr. v.28.07.82 |  |  |                  |  |  |
| <b>MARQUARDT</b><br>Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim |  |  |                                                |  |  |                                                                                             |  |                                                           |                            |               |                                  |                             |  |  |                  |  |  |

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum  
 der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach  
 DIN 34 beachten. Copyright reserved.