





番号 NUMBER

C-172752

-1: 本図



断面 A-A



断面 B-B

注記

1. 適用プラグハウジング型番: 172450
2. 連鎖状型番: 172751-1

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

				©19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
				材料 (MATERIAL) りん青銅		AMP TRADE MARK	
				仕上 (FINISH) ニッケル下地, 部分金めっき		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
				総合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.5 ~ 2.0 mm ² (AWG 20-15)		分類 (CLASS)	
				被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.2 ~ 3.4 mm (IN)		型式 (TYPE)	
0 作成 (P-DWG REV. 0) (EQUI: JB2-6425)		Y.F.	3/24/82	一般公差 TOLERANCE { ±0.4 EXCEPT (±0.15) AS NOTED ±1.0		尺度 (SCALE) 4	LOC SIZE 番号 (NO.) J A C-172752
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR.	CHK.	DATE	REV. 0		
DR. 3/24/82 Y. Fujikura		DE. 3/24/82 T. Odo		名称 (NAME) リセフタクル コンタクト (バラ状) マルチ・タ・ア・コネクタ 圧着 917°			
CHK.		APP.					