

DuoLine

Protection à technologie peignable

Peignes
Bar'cl'ic XP

couleur	largeur en pas de 9 mm	référence
gris	26 pas	14875
	104 pas	14819
bleu	26 pas	14879
	104 pas	14819

- alimentation :
 - à partir d'un ID'cl'ic
 - par câble semi-rigide directement dans la cage de l'appareil (D'cl'ic 16⁺, SF'cl'ic 10⁺)
 - avec les connecteurs réf. 14875 (25⁺, 16⁺ + 6⁺, 10⁺ + 10⁺)
- courant assigné d'emploi : 63 A à 40 °C
- tension assignée d'isolement : 250 V CA
- tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des D'cl'ic et D'cl'ic Vigi

Protège dents



couleur	largeur en pas de 9 mm	réf.
transparent	6 pas	21096

- lot de 12

Connecteurs



couleur	réf.
2 bleus + 2 gris	14875

- pour câble 25 mm² maxi



	interrupteurs différentiels bipolaires, 30 mA ID'cl'ic XP				Disjoncteurs 1P + N D'cl'ic XP				Disjoncteurs différentiels 1P + N, 30 mA D'cl'ic Vigi				
													
	type	calibre (A) à 30 °C	largeur en pas de 9 mm	réf.	calibre (A) à 30 °C	largeur en pas de 9 mm	réf.	type	calibre (A) à 30 °C	largeur en pas de 9 mm	réf.		
	AC (1)	25	4	23157	2	2	20724	AC (1)	10	4	20552		
		40	4	23160	6	2	20723		16	4	20553		
		63	6	23162	10	2	20725		20	4	20554		
	A (2)	40	4	23158	16	2	20726		25	4	20555		
		63	6	23156	20	2	20727		32	4	20564		
	A si (3)	40	4	23161	25	2	20728	A si (3)	16	4	20559		
					32	2	20729		10	4	20574		
racordement	alimentation	en haut par câbles depuis bornier phase / neutre : ● bornes à cage 16 ⁺ pour 25 et 40 A ● borne à cage 35 ⁺ pour 63 A				par peigne Bar'cl'ic (en présence d'une dent du peigne, le raccordement par câble reste possible)				en haut par câbles depuis bornier phase / neutre : ● bornes à cage 16 ⁺ pour 25 et 40 A ● borne à cage 35 ⁺ pour 63 A			
	départ	en haut pour répartition directe par peigne Bar'cl'ic				vers les récepteurs par bornes à cage pour câble 16 ⁺ rigide maxi				vers les récepteurs par bornes à cage pour câble 16 ⁺ rigide maxi			
couleur		blanc RAI, 9003				blanc RAI, 9003				blanc RAI, 9003			
conformes aux normes		NF EN 61008				-				NF EN 61009			
sensibilité		30 mA				-				30 mA			
tension		230 V CA +10 % -15 %				230 V CA +10 % -15 %				230 V CA +10 % -15 %			
tenue aux courts-circuits		totalement protégé en aval du disjoncteur DB90				-				totalement protégé en aval du disjoncteur DB90			
sélectivité verticale différentielle		totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 [3] sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont				-				totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500 [3] sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont			
déclenchements intempestifs		protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manœuvre d'appareillage de réseau...)				-				protection contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères (coup de foudre, manœuvre d'appareillage de réseau...)			
pouvoir de coupure		-				3000 A selon NF EN 60898				3000 A selon NF EN 60898			
classe de limitation		-				3 selon NF EN 60898				3 selon NF EN 60898			
type de fermeture		-				fermeture brusque				fermeture brusque			
courbe de déclenchement		-				C (entre 5 et 10 In)				C (entre 5 et 10 In)			
accessoire		-				dispositif de cadenassage, réf. 26970				dispositif de cadenassage, réf. 26970			

(1) type AC : application standard

(2) type A : conçu pour détecter les courants de défaut comportant des composantes continues.

Prévu par la NF C 15-100 en protection des circuits spécialisés lave-linge et cuisson (cuisinière ou plaque de cuisson)

(3) type A si : protection différentielle à immunité renforcée :

- recommandée par la NF C 15-100 en protection du circuit spécialité congélateur lorsqu'il est prévu

- préconisée par Schneider Electric lorsque l'installation est protégée par un parafoudre.