




Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions



Anschlusschema/Scheme:




Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.: 230V 50-60Hz 1-5
sek.: 15V 2.8VA 7-9
Temp.-Klasse/class: ta 70C/F
unbedingt kurzschlußfest/inherently short-circuit-proof
EUP 2013 Verlustleistung Po <0,4W

Raster/Grid:

Ansicht:Stiftseite/View:pin side



Kennzeichnung/Identification:
Tampondruck/Pad printing


HAHN


cULus


①

prim 230V 50-60Hz 1-5

BV EI 306 8018

ta 70C/F







sek 15V 2.8VA 7-9

⑤

01	26.02.2013	max. Maße hinzu			SAS
 HAHN GmbH & Co. KG					
Transformator			BV EI 306 8018		
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service					
Erstellt:	08.05.2012	Beurmann	Kunde		
Geprüft:	08.05.2012	S.Schnitt	Ort:		
Maßstab:	1:1		Nr.:	8330	
Typ:	EI 30/23	-0-	Projekt/Nr.-Nr.:		
F:\QM\CAD\TRAFO-EI\VERG\EI-30\306\8000\BV-EI-306-8018-Serie					