


Stripping Dimensions/  
Kabelvorbereitung:



**Materials/**

Werkstoffe:

Cu alloy, Au over Ni



Contact/

Kontakt:

Retaining ring/


Cu alloy, Ni

Haltering:



(b)

Part no. / Art.-Nr.:	Plating Pos. 1/ Veredelung Pos. 1:	Plating Pos. 2/ Veredelung Pos. 2:	Plating Pos. 3/ Veredelung Pos. 3:
132A10019X	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel	Gold over Nickel Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt
132C10019X	min. 30 µm hard Gold over min. 50 µm Nickel min. 30 µm Gold über min. 50 µm Nickel	Gold over Nickel Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt
132J10019X	min. 50 µm hard Gold over min. 50 µm Nickel min. 50 µm Gold über min. 50 µm Nickel	Gold over Nickel Gold über Nickel	Nickel plated/ vernickelt



dim. in mm

High power contact female  
Solder cup 10 A for AWG 16-20

Hochstromkontakt Buchse  
Lötkelch 10 A für AWG 16-20

general tolerance/  
Allgemeintoleranz:

ISO 2768-m

drawn/  
gez.

Date/Datum

Name

25.10.2016

Unkrüer

appd./  
gepr.

25.10.2016

Lehmenkühler

Index: b Ä6392 25.10.16 L.U.

scale/Maßstab:

5:1



dwg no /  
Z.-nr.:

13K1A5307

DIN-  
A4

RoHS & REACH compliant/konform

1 / 1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. An analogous prohibition applies to the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization. Die Verbreitung, die Reproduktion, die Vervielfältigung dieses Dokuments, die Verbreitung und die Nutzung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.