

Kunststofffaser-Lichtleiter

Fibre optique synthétique

Synthetic optical fiber

LFP - 1202 - 020



Schaltabstand
Portée
Operating distance

160 mm

mit / avec / with LF#-3030-10#

Reflexions-Lichttaster, hohe Lichtleistung

- Wichtigste Eigenschaften:
- Lichttaster für grössten Schaltabstand
 - 2 verbundene trennbare Einzelfasern, Aussendurchmesser 2,2 mm
 - Innenfaser Ø 1,5 mm
 - Schneidbar

Fibre à réflexion directe, lumineuse

- Caractéristiques principales:
- Fibre pour très grande portée
 - 2 fibres jointes, séparables, diamètre extérieur 2,2 mm
 - Fibre intérieure Ø 1,5 mm
 - Peut être découpée

Diffuse sensor, luminous

- Main features:
- Fiber for very long operating distance
 - 1 separable double fiber, outside diameters 2.2 mm
 - Inner fiber Ø 1.5 mm
 - Can be cut

Technische Daten:

(gemäss IEC 60947-5-2 / DIN 44030)

Bemessungsschaltabstand s_n

mit Serie 3030

mit Serie 3031

mit Serie 3060/65

Normmessplatte

Optische Dämpfung

Lichteinfallswinkel

Caractéristiques techniques:

(selon CEI 60947-5-2 / DIN 44030)

Portée nominale s_n

avec série 3030

avec série 3031

avec série 3060/65

Cible normalisée

Atténuation de la lumière

Angle d'ouverture optique

Technical data:

(acc. to IEC 60947-5-2 / DIN 44030)

Rated operating distance s_n

with series 3030

with series 3031

with series 3060/65

Standard target

Optical attenuation

Angle of incidence

160 mm max.

80 mm max.

260 mm max.

100 x 100 mm weiss / blanc / white

0,4 dB / m max. bei / à / at / 660 nm

siehe Ansprechkurve
voir courbe de réponse
see response diagram

-25 ... +70 °C

Umgebungstemperaturbereich

Biegeradius Faser

Zugbelastung

Innenfaserdurchmesser

Schock und Schwingen

Gewicht

Schutzart Sensorkopf

Material Faser

Material Mantel

Material Sensorkopf

Standardlänge

Plage de température ambiante

Rayon de courbure de la fibre

Force de traction

Diamètre de la fibre intérieure

Chocs et vibrations

Poids

Classe de protection de la tête

Matériau de la fibre

Matériau de la gaine

Matériau de la tête

Longueur standard

Ambient temperature range

Bending radius of fiber

Tensile load

Inner fiber diameter

Shocks and vibration

Weight

Protection degree of sensor head

Fiber material

Sleeve material

Sensor head material

Standard length

40 mm

30 N max.

1,5 mm

IEC 60947-5-2 / 7.4

18 g

IP 67

PMMA

PE

Messing ni/laiton ni/ni-plated brass

2 m ± 0,1 m

Abmessungen:



Dimensions:

Dimensions:

Ansprechkurve *:

Courbe de réponse *:

Response diagram *:



* typische Werte mit / valeurs typiques avec / typical values with LF#-3030-10#

Typenspektrum / Type disponible / Available type:

Artikelnummer / Numéro d'article / Part number	Bezeichnung / Désignation / Part reference	Länge / Longueur / Length
621 000 230	LFP-1202-020	2 m

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces appareils **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité** de **personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These devices **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.