

WAR NR. -
PASSEND ZU -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST
I

NUMMER 829 095

VERWENDET FÜR E 87-9349

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1987
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN



REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	LÖTBEINCHEN VON GERADE IN GEBOGEN	09.12.87	SCHAAR.
2	CAD-NEUERSTELLUNG	23.10.91	A.HO
3	LÖTLÄNGE VON 3.0 IN 3.1 GEÄNDERT	16.03.92	A.HO
C	VERPACKUNGSANGABE HINZU	09.01.96	F.RDT
C1	REVISED PER ECO-10-000443	16.01.10	KK/AEG

POLZ. PRO REIHE	L	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	829 095 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3- 829 095 -6


OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE



- 1 KONTAKTPUNKT
- 2 IM KONTAKTBEREICH $0.8\mu m$ GOLD ÜBER $1.3\mu m$ Ni
IM LÖTBEREICH $2.5\mu m$ ZINN
- 3. EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE $1.6mm$
- 4. STECKBAR MIT MODU II STIFTEN $\phi / \square 0.63$
- 5. HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTI-
STATISCHEM BLISTER
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI



ZEICHNUNG GÜLTIG AB 06./96..					
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany					
BENENNUNG HV 100 BUCHSENSTECKER ZWEIREIHIG					
K					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
			HV 100 KONTAKT	Cu Sn	2
			HV 100 GEHÄUSE	PBTP GV	GRÜN
			GEZ. 29.10.87	GEPR. 29.10.87	
			A.HO	M.SCHAARSCHMIDT	
			NICHT TOLERIERTE MASSE $\pm 0.2mm$ $\pm -$	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 829095
			MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1	REV. C1