

## Isolierte Aderendhülsen, Bandware

### Technische Daten

- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Isolation Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C

#### Farbreihe nach DIN 46228, Teil 4

| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | Länge (mm) | Isolationsfarbe | VE/St. | Bestellnr. |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|
| 0,5                            | 14         | weiß            | 500    | 18 4500    |
| 0,75                           | 14         | grau            | 500    | 18 4502    |
| 1                              | 14         | rot             | 500    | 18 4504    |
| 1,5                            | 14         | schwarz         | 500    | 18 4506    |
| 2,5                            | 14         | blau            | 400    | 18 4508    |

#### Farbreihe 1

| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | Länge (mm) | Isolationsfarbe | VE/St. | Bestellnr. |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|
| 0,5                            | 14         | weiß            | 500    | 18 4460    |
| 0,75                           | 14         | blau            | 500    | 18 4462    |
| 1                              | 14         | rot             | 500    | 18 4464    |
| 1,5                            | 14         | schwarz         | 500    | 18 4466    |
| 2,5                            | 14         | grau            | 400    | 18 4468    |

#### Farbreihe 2


| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | Länge (mm) | Isolationsfarbe | VE/St. | Bestellnr. |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|
| 0,5                            | 14         | orange          | 500    | 18 4480    |
| 0,75                           | 14         | weiß            | 500    | 18 4482    |
| 1                              | 14         | gelb            | 500    | 18 4484    |
| 1,5                            | 14         | rot             | 500    | 18 4486    |
| 2,5                            | 14         | blau            | 400    | 18 4488    |



## Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen

### Technische Daten

- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinkt
- Isolation Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C
- Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspießung



| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | Länge ohne Isolation L2 | Gesamtlänge L1 | D1  | S1   | S2   | D2  | Isolationsfarbe | Gewicht per 100 St. ~kg | VE/St. | Bestellnr. |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----|------|------|-----|-----------------|-------------------------|--------|------------|
| 0,5                            | 6                       | 12             | 1   | 0,15 | 0,25 | 2,6 | weiß            | 0,01                    | 100    | 18 2310    |
|                                | 8                       | 14             | 1   | 0,15 | 0,25 | 2,6 |                 | 0,01                    | 100    | 18 2312    |
|                                | 10                      | 16             | 1   | 0,15 | 0,25 | 2,6 |                 | 0,01                    | 100    | 18 2314    |
| 0,75                           | 6                       | 12             | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau            | 0,01                    | 100    | 18 2316    |
|                                | 8                       | 14             | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 |                 | 0,01                    | 100    | 18 2318    |
|                                | 10                      | 16             | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 |                 | 0,01                    | 100    | 18 2320    |
|                                | 12                      | 18             | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 |                 | 0,01                    | 100    | 18 2322    |
| 1                              | 6                       | 12             | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3   | rot             | 0,01                    | 100    | 18 2324    |
|                                | 8                       | 14             | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3   |                 | 0,01                    | 100    | 18 2326    |
|                                | 10                      | 16             | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3   |                 | 0,01                    | 100    | 18 2328    |
|                                | 12                      | 18             | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3   |                 | 0,01                    | 100    | 18 2330    |
| 1,5                            | 8                       | 14             | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | schwarz         | 0,01                    | 100    | 18 2332    |
|                                | 10                      | 16             | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 |                 | 0,01                    | 100    | 18 2334    |
|                                | 12                      | 18             | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 |                 | 0,02                    | 100    | 18 2335    |
|                                | 18                      | 24             | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 |                 | 0,02                    | 100    | 18 2336    |