



Sonnenschein A512/30 G6* Datenblatt



Zeichnung:



Pole:



*VdS-approved,

Spezifikationen:

Exide Typbezeichnung	Sachnummer	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20°C Ah	Länge l max. mm	Breite b/w max. mm	Höhe h1 max. mm	Höhe h2 max. mm	Höhe über Anschluss h1 max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand nach IEC896-2 mOhm	Kurzschlussstrom nach IEC896-2 A	Max. Belastung ca. A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss	VDS-Zulassung
A512/30 G6*	NGA5120030HS0BA	12	30	197.0	132.0	161.0	161.0	180.0	11.10	13.1	932	400	1500	G-M6	*VdS-approved,

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.85	60.7	49.3	44.0	36.5	28.0	18.0	10.6	7.6	4.9	3.2	2.6
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.80	75.5	54.8	47.2	39.9	30.0	19.1	11.2	7.9	5.1	3.3	2.7
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.75	84.7	60.3	49.0	42.0	31.3	19.7	11.5	8.1	5.2	3.4	2.8
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.70	92.0	64.3	50.1	43.3	32.0	20.0	11.6	8.2	5.3	3.4	2.8
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.65	98.9	67.0	51.1	44.0	32.4	20.1	11.7	8.2	5.3	3.4	2.8
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.60	105.1	68.7	51.8	44.4	32.6	20.1	11.7	8.2	5.3	3.4	2.8

Konstantleistungsentladung in W/block (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbezeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.85	857.0	751.0	568.0	479.0	400.0	310.0	251.0	200.0	144.0
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.80	1036	850.0	637.0	517.0	433.0	330.0	264.0	210.0	151.0
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.75	1118	951.0	690.0	538.0	453.0	341.0	271.0	214.0	153.0
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.70	1214	1036	726.0	558.0	465.0	347.0	274.0	216.0	155.0
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.65	1310	1094	746.0	569.0	471.0	351.0	276.0	217.0	155.0
NGA5120030HS0BA	A512/30G6	1.60	1392	1120	755.0	576.0	474.0	352.0	276.0	218.0	156.0