

Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:9-16 - 1702509

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356588997

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5 mm
Maß a	35 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PT 1,5/...-PH
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	10 A
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Polzahl	8

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
AWG nach UL/CUL min	28

Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:9-16 - 1702509

Technische Daten

Anschlussdaten

AWG nach UL/CUL max	14
----------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607XX
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC002638
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

CSA / GOST / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	5 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14



Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:9-16 - 1702509

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-14	28-14

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-14	28-14



cULus Recognized 		
--	--	--