

Sechskantmutter / Hexagonal locknut

50.2xx Mzzz

Aufbau

Sechskantmutter Innengewinde	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt metrisch, nach EN 60423
---------------------------------	--

Eigenschaften


Standard	zum sicheren Befestigen von Kabel- verschraubungen und Zubehörteilen
mit Schneidkanten	zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen, zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optima- len Kontakt beim Potentialausgleich, erhöhte Vibrationsfestigkeit,

Configuration

Hexagonal locknut Internal thread	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated metric as per EN 60423
--------------------------------------	--

Properties

Standard	for secure tightening of cable glands and accessories
with cutting edges	for secure tightening of EMC-cable glands, to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal contact for equipotential bonding, increased vibration resistance,



Merkmale

Standard				Art.-Nr. / Part No.
A	SW1 mm	H mm		
M12x1,5	15	2,8	100	50.212 M
M16x1,5	19	2,8	100	50.216 M
M20x1,5	24	3	100	50.220 M
M25x1,5	30	3,5	100	50.225 M
M32x1,5	36	4	100	50.232 M
M40x1,5	46	5	50	50.240 M
M50x1,5	60	5	50	50.250 M
M63x1,5	70	6	50	50.263 M

Characteristics

mit Schneidkanten				Art.-Nr. / Part No.
A	L mm	SW1 mm	H mm	
M12x1,5	4,5	15	5,5	50.212 MPOT
M16x1,5	4,5	19	5,5	50.216 MPOT
M20x1,5	4,5	24	5,5	50.220 MPOT
M25x1,5	4,5	30	5,5	50.225 MPOT
M32x1,5	4,5	36	5,5	50.232 MPOT
M40x1,5	5	46	6	50.240 MPOT
M50x1,5	5	60	6	50.250 MPOT
M63x1,5	6	70	7	50.263 MPOT