



0,5 - 4 mm² ❶ 250 V/4 kV/3 400 V/6 kV/3 I_N 25 A 9 mm / 0.35 in ❷ Zulassungen	AWG 20 - 12
--	------------------------




Den Schaltbrücker aus der Lieferposition (L2) mittels Schraubendreher heraushebeln und in die gewünschte Position drehen.



Schaltbrücker in der neuen Position bündig eindrücken (hier L3).



Weiterführung des 5-poligen Energiebusses mittels steckbarer konfektionierter Leitungen.



3-poligen Abzweig stecken.

Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE
Verteiler mit Phasenwechsel, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss,	Verteiler mit Phasenwechsel,		
Abzweig: Buchse, 3-polig, N ⊕ L	mit Zugentlastungsgehäuse		
Durchgang: Buchse, 5-polig, N ⊕ L1 L2 L3	Leitungsdurchmesser 9 - 13 mm ❸		
	● schwarz	770-611	10
	○ weiß	770-661	10
Zubehör, artikelspezifisch			
	Montageplatte, für Verteiler		
		schwarz 770-625	25
		weiß 770-675	25
	Befestigungspin, für Montageplatten		
	❺	schwarz 890-601	250
	❻	schwarz 770-601	250
	Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig		
		schwarz 770-201	100
		weiß 770-221	100
Info	Abmessungen		

- ❶

Anschließbar: 0,5 - 4 mm² „e + f“
0,5 - 2,5 mm² „mehrdrätig“
- ❷

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
- ❸

Schiffahrtzulassungen (GL, LR, NV) beziehen sich nur auf für die Schifffahrt zugelassene Leitungen!
- ❹

Weitere Zugentlastungsgehäuse finden Sie auf Seite 92
- ❺

Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm
- ❻

Ø 6,0 mm, Blechdicke 1 - 2,5 mm
- schwarz Kodierung A (N ⊕ L1 L2 L3)
- weiß Kodierung A (N ⊕ L1 L2 L3)
- Kodierungen siehe Seiten 164 und 165

Brandlast auf Anfrage!

