


版数	年月日	DCN NO.	詳	細	製図	担当	査閲	承認
4	94.1.13	33091	材料費変更及び工事トレース					
5	94.10.22	34794	注記変更			宮本	竹川	高木

REFERENCE ONLY



FILED


12 2004

DOCUMENT CONTROL

使用温度範囲	:-40℃~+85℃
定格電流	: #16コンタクト 10A以下 #20コンタクト 5A以下 総電流 28A以下
定格電圧	: AC. 250V r. m. s 以下
耐電圧	: AC. 1000V r. m. s 1 分間
絶縁抵抗	: 1000MΩ 以上 (DC. 500V 二テ)

標仕

符号	名	称	材	料	仕	個	数	備	考
13	ブッシング		合成ゴム		ナシ	1		色相：黒	
12	十字穴付ナベ小ネジ		鋼		ニッケルメッキ	2			
11	クランプサドル		アルミ合金		ニッケルメッキ	1		梨地	
10	エンドバル		アルミ合金		ニッケルメッキ	1		梨地	
9	六角穴付Eボイントネジ		鋼		ニッケルメッキ	2		添付品	
8	リブインングリング		銅合金		ニッケルメッキ	1			
7	キャブリングナット		亜鉛合金		ニッケルメッキ	1		梨地	
6	リヤインシュレータ		合成樹脂		ナシ	1		色相：黒UL94V-0	
5	フリクションワッシャー		合成樹脂		ナシ	1			
4	フロントインシュレータ		合成樹脂		ナシ	1		色相：黒UL94V-0	
3	バレル		アルミ合金		ニッケルメッキ	1		梨地	
2	#16コンタクト		銅合金		銀メッキ	2			
1	#20コンタクト		銅合金		銀メッキ	24			



＜張ノエハカハヤヒ＞

- △注1. 図示ノ位置ニ社名、製造年月及ビ品名ヲ表示スル、
2. ピンインサートノ場合サブキヤー4ヶ所中1ヶ所ノサブキヤーヲメイキンキヤートシ巾トシテ大キクシ相手側コネクタノピンインサートト嵌合シナイ様ニスル、
3. バレルメイキンキヤーノ先端ニ赤色マウークヲ施ナスル、

[illegible]

THE CONNECTICUT DIVISION OF REVENUE

SJ017893