





| REVISIONS  |     |                  |  |           |     |
|------------|-----|------------------|--|-----------|-----|
| ÄNDERUNGEN |     | DESCRIPTION      |  | DATE      | DWN |
| ÄNDERUNGEN |     | DESCRIPTION      |  | DATE      | DWN |
| P          | LTR | F3 ECR-17-016737 |  | 14NOV2017 | MS  |
|            |     |                  |  |           |     |
|            |     |                  |  |           |     |
|            |     |                  |  |           |     |



Auslieferungszustand: Hebel in Endraststellung  
LEVER ASSEMBLED IN END- LOCKED POSITION






Hebel in Vorraststellung  
LEVER IN PRE- LOCKED POSITION




2 MATERIAL:PBT-GF20

1 MATERIAL:PBT-GF10



### Bemerkungen NOTES

- 1 Massgebend ist nur der deutsche Text  
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2 Hierzu gehoert 2.Kontaktsicherung 8-polig siehe Zeichnung:TE Nr.1355528  
USED WITH RETAINER:8 POS.SEE DWG.: TE NO.....
- 3 Hierzu passt MPQ.Buchsengehaeuse-Modul siehe Zeichnung:TE Nr.1355526  
SUITABLE FOR MPQ.SOCKET HOUSING MODUL:8 POS.SEE DWG.: TE NO.....  
Hierzu gehoert 2.Kontaktsicherung fuer MPQ-Modul 8-polig siehe Zeichnung:TE Nr.1355528  
USED WITH RETAINERFOR MPQ-MODUL:8 POS.SEE DWG.: TE NO.....
- 4 Hierzu passt MQS.Abdeckkappe.12 pol.siehe Zeichnung: TE Nr.1355524  
SUITABLE FOR MQS.COVER.12 POS.SEE DWG.: TE NO.....  
Hierzu gehoert MQS.Buchsengehaeuse.12 polig siehe Zeichnung: TE Nr.1394048  
USED WITH MQS.SOCKET HOUSING.12 POS. SEE DWG.: TE NO.....
- 5 Hierzu passt LWL-Gehaeuse 2 polig siehe Zeichnung: TE Nr.1355531  
SUITABLE FOR FIBER OPTIC HOUSING 2 POS.SEE DWG.: TE NO.....
- 6 Verpackung: Schuetztgut  
PACKAGING: LOOSE PIECE
- 7 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen  
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 8 Toleranzen mittig ueber Nennmass nach DIN 16901-140  
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION DIN 16901-140
- 9 Passend zu Buchsenkontakt, TE Nr. 1355934  
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT, TE NO 1355934



|                                |      |      |                          |                                        |             |                             |                                                         |
|--------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1241765-2                      | F    | 2    | Hebel/LEVER              | schwarz/BLACK                          | S           | 19.3                        | 1241768-2<br>1241768-1                                  |
| TE<br>BESTELL-NR.<br>ORDER NO. | REV. | POS. | Buchsengeh./SOCKET HSG.  | schwarz/BLACK                          | ART<br>KIND | GRAMM<br>GEW ICHT<br>WEIGHT | Passend zu:<br>SUITABLE FOR<br>Stiftwolge<br>PIN HEADER |
|                                |      |      | BENENNUNG<br>DESCRIPTION | OBERFLAECHE<br>SURFACE<br>FARBE/COLOUR |             |                             |                                                         |

|                                                                                                      |  |                                                                                                             |  |                                           |  |                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| TOLERANCING EN ISO 8015<br>TOLERIERUNG EN ISO 8015                                                   |  | DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.<br>BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS). |  | DWN<br>Q.P.                               |  | 30MAY99                                                                  |  |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                               |  | DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)                                                        |  | CHK<br>J.H.                               |  | 30MAY99                                                                  |  |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>[mm]                                                                |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALL DIMENSIONS                                                 |  | APVD<br>T.Stieler                         |  | NAME                                                                     |  |
| 0 PLC ±<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES/WINKEL ±2°<br>FINISH/OBERFLAECHE/FARBE |  | 8                                                                                                           |  | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-18157 |  | Micro Power System<br>SOCKRT HOUSING,16 POS.<br>Buchsengehaeuse.16-polig |  |
| MATERIAL<br>-<br>-                                                                                   |  | WEIGHT<br>GEWICHT<br>19.3g                                                                                  |  | SIZE<br>CAGE CODE<br>DRAWING NO.<br>00779 |  | RESTRICTED TO<br>NUR FUEER<br>-                                          |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                     |  | KUNDENZEICHNUNG                                                                                             |  | SCALE<br>MASSSTAB 2:1                     |  | SHEET<br>BLATT 1 OF<br>VON 1                                             |  |
|                                                                                                      |  |                                                                                                             |  |                                           |  | REV F3                                                                   |  |