





回路番号1表示ステップ  
STEP FOR CKT. NO.1トレード・マーク  
TRADE MARK

⊕ ⌀ 0.8 X Y

注記  
NOTE1. 嵌合相手 : 5512-NA  
MATES WITH 5512-NA基板取付推奨レイアウト  
P.C.BOARD POSITIONING WHEN MATED

| 角度                 | ANGLE      | ±3°   |
|--------------------|------------|-------|
| 30以上               | OVER       | ±0.3  |
| 10以上 30未満          | OVER UNDER | ±0.25 |
| 10未満               | UNDER      | ±0.2  |
| 一般公差               |            |       |
| GENERAL TOLERANCES |            |       |

|                 |                  |     |          |
|-----------------|------------------|-----|----------|
| 記号              | 再作図              | 1.5 | 95/10/16 |
| LTR             | REDAWN (JC60218) | H.I | DATE     |
| 変更内容            | 変更内容             | DR. | CHK.     |
| REVISION RECORD | REVISION RECORD  | DR. | CHK.     |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 材料                 | 図中参照                     |
| MATERIAL           | DESCRIBED IN THE DRAWING |
| 仕上げ                | —                        |
| FINISH             | —                        |
| 適用電線範囲             | —                        |
| WIRE RANGE         | —                        |
| 被覆外径               | —                        |
| INS. RANGE         | —                        |
| DRAWN BY '95/10/16 | CHK'D BY '95/10/17       |
| T.YASUI            | H.HIRAMOTO               |
| APP'D BY '95/10/17 | MP.FUKUSHIMA             |
| DATE               | SCALE 5 : 1              |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| molex                     | MOLEX-JAPAN CO.,LTD. |
|                           | 日本モレックス株式会社          |
| REVISE ONLY ON CAD SYSTEM |                      |
| TITLE 名称                  |                      |
| 2.0 BOARD TO BOARD        |                      |
| CONN. HSG. ASSY           |                      |
| DWG. NO.                  | REV                  |
| SD-5513-NCPB              | E                    |