




**AM-Rundstifte,
mit und ohne
Isolierungshalterung,
Typen mit
Isolationsdurchdringung**

**AM-Pin Contacts,
with and without
Insulation Support,
Insulation
Piercing Types**



Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Stift- durch- messer Pin Diameter (mm)	Material- dicke Stock Thick- ness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.	Anmerkungen Notes
					E	L	W				
A	0,30-0,56	1,8-2,3	2,30	0,46	13,1	22,6	2,30	CuZn	blank/plain	150590-1	
									vorvernickelt/pre-nickel plated	150590-2	
									versilbert/silver plated	150590-3	
									vergoldet/gold plated	150590-4	
B	0,30-0,82	2,0-2,8	1,47	0,32	9,1	16,4	1,47	CuZn	blank/plain	341094-2	
	0,30-0,82	1,9-2,8	3,96	0,46	25,0	30,0	3,96	CuZn	blank/plain	735242-1	
	0,30-0,82	1,9-2,8	3,96	0,46	16,5	30,0	3,96	CuZn	blank/plain	140685-1	
									vorverzinnt/pre-tin plated	140685-2	
									blank/plain	140685-5	MQC-Application-Spulung/MQC-Applic.-Reeling
									vorverzinnt/pre-tin plated	140685-8	MQC-Application-Spulung/MQC-Applic.-Reeling
C	0,50-0,82	2,7-3,6	4,72	0,50	3,6	11,9	4,67	CuZn	verzinnt/tin plated	151912-1	
									vorverzinnt/pre-tin plated	151912-2	
									blank/plain	151912-3	
	0,70-2,00	max. 3,7	4,70	0,50	6,0	12,4	4,70	CuZn	vorverzinnt/pre-tin plated	152476-1	
	0,80-1,50	2,7-3,6	4,72	0,50	3,6	11,9	4,67	CuZn	verzinnt/tin plated	150643-1	
									vorverzinnt/pre-tin plated	150643-2	
									blank/plain	150643-3	