


# セーフティコーナーロックIV

## SAFETY CORNER LOCKS IV

ニーズに合った錠前へ簡単に交換できます



C-1577

PAT.PEND.


**C-1577**  
ステンレス製

## 特徴 Feature

- 日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
- チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
- 標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
- ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ
- 錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
- 標準錠前はハーソナルコインロックC-288を使用しています。
- The locks in conformity with Japan Vending System Manufacturers Association standards can be replaced easily with a cross-tip screwdriver.
- Easy-to-install compact and durable.
- The installing location can be set freely with the chain specifications.
- The standard chains are of special steel (carburized and hardened) transparent tube and Φ10 X 10 link structure.
- Their body is made of stainless steel strong enough and the chains are given Disgo treatment to increase corrosion resistance.
- Lock is located at the side of the main body so breaking by drill etc or picking is difficult.
- The standard lock uses the C-288.




鍵違い  
Key differences

商品番号 Product No.	RoHS 10/2006 CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price Single Price
C-1577	2D	22997	¥9,000	5個~	¥8,640
C-1577 錠前なし		24012	¥8,000	5個~	¥7,600


●: RoHS10指令対応品  
※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

2-SS M8×40 六角穴付き止めねじ(黒色酸化被膜)  
Hex socket set screw with nut & S.W. (クロメート)付



2-SS M8×40 六角穴付き止めねじ  
(黒色酸化被膜)  
ナット(クロメート)&S.W. (クロメート)付  
Hex socket set screw with nut & S.W.  
Hex socket set screw with nut & S.W.

使用例  
Example of application

ラッチスナー  
ラッチ錠  
ドア  
キャッチ  
スナッチ  
ロック  
コントロール  
センター  
パイプ  
関連金具  
グレーチング  
ロック

INDUSTRIAL LOCKS  
工業用  
錠前  
電磁波  
対策  
パッキン  
窓枠・カード  
ホルダー  
ゴム脚・  
グローメット  
周辺機器  
(C)  
充電器用  
金具  
フリーザー  
金具  
ラッシング  
システム