

05	23.06.00	Reindl	135129
Werkstoffe / Materials:-			
Sockel	:	PET sw 30XGV UL 94 V-0	
base	:	PBT sw UL 94 V-0	
Deckel	:	PBT UL 94 V-0	
cover	:	PBT UL 94 V-0	
Betätiger	:	CuZn10 gal. Ag/silver plated	
actuator	:	AgNi10	
Anschlüsse	:		
terminals	:		
Kontakte	:		
contacts	:		
Zusatzbetätiger:			
Aux. Actuator:	:		
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 6A 250V~ 1E4		Kontaktöffnungsweite : μ	
Umgebungstemperatur : 40T120		Contact Disconnection	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PTI 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B	
Benennung / Description:		Subminiaturschalter DB	
maßstab/Scale:		2:1	
C H E R R Y		G . m . b . H	
Cherrysträßr		91275 Auerbach/Dpf.	
Ersatz für/Replace for:		Kunde/Customer	
Teil-Nr. / Part No.		: :	

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		DC1C-L1AA	
Bearbeitet/Drawn		23.06.00	
Geprüft/Approved		23.06.00	
Reindl		Keck	
Datum / Date		Name / Name	
23.06.00		Reindl	
23.06.00		Keck	

Ruhestellung 9.3 max. rest position

Schaltpunkt 8.4 ± 0.3 operating point

Zulässige Endstellung: Gleichlage Betätiger/Gehäuseoberkante. Keine Auflagekraft zulässig.
approved end position: even position actuator/upper edge of housing. No supporting force allowed.

Schaltbild
circuit diagram

Schalteraufdruck
description imprint

Schutzart: IP 67
protective system

Anschlüsse: IP 00
terminals

Prüfzeichen:

UL 1054: 5A 125-250VAC

DC1C-L1AA	max. 1 mm	min. 0.6 mm	max. 0.1 mm	max. 200 cN	min. 60 cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DC-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DC-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.