


PROJEKT NR.: EGATN02151	A	DRAWING CREATED	12AUG2004	FE	CE
	A1	MATERIAL CHANGED	24AUG2004	FE	CE
	A2	DRAWING CLARIFICATION SEE PCN E-10-003729	19FEB2010	NP	CE

D

D



- NOTES
Bemerkungen
- 1

TYCO ELECTRONICS (TE) LOGO AND TE NUMBER
Tyco Electronics (TE) Logo und TE Nummer
- 2

CAVITIES MATED WITH AMP MCP1.5K UNSEALED
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1241436 ; MAX. WIRE SIZE: 1.5MM²FLR
Kontaktkammern passend für AMP MCP1.5K ungedichtet
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1241436 ; max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm²FLR
- 3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4


MATERIAL IDENTIFICATION ACC TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 5

CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
- 6

ASSEMBLY DIRECTION
Montagerichtung
- 7

BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Versandkarton
- 8

FITS TO TE CARRIER 1718484 / 1718485
Passend zu TE Träger 1718484 / 1718485



A1

1718489-1	A	1	PBT-GF20	BLACK schwarz	RECEPTACLE INSERT Buchseinsatz	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015 ACC. TO DIN 16901-140	FINISH/SURFACE/FARBE
	 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°	
MATERIAL	SEE TABLE siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle

DWN F. Eltrop 15JUL2004	CHK Ch. Eberwein 16JUL2004	APVD Ch. Eberwein 19FEB2010
PRODUCT SPEC 108-18957	APPLICATION SPEC 114-18663	WEIGHT 5g
CUSTOMER DRAWING		

Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)		NAME AMP MCP 1.5K RECEPTACLE INSERT, 18POS. AMP MCP 1.5K Buchseneinsatz, 18pol.
SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1718489
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF 1
REV A2		RESTRICTED TO NUR FÜR -