




# 851 Series

## MIL-DTL-26482 Connectors





# 851 Series



## Sommaire / Contents

|                                                                                                                             |       |                                                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Sommaire / Contents.....                                                                                                  | 3     | • Accessoires / Accessories.....                                                       | 42    |
| • Etendue de la gamme / Product Overview.....                                                                               | 3     | • Bouchons / Caps.....                                                                 | 44-45 |
| • Présentation / Presentation.....                                                                                          | 4-5   | • Références des raccords / Backshell ordering information.....                        | 46-47 |
| • Description / Description.....                                                                                            | 6     | • Outillages / Tools.....                                                              | 48-50 |
| • Tableau comparatif références SOURIAU et normes équivalentes / Cross reference list.....                                  | 7-8   | • Notice de câblage / Wiring instructions.....                                         | 51    |
| • Caractéristiques techniques / Technical characteristics.....                                                              | 9     | • Sertissage / Crimping.....                                                           | 52-54 |
| • Contacts / Contacts .....                                                                                                 | 10    | • Schémas d'implantations pour circuits imprimés / Coordinates for PC tail.....        | 55-59 |
| • Références / Ordering information.....                                                                                    | 11-13 | • Prise largable push-pull / Push-pull lanyard release plug.....                       | 60-61 |
| • Arrangements / Contact layouts.....                                                                                       | 14-15 | • Connecteurs filtres 8F51 / 8F51 filter connector.....                                | 62    |
| • Positionnements / Orientations.....                                                                                       | 16    | • Connecteurs spécifiques & accessoires SNC / Specific products & SNC accessories..... | 63    |
| • Encombrements Connecteurs Etanches / Dimensions Environmental Connectors.....                                             | 17-38 | • Traversée de cloison 851 RJ45 / 851 RJ45 feedthru.....                               | 65-68 |
| • Encombrements Connecteurs Hermétiques / Dimensions Hermetic Connectors.....                                               | 39-40 | • Traversée de cloison 851 USB / 851 USB feedthru.....                                 | 69-72 |
| • Encombrements Connecteurs pour connexions enroulées et à picots droits / Dimensions Wire-wrap and PC tail Connectors..... | 40-41 | • 8XE / 8XE.....                                                                       | 73-76 |
| • Perçage cloison / Panel cut-out.....                                                                                      | 41    | • Protection sans cadmium / Cadmium free plating.....                                  | 77    |

## Etendue de la gamme / Product Overview

**851**  
page 4-63



**851 RJ45 Feedthru**  
page 65-68



**851 USB Feedthru**  
page 69-72



**8XE**  
page 73-76





## Présentation

- Versions étanches et hermétiques
- Large choix de raccords et accessoires
- Protection cadmiée vert olive, oxydée anodique noire, nickelée ou zinc nickel
- Contacts à souder, à sertir, à picot droit ou pour enroulement de fils
- Contacts spéciaux thermocouples
- La version 851 avec contacts à souder est qualifiée QPL (USA)
- La gamme 851 est aussi commercialisée par un réseau de distributeurs.

Les connecteurs circulaires 851 Souriau, initialement conçus pour la connexion des circuits électriques en aéronautique et armement, ont aujourd'hui conquis les domaines diversifiés de l'électricité et de l'électronique industrielles (Mesure, Instrumentation, Transport, Machine, Outil, Productique...).

Ils correspondent aux normes et spécifications internationales et nationales en vigueur MIL-DTL-26482G série 1, NFC 93422, HE 301B, VG 95328, liste GAM/T1.

Les connecteurs fixes (embases) et mobiles (fiches), mâles ou femelles, se verrouillent entre eux par un système mécanique endurant du type à baïonnette à 3 rampes hélicoïdales.

Cinq clavettes de guidage longitudinal et cinq positionnements angulaires possibles de l'isolant assurent le détrompage entre connecteurs.

Les mécaniques sont en alliage d'aluminium traité et protégé pour la version 851 étanche, et en acier protégé pour la version 851 hermétique.

Les isolants sont en élastomère de la classe +125°C pour la version étanche et en verre pour la version hermétique.

Les contacts sont dorés ou étamés sur sous-couche nickel.

Nous proposons, afin de faciliter le câblage, des contacts à souder et à picot taille 20 (y compris version hermétique) avec protection dorure sur la partie avant et étamage sur la partie arrière.



# 851 Series



## Presentation

- Sealed and hermetic types
- Wide choice of body styles and back fittings
- Olive green, black anodised, nickel or zinc nickel plated
- Solder, crimp, PC-tail and wire-wrap versions
- Thermocouple crimp contacts available
- The 851 version with solder contacts is on US QPL
- 851 connectors are also widely available from distributors.

Souriau 851 circular connectors were originally conceived to ensure reliable electrical connections in aircraft but their lightweight compact size and general characteristics have contributed to successful adoption in numerous civil and military aviation applications and also in the fields of professional and general electronics (machine tools, automation, measuring equipment...).

851 connectors conform to the following international standards, MIL-DTL-26482G series 1, NFC 93422, HE 301B, VG 95328, GAM/T1 list.

851 connectors feature a positive bayonet coupling mechanism which ensures reliable mechanical and electrical connection between mating halves. A helical locking ring on the plug couples with three dowel pegs on the receptacle ensuring rapid locking. Orientation and location is ensured by a system of five raised keys on the plugs which couple with corresponding slots on the receptacles. Connectors with different angular positioning of the insulator relative to the shell can be provided to prevent mating of adjacent connectors with the same contact arrangements.

The connector shells are manufactured from aluminium alloy. The insulators are moulded from elastomer and are bonded into the shells. Grommets are also made from elastomer and are supplied with appropriate accessories in the solder version, but are integral with the insulator for the crimp version. Copper alloy contacts have gold or tin over nickel plating.

Hermetic receptacles with gold plated solder contacts are made from steel shells with nickel plating (01H) or yellow cadmium plating (02H and 07H). The contacts are permanently fused into a glass insulator providing a high level of sealing.

To facilitate cabling we offer solder and straight spill contacts size 20 (including hermetic versions) with a gold plated active part and tin plated terminations.




# 851 Series

## Description

### Connecteurs assemblés avec contacts à sertir à clips

#### Connectors with clip retained crimp contacts




- 1 • Isolant arrière (passe-fils)
- 2 • Contact femelle à sertir
- 3 • Isolant femelle
- 4 • Isolant mâle
- 5 • Contact mâle à sertir
- 6 • Raccord simple
- 7 • Corps de fiche
- 8 • Embase

- 1 • Rear insulator (grommet)
- 2 • Female crimp contact
- 3 • Female insulator
- 4 • Male insulator
- 5 • Male crimp contact
- 6 • Backnut
- 7 • Plug body
- 8 • Receptacle

### Connecteurs assemblés avec contacts à souder

#### Connectors assemblies with solder contacts




- 1 • Contact femelle à souder
- 2 • Contact mâle à souder
- 3 • Isolant femelle
- 4 • Isolant mâle
- 5 • Isolant arrière (passe-fils)
- 6 • Embase à collerette carrée
- 7 • Raccord simple
- 8 • Corps de fiche
- 9 • Ecrou de fixation
- 10 • Embase à fixation par écrou
- 11 • Raccord simple (pour embase à fixation par écrou)

- 1 • Female solder contact
- 2 • Male solder contact
- 3 • Female insulator
- 4 • Male insulator
- 5 • Rear insulator (grommet)
- 6 • Square flange receptacle
- 7 • Backnut
- 8 • Plug body
- 9 • Fixing nut
- 10 • Jam nut receptacle
- 11 • Backnut (for jam nut receptacle)

### Connecteurs assemblés (embase avec contacts à picots ou avec contacts pour connexions enroulées)

#### Connectors assemblies (receptacle with PC tail or wire-wrap terminals)



- 1 • Contact mâle ou femelle à souder ou à sertir
- 2 • Contact mâle ou femelle à picots droits
- 3 • Contact mâle ou femelle pour connexions enroulées
- 4 • Isolant mâle ou femelle
- 5 • Isolant arrière (passe-fils)
- 6 • Corps de fiche
- 7 • Raccord simple
- 8 • Isolant mâle ou femelle
- 9 • Embase sans possibilité de raccord

- 1 • Male or female crimp or solder contact
- 2 • Male or female PC tail contact
- 3 • Male or female wire-wrap contact
- 4 • Male or female insulator
- 5 • Rear insulator (grommet)
- 6 • Plug body
- 7 • Backnut
- 8 • Male or female insulator
- 9 • Receptacle not suitable for backshells

# 851 Series



## Tableau comparatif / *Cross reference list*

Version 851 avec contacts à sertir (protection vert olive)

*851 Version with crimp contacts (olive green cadmium plating)*

### Connecteurs avec raccords / *Connectors with backshells*

| SOURIAU               | NCF 93422<br>(modèle HE 301B) | MIL-DTL-26482G série 1 | VG 95328         |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 851 00 R .. .. 50 ..  | HE 301 B 00 R .. .. 1A        | * MS 3120 E .. ..      | VG 95328 A .. .. |
| 851 00 RC .. .. 50 .. | HE 301 B 00 RC .. .. 1A       | * MS 3120 F .. ..      | VG 95328 B .. .. |
| 851 00 RP .. .. 50 .. | HE 301 B 00 RP .. .. 1A       | * MS 3120 P .. ..      |                  |
| 851 00 RG .. .. 50 .. |                               |                        | VG 95328 R .. .. |
| 851 00 RA .. .. 50 .. | HE 301 B 00 RA .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 01 R .. .. 50 ..  | HE 301 B 01 R .. .. 1A        | * MS 3121 E .. ..      |                  |
| 851 01 RC .. .. 50 .. | HE 301 B 01 RC .. .. 1A       | * MS 3121 F .. ..      |                  |
| 851 01 RP .. .. 50 .. | HE 301 B 01 RP .. .. 1A       | * MS 3121 P .. ..      |                  |
| 851 01 RA .. .. 50 .. | HE 301 B 01 RA .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 02 R .. .. 50 ..  | HE 301 B 02 R .. .. 1A        | * MS 3122 E .. ..      | VG 95328 C .. .. |
| 851 06 R .. .. 50 ..  | HE 301 B 06 R .. .. 1A        | * MS 3126 E .. ..      |                  |
| 851 06 RC .. .. 50 .. | HE 301 B 06 RC .. .. 1A       | * MS 3126 F .. ..      | VG 95328 K .. .. |
| 851 06 RP .. .. 50 .. | HE 301 B 06 RP .. .. 1A       | * MS 3126 P .. ..      |                  |
| 851 06 RT .. .. 50 .. |                               |                        | VG 95328 J .. .. |
| 851 06 RA .. .. 50 .. | HE 301 B 06 RA .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 36 RG .. .. 50 .. |                               |                        | VG 95328 M .. .. |
| 851 36 RA .. .. 50 .. |                               |                        |                  |
| 851 07 R .. .. 50 ..  | HE 301 B 07 R .. .. 1A        | * MS 3124 E .. ..      | VG 95328 D .. .. |
| 851 07 RC .. .. 50 .. | HE 301 B 07 RC .. .. 1A       | * MS 3124 F .. ..      | VG 95328 E .. .. |
| 851 07 RP .. .. 50 .. | HE 301 B 07 RP .. .. 1A       | * MS 3124 P .. ..      |                  |
| 851 07 RT .. .. 50 .. |                               |                        | VG 95328 S .. .. |
| 851 07 RG .. .. 50 .. |                               |                        | VG 95328 T .. .. |
| 851 76 RU .. .. 50 .. |                               |                        |                  |
| 851 08 RC .. .. 50 .. | HE 301 B 08 RC .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 08 RP .. .. 50 .. | HE 301 B 08 RP .. .. 1A       |                        |                  |

\* Non QPL - Not QPL

### Autres protections / *Other plating*

| Protections<br><i>Plating</i>               | SOURIAU                                 |                                        | NCF 93422<br>(modèle HE 301B) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                             | Version à souder/ <i>Solder version</i> | Version à sertir/ <i>Crimp version</i> |                               |
| Anodique noire<br><i>Black anodised</i>     | 851 .. .. 5029                          | 851 .. .. 50031                        | HE 301B .. .. 4A              |
| Nickelé<br><i>Nickel</i>                    | 851 .. .. 5044                          | 851 .. .. 5044                         | HE 301B .. .. 5A              |
| Zinc Nickel RoHS<br><i>Zinc Nickel RoHS</i> | 851 .. .. 57                            | 851 .. .. 57                           | -                             |



# 851 Series

## Tableau comparatif / *Cross reference list*

Version 851 avec contacts à souder (protection vert olive)

*851 Version with solder contacts (olive green cadmium plating)*

### Connecteurs avec raccords / *Connectors with backshells*

| SOURIAU               | NCF 93422<br>(modèle HE 301B) | MIL-DTL-26482G série 1 | VG 95328         |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 851 00 E .. .. 50 ..  | HE 301 B 00 E .. .. 1A        | MS 3110 E .. ..        |                  |
| 851 00 EC .. .. 50 .. | HE 301 B 00 EC .. .. 1A       | MS 3110 F .. ..        |                  |
| 851 00 AC .. .. 50 .. | HE 301 B 00 AC .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 00 P .. .. 50 ..  | HE 301 B 00 P .. .. 1A        | MS 3110 P .. ..        |                  |
| 851 00 A .. .. 50 ..  | HE 301 B 00 A .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 00 J .. .. 50 ..  | HE 301 B 00 J .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 00 JC .. .. 50 .. |                               | MS 3110 J .. ..        |                  |
| 851 01 E .. .. 50 ..  | HE 301 B 01 E .. .. 1A        | MS 3111 E .. ..        |                  |
| 851 01 EC .. .. 50 .. | HE 301 B 01 EC .. .. 1A       | MS 3111 F .. ..        |                  |
| 851 01 AC .. .. 50 .. | HE 301 B 01 AC .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 01 P .. .. 50 ..  | HE 301 B 01 P .. .. 1A        | MS 3111 P .. ..        |                  |
| 851 01 A .. .. 50 ..  | HE 301 B 01 A .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 01 J .. .. 50 ..  | HE 301 B 01 J .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 01 JC .. .. 50 .. |                               | MS 3111 J .. ..        |                  |
| 851 02 E .. .. 50 ..  | HE 301 B 02 E .. .. 1A        | MS 3112 E .. ..        | VG 95328 H .. .. |
| 851 06 E .. .. 50 ..  | HE 301 B 06 E .. .. 1A        | MS 3116 E .. ..        |                  |
| 851 06 EC .. .. 50 .. | HE 301 B 06 EC .. .. 1A       | MS 3116 F .. ..        |                  |
| 851 06 AC .. .. 50 .. | HE 301 B 06 AC .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 06 P .. .. 50 ..  | HE 301 B 06 P .. .. 1A        | MS 3116 P .. ..        |                  |
| 851 06 A .. .. 50 ..  | HE 301 B 06 A .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 06 J .. .. 50 ..  | HE 301 B 06 J .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 06 JC .. .. 50 .. |                               | MS 3116 J .. ..        |                  |
| 851 08 EC .. .. 50 .. | HE 301 B 08 EC .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 08 P .. .. 50 ..  | HE 301 B 08 P .. .. 1A        |                        |                  |
| 851 07 E .. .. 50 ..  | HE 301 B 07 E .. .. 1A        | MS 3114 E .. ..        |                  |
| 851 07 EC .. .. 50 .. | HE 301 B 07 EC .. .. 1A       | MS 3114 F .. ..        |                  |
| 851 07 AC .. .. 50 .. | HE 301 B 07 AC .. .. 1A       |                        |                  |
| 851 07 P .. .. 50 ..  | HE 301 B 07 P .. .. 1A        | MS 3114 P .. ..        |                  |
| 851 07 A .. .. 50 ..  | HE 301 B 07 A .. .. 1A        |                        |                  |

### Version 851 hermétique / *851 Hermetic version*

| SOURIAU             | NFC 93422<br>(modèle HE 301B) | MIL-DTL-26482G série 1 | VG 95328         |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 851 02 H .. .. P.50 | HE 301 B 02 H .. .. P.3A      |                        |                  |
| 851 07 H .. .. P.50 | HE 301 B 07 H .. .. P.3A      | * MS 3114 H .. .. P.   | VG 95328 F .. .. |
| 851 I H .. .. P.50  | HE 301 B 1 H .. .. P.3A       | * MS 3113 H .. .. P.   | VG 95328 G .. .. |

\* Non QPL - Not QPL



## Caractéristiques techniques / Technical characteristics

### Mécaniques

#### Boîtier

- Version étanche : alliage d'aluminium
- Protection :
  - cadmié vert olive
  - oxydation anodique noire
  - cadmium incolore
  - nickelé satiné brillant
  - zinc cobalt (vert olive)
  - zinc nickel
- Version hermétique : acier
- Protection :
  - cadmié jaune irisé
  - nickelé

#### Isolant

- Partie avant : élastomère néoprène (dureté 85 shore)
- Partie arrière (passe-fils) : élastomère néoprène (dureté 40 shore)

#### Contact

- A sertir : montable et démontable par l'arrière de l'isolant et retenu par clips métalliques, à souder et à picot non démontable, à connexion enroulée démontable et non démontable
- Matière : alliage cuivreux
- Protection : or ou sur parties actives et étain/plomb sur parties raccordement
- Effort mini de rétention des contacts dans l'isolant

| Taille des contacts | A sertir à clip | A souder A picot A wrapper |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| 20 (Ø1mm)           | ≥ 68 N          | ≥ 68 N                     |
| 16 (Ø1.6mm)         | ≥ 113 N         | ≥ 113 N                    |

- Endurance mécanique : 500 cycles complets (verrouillage et déverrouillage)

#### Vibration

Selon NFC 20-616

### Mechanical

#### Shell

- Environmental version : aluminium alloy
- Plating :
  - olive green cadmium
  - black anodised
  - white cadmium
  - satin finish bright nickel
  - zinc cobalt (olive green)
  - zinc nickel
- Hermetic version : steel
- Plating :
  - iridescent yellow cadmium
  - nickel

#### Isolant

- Front section : neoprene elastomer (85 shore)
- Rear section : neoprene elastomer (40 shore)

#### Contact

- Crimp : inserted and removed from rear of insulator retained by metallic clips, solder

and PC tail, non removable, wire-wrap removable or not removable

- Material : copper alloy
- Plating : gold overall or gold plated active zone and tin/lead plated termination
- Min retention force of contacts in insulator

| Contact size | Crimp   | Solder PC tail Wire wrap |
|--------------|---------|--------------------------|
| 20 (Ø1mm)    | ≥ 68 N  | ≥ 68 N                   |
| 16 (Ø1.6mm)  | ≥ 113 N | ≥ 113 N                  |

- Mechanical endurance : 500 cycles (full mating-unmating)

#### Vibration

To NFC 20-616

### Electriques

#### Tension de tenue

- A pression normale : connecteurs accouplés et non accouplés
  - 1500 Veff entre contacts taille 20 (service 1)
  - 2300 Veff entre contacts taille 16 (service 2)
  - 1500 Veff entre contacts panachés de taille 16 et de taille 20 (service 1)
- A basse pression 10 mbar : connecteurs accouplés et non accouplés
  - 200 Veff entre contacts taille 20 (service 1)
  - 300 Veff entre contacts taille 16 (service 2)

#### Résistance d'isolement

≥ 5000 MΩ sous 500 Vcc

#### Intensité admissible par contact

Taille 20 = 7,5 A / Taille 16 = 13 A

#### Résistance de contact


- Version étanche :
  - Taille 20 ≤ 4 mΩ / Taille 16 ≤ 3 mΩ
- Version hermétique :
  - Taille 20 ≤ 30 mΩ / Taille 16 ≤ 14 mΩ

#### Blindage

70 dB à 5 MHz / 40 dB à 100 MHz

#### Tension de claquage mini

#### Breakdown voltage (mini)



### Electrical

#### Dielectric withstanding voltage

- At standard pressure : mated and unmated connectors
  - 1500 Vrms between size 20 contacts (service 1)
  - 2300 Vrms between size 16 contacts (service 2)
  - 1500 Vrms between mixed size 20 and 16 contacts (service 1)
- At reduced pressure 10 mbar : connectors mated and unmated
  - 200 Vrms between size 20 contacts (service 1)
  - 300 Vrms between size 16 contacts (service 2)

#### Insulation resistance

≥ 5000 MΩ under 500 Vcc

#### Current rating per contact

Size 20 = 7.5 A / Size 16 = 13 A

#### Contact resistance

- Environmental version :
  - Size 20 ≤ 4 mΩ / Size 16 ≤ 3 mΩ
- Hermetic version :
  - Size 20 ≤ 30 mΩ / Size 16 ≤ 14 mΩ

#### Shielding

70 dB to 5 MHz / 40 dB to 100 MHz

### Climatiques

#### Température d'utilisation

-55°C à +125°C

#### Étanchéité

- Version contact à sertir sous pression différentielle de 1 bar, fuite ≤ 8 cm³/heure
- Version contact à souder sous pression différentielle de 2 bars, fuite ≤ 16 cm³/heure

#### Herméticité

- Sous pression différentielle de 1 bar, fuite ≤ 2,8 mm³/heure

**Tenue aux agents chimiques** : suivant norme MIL-DTL-26482G série 1 et NFC 93422 - HE 301 B code A

#### Résistance au brouillard salin

- 48 heures, à température ambiante

**Chaleur humide** : 21 jours

### Climatic

#### Working temperature

-55°C to +125°C

#### Sealing

- Crimp contact version, 1 bar differential pressure, leakage ≤ 8 cm³/hr
- Solder contact version, 2 bar differential pressure, leakage ≤ 16 cm³/hr

#### Hermiticity

- 1 bar differential pressure, leakage ≤ 2.8 mm³/hr

**Chemical resistance** : to MIL-DTL-26482G series 1 and NFC 93422 - HE 301 B code A

#### Resistance to salt spray

- 48 hours at environmental temperature


**Damp heat** : 21 days

# 851 Series



## Contacts

### Contacts à sertir / Crimp contacts

| Type de contact / <i>Contact type</i>         |                          |                                                                                                     | Taille de contact<br><i>Contact size</i> | Références<br><i>Part numbers</i>                               | Câble admissible<br><i>Cable acceptance</i> |                              | Ø extérieur sur gaine<br><i>Ø over insulation</i> |      |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                          |                                                                                                     |                                          |                                                                 | Section<br>(mm²)                            | Gauge<br><i>Gauge</i><br>AWG | min.                                              | max. |                                                                                       |                                                                                       |
| standards<br><i>standard</i>                  | mâle<br><i>male</i>      | pour arrange-<br>ments 8-2, 8-3,<br>8-4 & 12-14<br><i>for layouts 8-2,<br/>8-3, 8-4 &amp; 12-14</i> | 20                                       | 8500-9573*                                                      | 0.21<br>à/to<br>0.93                        | 24<br>à/to<br>18             | 1.20                                              | 2.11 |    |                                                                                       |
|                                               | femelle<br><i>female</i> |                                                                                                     |                                          | 8500-9213 900*                                                  |                                             |                              |                                                   |      |    |                                                                                       |
|                                               | mâle<br><i>male</i>      |                                                                                                     |                                          | autre arrange-<br>ment<br><i>for further<br/>contact layout</i> |                                             |                              |                                                   |      | 8500-697                                                                              |    |
|                                               | femelle<br><i>female</i> |                                                                                                     |                                          |                                                                 |                                             |                              |                                                   |      | 8500-1758A 900                                                                        |    |
|                                               |                          |                                                                                                     | 16                                       | 8500-1300                                                       | 0.93<br>à/to<br>1.91                        | 18<br>à/to<br>14             | 1.60                                              | 2.80 |    |                                                                                       |
|                                               |                          |                                                                                                     |                                          | femelle<br><i>female</i>                                        |                                             |                              |                                                   |      | 8500-9331 900                                                                         |  |
| embout<br>réducteur<br><i>reducing sleeve</i> |                          |                                                                                                     | 20                                       | 8500-781 B1                                                     | 0.06<br>à/to<br>0.21                        | 30<br>à/to<br>24             |                                                   |      |  |                                                                                       |
|                                               |                          |                                                                                                     | 16                                       | 8500-1985 B1                                                    | 0.60                                        | 20                           |                                                   |      |  |                                                                                       |
| thermocouple<br><i>thermocouple</i>           | chromel                  | mâle<br><i>male</i>                                                                                 | 20                                       | 8500-809 A                                                      | 0.21<br>à/to<br>0.93                        | 24<br>à/to<br>18             | 1.20                                              | 2.11 |  |                                                                                       |
|                                               | alumel                   |                                                                                                     |                                          | 8500-812 A                                                      |                                             |                              |                                                   |      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                               | chromel                  | femelle<br><i>female</i>                                                                            |                                          | 8500-2054 900                                                   |                                             |                              |                                                   |      |  |                                                                                       |
|                                               | alumel                   |                                                                                                     |                                          | 8500-2055 900                                                   |                                             |                              |                                                   |      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                               | chromel                  | mâle<br><i>male</i>                                                                                 | 16                                       | 8500-1053                                                       | 0.93<br>à/to<br>1.91                        | 18<br>à/to<br>14             | 1.60                                              | 2.80 |  |                                                                                       |
|                                               | alumel                   |                                                                                                     |                                          | 8500-1058                                                       |                                             |                              |                                                   |      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                               | chromel                  | femelle<br><i>female</i>                                                                            |                                          | 8500-1054 900                                                   |                                             |                              |                                                   |      |  |                                                                                       |
|                                               | alumel                   |                                                                                                     |                                          | 8500-1059 900                                                   |                                             |                              |                                                   |      |                                                                                       |                                                                                       |

### Contacts pour connexions enroulées / Wire-wrap contacts

| Type de contact<br>Contact type |                   | Taille de contact<br>Contact size | Références<br>Part numbers | Diagonales<br>Diagonals | Gauge<br>Gauge<br>(AWG) | Nombre d'en-<br>roulements<br>Number of<br>wraps |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | mâle<br>male      | 20                                | 8500-4220 MQ               | 0.78<br>0.85            | 26<br>28<br>30          | 3                                                |  |
|                                 | femelle<br>female |                                   | 8500-9351 900              | 0.78<br>0.85            | 26<br>28<br>30          | 3                                                |  |
|                                 | mâle<br>male      | 16                                | 8500-4304 LY               | 1.55<br>1.70            | 20<br>22<br>24<br>26    | 3                                                |  |
|                                 | femelle<br>female |                                   | 8500-4305 900              | 1.55<br>1.70            | 20<br>22<br>24<br>26    | 3                                                |  |

# 851 Series



## Références / Ordering Information

### Connecteurs étanches / Environmental connectors

| Racine / Basic series                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Version à souder / Solder version                                                                                  |  | 851 | 00 | E | 8 | 3A | P | - | 50 | --- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|---|---|----|---|---|----|-----|
| Version à sertir / Crimp version                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  | 851 | 00 | R | 8 | 3A | P | - | 50 | --- |
| Type de boîtier / Shell type                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| à souder                                                                                                      | à sertir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| solder                                                                                                        | crimp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 00                                                                                                            | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | embase à collerette carrée avec possibilité de raccord<br><i>square flange receptacle accepting backshells</i>     |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 01                                                                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | prolongateur / <i>cable connecting receptacle</i>                                                                  |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 02E                                                                                                           | 02R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | embase à collerette carrée sans possibilité de raccord<br><i>square flange receptacle not accepting backshells</i> |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 07                                                                                                            | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | embase à fixation par écrou avec possibilité de raccord<br><i>jam nut receptacle accepting backshells</i>          |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 07A                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | embase à fixation par écrou sans possibilité de raccord<br><i>jam nut receptacle not accepting backshells</i>      |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 06                                                                                                            | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fiche droite sans bague de blindage<br><i>plug for use with straight backshells</i>                                |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 08                                                                                                            | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fiche avec raccord coudé sans bague de blindage<br><i>plug for use with 90° backshells</i>                         |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 36                                                                                                            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fiche droite avec bague de blindage<br><i>screened plug for use with straight backshells</i>                       |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 76                                                                                                            | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fiche droite avec bague de blindage et doigt de verrouillage<br><i>screened plug with lock finger</i>              |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Type de raccord / Backshell type                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Voir tableau page 12 - See table page 12                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Taille de boîtier / Shell size                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Arrangements / Contact layouts                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Voir tableau page 14/15 - See table page 14/15                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Type de contact / Contact type                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| P = mâle/male - S = femelle/female                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Positionnement / Orientation                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Normal (n'apparaît pas dans la référence) <b>w, x, y, z</b> - voir tableau page 16                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Normal (not included in part number) <b>w, x, y, z</b> - see table page 16                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Indice obligatoire / Obligatory suffix                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| B                                                                                                             | version à sertir sans clip avec arrangements 8-2 / 8-3 / 8-4 / 12-14<br><i>crimped version without clip which used layouts 8-2 / 8-3 / 8-4 / 12-14</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 50                                                                                                            | contacts à sertir: dorés, toutes tailles / <i>crimp contacts: gold plated, all sizes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
|                                                                                                               | contacts à souder: taille 20, contacts dorés en partie active + étamés en partie arrière sauf arrangements 8-2, 8-3, 8-4 & 12-14; taille 16, contacts dorés; mixte taille 20 & 16, contacts dorés / <i>Solder contacts: size 20, contacts with gold plated active zone + tin plated termination area except layouts 8-2, 8-3, 8-4 &amp; 12-14; size 16, gold plated contacts all over; Mix size 20 &amp; 16, gold plated contacts all over</i> |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 51                                                                                                            | contacts à souder taille 20: dorés / <i>solder contacts gold plated size 20</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 52                                                                                                            | protection zinc cobalt vert olive (contacts: idem spécif.50) / <i>zinc cobalt olive green plated (contacts idem specif.50)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 54                                                                                                            | protection zinc nickel noir (contacts: idem spécif.50) / <i>black zinc nickel plating (contacts idem specif.50)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 57                                                                                                            | protection zinc nickel noir (contacts dorés: idem spécif.50) / <i>black zinc nickel plating (gold plated contacts idem specif.50)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Spécification / Specification                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| sans spécification: protection cadmiée vert olive / <b>without specification:</b> olive green cadmium plating |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 29                                                                                                            | protection oxydation anodique noire (version à souder) / <i>black anodised (solder version)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 031                                                                                                           | protection oxydation anodique noire (version à sertir) / <i>black anodised (crimp version)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 44                                                                                                            | protection nickelée / <i>nickel plating</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 38                                                                                                            | protection nickelée / <i>nickel plating</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 42                                                                                                            | protection cadmiée vert olive / <i>olive green cadmium plating</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| 66                                                                                                            | version à sertir: livrée sans raccord, ni bague conique / <i>crimp version: delivered without backshell, nor conical ring</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
|                                                                                                               | version à souder: idem version à sertir + sans grommet / <i>solder version: idem crimp version + no grommet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| Q7                                                                                                            | protection cadmiée vert olive, 500 heures brouillard salin - versions à sertir et à souder / <i>olive green cadmium plating, salt spray 500 hr - crimp and solder versions</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| R3                                                                                                            | protection cadmiée vert olive, 500 heures brouillard salin - versions à picots / <i>olive green cadmium plating, salt spray 500 hr - PC tail version</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
| G4                                                                                                            | version à sertir: protection nickelée, livrée sans raccord, ni bague conique / <i>crimp version: nickel plating, delivered without backshell, nor conical ring</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |
|                                                                                                               | version à souder: idem version à sertir + sans grommet / <i>solder version: idem crimp version + no grommet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |  |     |    |   |   |    |   |   |    |     |



## Types de raccord / Backshell types

| à souder<br>solder | à sertir<br>crimp |                                                                                                                                                                                                                           | à souder<br>solder |    |    |    |    |    |    | à sertir<br>crimp |    |    |    |    |    |    |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                                           | 00                 | 01 | 07 | 06 | 08 | 36 | 76 | 00                | 01 | 07 | 06 | 08 | 36 | 76 |
| E                  | R                 | raccord simple<br><i>backnut</i>                                                                                                                                                                                          | 17                 | 26 | 22 | 31 | -  | -  | -  | 17                | 26 | 22 | 31 | -  | -  | -  |
| EC                 | RC                | raccord droit à serre-câbles<br><i>straight cable clamp</i>                                                                                                                                                               | 17                 | 26 | 22 | 31 | -  | -  | -  | 17                | 26 | 22 | 31 | -  | -  | -  |
| EC                 | RC                | raccord coudé à serre-câbles<br><i>90° cable clamp</i>                                                                                                                                                                    | -                  | -  | -  | -  | 35 | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | 35 | -  | -  |
| AC                 |                   | raccord droit à serre-câbles sans passe-fils<br><i>straight cable clamp without grommet</i>                                                                                                                               | 17                 | 26 | 22 | 31 | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| P                  | RP                | raccord droit pour potting<br><i>straight backshell for potting</i>                                                                                                                                                       | 18                 | 27 | 23 | 32 | -  | -  | -  | 18                | 27 | 23 | 32 | -  | -  | -  |
| P                  | RP                | raccord coudé pour potting<br><i>90° backshell for potting</i>                                                                                                                                                            | -                  | -  | -  | -  | 35 | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | 35 | -  | -  |
| A                  | RA                | raccord droit intermédiaire<br><i>straight adaptor</i>                                                                                                                                                                    | 18                 | 27 | -  | 32 | -  | 36 | -  | 18                | 27 | -  | 32 | -  | 36 | -  |
| T                  | RT                | raccord droit pour gaine thermorétractable<br><i>straight backshell for heatshrink sleeving</i>                                                                                                                           | 19                 | 28 | 23 | 33 | -  | -  | -  | 19                | 28 | 23 | 33 | -  | -  | -  |
| M                  | RM                | raccord droit démontable pour gaine thermorétractable<br><i>straight removable backshell for heatshrink sleeving</i>                                                                                                      | 19                 | 28 | -  | 33 | -  | -  | -  | 19                | 28 | -  | 33 | -  | -  | -  |
| T★                 | RT★               | raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable<br><i>straight removable backshell for screen termination and heatshrink sleeving</i><br>Pour spécif. 38 & 42 / <i>for specif. 38 &amp; 42</i> | 20                 | 29 | 24 | -  | -  | 36 | -  | 20                | 29 | 24 | -  | -  | 36 | -  |
| G                  | RG                | raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable<br><i>straight removable backshell for screen termination and heatshrink sleeving</i>                                                          | 20                 | 29 | 24 | -  | -  | 37 | -  | 20                | 29 | 24 | -  | -  | 37 | -  |
| J                  |                   | raccord droit à presse-étoupe<br><i>straight backshell with sealing gland</i>                                                                                                                                             | 21                 | 30 | -  | 34 | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| JC                 |                   | raccord droit à presse-étoupe et serre-câbles<br><i>straight backshell with sealing gland and cable clamp</i>                                                                                                             | 21                 | 30 | -  | 34 | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| U                  | RU                | raccord droit court pour reprise de tresse et gaine thermorétractable<br><i>short backshell for screen termination and heatshrink sleeving</i>                                                                            | -                  | -  | -  | -  | -  | -  | 38 | -                 | -  | -  | -  | -  | -  | 38 |
| Z                  | RZ                | raccord droit intermédiaire pour adaptation de raccord au pas électrique<br><i>straight adaptor for electrical pitch access</i>                                                                                           | -                  | -  | -  | 37 | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | 37 | -  | -  | -  |

- Embases sans possibilité de raccord - 02E/02R/07A - voir page 25  
 - Receptacle not accepting backshells - 02E/02R/07A - see page 25

# 851 Series



## Références / Ordering Information

### Connecteurs hermétiques / Hermetic connectors

|                                                                                                                                     |            |            |          |           |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Racine / Basic series</b>                                                                                                        | <b>851</b> | <b>02H</b> | <b>8</b> | <b>3A</b> | <b>P</b> | <b>-</b> | <b>50</b> | <b>--</b> |
| <b>Type de boîtier / Shell type</b>                                                                                                 |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>02H</b> embase à collerette carrée / <i>square flange receptacle</i>                                                             |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>07H</b> embase à fixation par écrou / <i>jam nut receptacle</i>                                                                  |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>IH</b> embase à collerette ronde fixation par brasage / <i>solder fixing receptacle</i>                                          |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Taille de boîtier / Shell size</b>                                                                                               |            |            |          |           |          |          |           |           |
| 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24                                                                                           |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Arrangements / Contact layouts</b>                                                                                               |            |            |          |           |          |          |           |           |
| Voir tableau page 14/15 - See table page 14/15                                                                                      |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Type de contact / Contact type</b>                                                                                               |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>P</b> = mâle uniquement / <i>male only</i>                                                                                       |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Positionnement / Orientation</b>                                                                                                 |            |            |          |           |          |          |           |           |
| normal (n'apparaît pas dans la référence) <b>w, x, y, z</b> - voir tableau page 16                                                  |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <i>normal (not included in part number) w, x, y, z - see table page 16</i>                                                          |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Indice obligatoire / Obligatory suffix</b>                                                                                       |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>50</b> Contacts #20 et # 16: dorés                                                                                               |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <i>Gold plating for size 20 and size 16</i>                                                                                         |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Spécification / Specification</b>                                                                                                |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>sans spécification:</b> 02H et 07H, protection cadmiée jaune / <b>without specification:</b> 02H and 07H, yellow cadmium plating |            |            |          |           |          |          |           |           |
| IH, protection nickelée / <i>IH, nickel</i>                                                                                         |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>44</b> 02H et 07H, protection nickelée / <i>02H and 07H, nickel</i>                                                              |            |            |          |           |          |          |           |           |

### Connecteurs à picots & connexions enroulées / PC tail & wire-wrap connectors


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |           |          |          |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Racine / Basic series</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>851</b> | <b>02E</b> | <b>8</b> | <b>3A</b> | <b>P</b> | <b>-</b> | <b>50</b> | <b>16</b> |
| <b>Type de boîtier / Shell type</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>02E</b> embase à collerette carrée sans possibilité de raccord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <i>square flange receptacle not accepting backshell</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>07A</b> embase à fixation par écrou sans possibilité de raccord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <i>jam nut receptacle not accepting backshell</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Taille de boîtier / Shell size</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |           |          |          |           |           |
| 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Arrangements / Contact layouts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |           |          |          |           |           |
| Voir tableau page 14/15 - See table page 14/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Type de contact / Contact type</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>P</b> = mâle/male - <b>S</b> = femelle/female                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Positionnement / Orientation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |           |          |          |           |           |
| normal (n'apparaît pas dans la référence) <b>w, x, y, z</b> - voir tableau page 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <i>normal (not included in part number) w, x, y, z - see table page 16</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Indice obligatoire / Obligatory suffix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>50</b> contacts à picots: taille 20, contacts dorés en partie active + étamés en partie arrière sauf arrangements 8-2, 8-3, 8-4 & 12-14; Taille 16, contacts dorés; Mixte taille 20 & 16, contacts dorés / <i>PC tail contacts: size 20, contacts with gold plated active zone + tin plated termination area except 8-2, 8-3, 8-4 &amp; 12-14 layouts; Size 16, gold plated contacts all over; Mix size 20 &amp; 16, gold plated contacts all over</i> |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>51</b> contacts à picots taille 20: dorés / <i>gold plating for PC tail contacts size 20</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>52</b> protection zinc cobalt vert olive (contacts: idem spécif.50) / <i>zinc cobalt olive green plated (contacts idem specif.50)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>54</b> protection zinc nickel noir (contacts: idem spécif.50) / <i>black zinc nickel plating (contacts idem specif.50)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>57</b> protection zinc nickel noir (contacts dorés: idem spécif.50) / <i>black zinc nickel plating (gold plated contacts idem specif.50)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>Spécification obligatoire / Obligatory specification</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |           |          |          |           |           |
| à picot droit 16: corps cadmié vert olive - contact Ø 1 mm, picot de Ø 0.6 mm / contact Ø 1.6 mm, picot de Ø 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |           |          |          |           |           |
| 45: corps nickelé - contact Ø 1 mm, picot de Ø 0.6 mm / contact Ø 1.6 mm, picot de Ø 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |           |          |          |           |           |
| pour connexion 34: contacts démontables, corps cadmié vert olive (voir tableau page 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |          |           |          |          |           |           |
| enroulée 34A: contacts non démontables, corps cadmié vert olive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>PC tail</b> 16: olive green cadmium plated body - Ø 1 mm contact, Ø 0.6 mm terminal / Ø 1.6 mm contact, Ø 1 mm terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |           |          |          |           |           |
| 45: nickel plating - Ø 1 mm contact, Ø 0.6 mm terminal / Ø 1.6 mm contact, Ø 1 mm terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |           |          |          |           |           |
| <b>wire-wrap</b> 34: non-banded contacts, olive green cadmium plated shell (see table, page 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |           |          |          |           |           |
| 34A: banded contacts, olive green cadmium plated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |           |          |          |           |           |






# 851 Series

## Arrangements / Contact layouts

Vue de face avant isolant mâle / Viewed from front face of male insulator



# 851 Series



- Arrangements contacts à souder (QPL) / Solder contact layouts (QPL)
- Arrangements contacts à souder / Solder contact layouts
- + Arrangements contacts à souder sans possibilité de passe-fils / Solder contact layouts without grommet
- ▲ Arrangements contacts à sertir / Crimp contact layouts
- Arrangements version hermétique / Hermetic version contact layouts
- ◆ Arrangements contacts à picots / PC tail contact layouts
- Arrangements contacts pour connexions enroulées / Wire-wrap contact layouts
- \* Version à sertir avec clip de retention n'existe pas / Crimp version do not exist with retention clip


Autres arrangements, nous consulter / Other layouts, please consult us



## Positionnements / Orientations

Isolant tournant à l'intérieur du corps métallique / *Insulator rotated inside metal body*

Vue face avant isolant mâle (corps d'embase ou corps de fiche) /  
Viewed from front face of male  
insulator (receptacle or plug)



| boîtiers<br>shells | arrange-<br>ments<br>layouts | angles en degrés / angle in degrees |     |     |     | NFC 93422 HE 301B |                 | MIL-DTL-26482G<br>serie 1 |                 | service1<br>1500 Veff<br>1500 Vrms | service 2<br>2300 Veff<br>2300 Vrms |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                              | W                                   | X   | Y   | Z   | souder<br>solder  | sertir<br>crimp | souder<br>solder          | sertir<br>crimp |                                    |                                     |
| 8                  | 2                            | 58                                  | 122 | -   | -   |                   |                 | •                         |                 | X                                  |                                     |
|                    | 3                            | 60                                  | 210 | -   | -   |                   |                 | •                         |                 | X                                  |                                     |
|                    | 3A (98)*                     | 60                                  | 210 | -   | -   |                   |                 | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 4                            | 45                                  | -   | -   | -   |                   |                 | •                         |                 | X                                  |                                     |
|                    | 33                           | 90                                  | -   | -   | -   |                   | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
| 10                 | 6                            | 90                                  | -   | -   | -   | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 7*                           | 90                                  | -   | -   | -   |                   |                 |                           |                 | X                                  |                                     |
|                    | 98                           | 90                                  | 180 | 240 | 270 |                   |                 | •                         | •               | X                                  |                                     |
| 12                 | 3                            | -                                   | -   | 180 | -   | •                 | •               | •                         | •               |                                    | X                                   |
|                    | 8                            | 90                                  | 112 | 203 | 292 |                   |                 | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 10                           | 60                                  | 155 | 270 | 295 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 2                            | -                                   | -   | -   | -   |                   |                 |                           |                 |                                    | X                                   |
|                    | 14*                          | 45                                  |     |     |     |                   |                 | •                         |                 | X                                  |                                     |
| 14                 | 5                            | 40                                  | 92  | 184 | 273 | •                 | •               | •                         | •               |                                    | X                                   |
|                    | 12                           | 43                                  | 90  | -   | -   | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 15                           | 17                                  | 110 | 155 | 234 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 18                           | 15                                  | 90  | 180 | 270 |                   |                 | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 19                           | 30                                  | 165 | 315 | -   | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
| 16                 | 8                            | 54                                  | 152 | 180 | 331 | •                 | •               | •                         | •               |                                    | X                                   |
|                    | 23                           | 158                                 | 270 | -   | -   | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 26                           | 60                                  | -   | 275 | 338 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
| 18                 | 11                           | 62                                  | 119 | 241 | 340 | •                 | •               | •                         | •               |                                    | X                                   |
|                    | 32                           | 85                                  | 138 | 222 | 265 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 30                           | 180                                 | 193 | 285 | 350 |                   | •               |                           | •               | X                                  |                                     |
| 20                 | 16                           | 238                                 | 318 | 333 | 347 | •                 | •               | •                         | •               |                                    | X                                   |
|                    | 39                           | 63                                  | 144 | 252 | 333 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 41                           | 45                                  | 126 | 225 | -   | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 24                           | 70                                  | 145 | 215 | 290 |                   |                 | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 25                           | 72                                  | 144 | 216 | 288 |                   |                 |                           |                 | X                                  |                                     |
|                    | 27                           | 72                                  | 144 | 216 | 288 |                   | •               |                           | •               | X                                  |                                     |
| 22                 | 21                           | 16                                  | 135 | 175 | 349 | •                 | •               | •                         | •               |                                    | X                                   |
|                    | 36                           | 72                                  | 144 | 216 | 288 |                   | •               |                           |                 | X                                  |                                     |
|                    | 55                           | 30                                  | 142 | 226 | 314 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |
|                    | 32                           | 72                                  | 145 | 215 | 288 |                   |                 |                           | •               | X                                  |                                     |
|                    | 34                           | 62                                  | 142 | 218 | 298 |                   |                 |                           | •               | X                                  |                                     |
| 24                 | 61                           | 90                                  | 180 | 270 | 324 | •                 | •               | •                         | •               | X                                  |                                     |

\* Arrangement 8-98 : positionnements W et X non normalisés / 8-98 layout, W and X non standard orientations  
Arrangements 10-7 & 12-14 : positionnement W non normalisé / 10-7 & 12-14 layouts, W non standard orientation


# 851 Series



## Encombrements / Dimensions

### Embase à collerette carrée avec raccord simple Square flange receptacle with backnut


|      |               |
|------|---------------|
| 00 E | HE 301 B 00 E |
|      | MS 3110 E     |
| 00 R | HE 301 B 00 R |
|      | MS 3120 E     |
|      | VG 95328 A    |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | J    |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |      |
| 8                               | 851 00 E 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 00 R 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 32.70            | 32.00           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 13.50 | 15.09 | 20.99 | 3.13 |
| 10                              | 851 00 E 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 16.70 | 18.26 | 24.19 | 3.13 |
| 12                              | 851 00 E 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 19.90 | 20.62 | 26.54 | 3.13 |
| 14                              | 851 00 E 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 23.40 | 23.00 | 28.89 | 3.13 |
| 16                              | 851 00 E 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 26.60 | 24.61 | 31.29 | 3.13 |
| 18                              | 851 00 E 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 29.50 | 26.97 | 33.69 | 3.13 |
| 20                              | 851 00 E 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.50            | 33.40           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 32.70 | 29.36 | 36.89 | 3.13 |
| 22                              | 851 00 E 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.50            | 33.40           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 36.00 | 31.75 | 39.99 | 3.13 |
| 24                              | 851 00 E 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 R 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.50            | 33.40           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 39.10 | 34.92 | 43.15 | 3.81 |

### Embase à collerette carrée avec raccord droit à serre-câbles Square flange receptacle with straight cable clamp backshell

|       |                |
|-------|----------------|
| 00 EC | HE 301 B 00 EC |
|       | MS 3110 F      |
| 00 AC | HE 301 B 00 AC |
| 00 RC | HE 301 B 00 RC |
|       | MS 3120 F      |
|       | VG 95328 B     |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G     | J    |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 8                               | 851 00 EC 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RC 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 48.00            | 47.30           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 19.90 | 15.09 | 20.99 | 3.50  | 3.13 |
| 10                              | 851 00 EC 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 21.50 | 18.26 | 24.19 | 5.00  | 3.13 |
| 12                              | 851 00 EC 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 25.00 | 20.62 | 26.54 | 8.20  | 3.13 |
| 14                              | 851 00 EC 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 27.80 | 23.00 | 28.89 | 10.00 | 3.13 |
| 16                              | 851 00 EC 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 51.00            | 50.50           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 29.40 | 24.61 | 31.29 | 13.00 | 3.13 |
| 18                              | 851 00 EC 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 51.00            | 50.50           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 35.30 | 26.97 | 33.69 | 16.00 | 3.13 |
| 20                              | 851 00 EC 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.00            | 51.50           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 35.30 | 29.36 | 36.89 | 16.00 | 3.13 |
| 22                              | 851 00 EC 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.00            | 51.50           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 41.10 | 31.75 | 39.99 | 19.30 | 3.13 |
| 24                              | 851 00 EC 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RC 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.00            | 51.50           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 42.40 | 34.92 | 43.15 | 20.60 | 3.81 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à collerette carrée avec raccord droit pour potting Square flange receptacle with straight backshell for potting


|       |                |
|-------|----------------|
| 00 P  | HE 301 B 00 P  |
|       | MS 3110 P      |
| 00 RP | HE 301 B 00 RP |
|       | MS 3120 P      |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G max | J    |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 8                               | 851 00 P 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 00 RP 8.. P <sub>S</sub> . 50 .. | 36.20            | 41.70           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 15.34 | 15.09 | 20.99 | 10.46 | 3.13 |
| 10                              | 851 00 P 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.20            | 41.70           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 17.70 | 18.26 | 24.19 | 13.55 | 3.13 |
| 12                              | 851 00 P 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.20            | 41.70           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 21.69 | 20.62 | 26.54 | 13.96 | 3.13 |
| 14                              | 851 00 P 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.20            | 41.70           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 23.90 | 23.00 | 28.89 | 17.42 | 3.13 |
| 16                              | 851 00 P 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.20            | 41.70           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 27.00 | 24.61 | 31.29 | 20.56 | 3.13 |
| 18                              | 851 00 P 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.91            | 44.46           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 30.50 | 26.97 | 33.69 | 23.66 | 3.13 |
| 20                              | 851 00 P 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 43.80            | 50.93           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 33.65 | 29.36 | 36.89 | 23.92 | 3.13 |
| 22                              | 851 00 P 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 43.80            | 50.93           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 37.10 | 31.75 | 39.99 | 25.52 | 3.13 |
| 24                              | 851 00 P 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RP 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 43.80            | 51.40           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 40.00 | 34.92 | 43.15 | 32.00 | 3.81 |

## Embase à collerette carrée avec raccord droit intermédiaire Square flange receptacle with straight adaptor

|       |                |
|-------|----------------|
| 00 A  | HE 301 B 00 A  |
| 00 RA | HE 301 B 00 RA |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G max | J    | K<br>filletage<br>threading<br>UNEF<br>2A |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |      |                                           |
| 8                               | 851 00 A 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 00 RA 8.. P <sub>S</sub> . 50 .. |                  | 41.00           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 14.50 | 15.09 | 20.99 | 9.10  | 3.13 | 1/2 18                                    |
| 10                              | 851 00 A 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 10.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 41.00           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 18.70 | 18.26 | 24.19 | 12.08 | 3.13 | 5/8 24                                    |
| 12                              | 851 00 A 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 12.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 41.00           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 21.70 | 20.62 | 26.54 | 15.25 | 3.13 | 3/4 20                                    |
| 14                              | 851 00 A 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 14.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 41.00           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 25.10 | 23.00 | 28.89 | 18.15 | 3.13 | 7/8 20                                    |
| 16                              | 851 00 A 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 16.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 41.00           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 28.13 | 24.61 | 31.29 | 21.32 | 3.13 | 1-20                                      |
| 18                              | 851 00 A 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 18.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 41.00           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 31.38 | 26.97 | 33.69 | 24.32 | 3.13 | 1-3/16 18                                 |
| 20                              | 851 00 A 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 20.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 44.00           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 34.30 | 29.36 | 36.89 | 26.73 | 3.13 | 1-3/16 18                                 |
| 22                              | 851 00 A 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 22.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 44.00           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 37.60 | 31.75 | 39.99 | 30.67 | 3.13 | 1-7/16 18                                 |
| 24                              | 851 00 A 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RA 24.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  | 44.00           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 40.70 | 34.92 | 43.15 | 33.08 | 3.81 | 1-7/16 18                                 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à collerette carrée avec raccord pour gaine thermorétractable Square flange receptacle with straight backshell for heatshrink sleeving


|       |  |
|-------|--|
| 00 T  |  |
| 00 RT |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                        |                                                   | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G max            |                 | J    | M max |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts             | contacts à sertir<br>crimp contacts               | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       | souder<br>solder | sertir<br>crimp |      |       |
| 8                               | 851 00 T 8.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RT 8.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50 .. | 36.70            | 36.00           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 15.35 | 15.09 | 20.99 | 7.20             | 6.70            | 3.13 | 3.70  |
| 10                              | 851 00 T 10.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 10.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 36.70            | 36.00           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 18.15 | 18.26 | 24.19 | 10.20            | 9.40            | 3.13 | 3.70  |
| 12                              | 851 00 T 12.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 12.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 36.70            | 36.00           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 23.45 | 20.62 | 26.54 | 13.20            | 11.95           | 3.13 | 3.70  |
| 14                              | 851 00 T 14.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 14.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 36.70            | 36.00           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 24.25 | 23.00 | 28.89 | 16.10            | 15.15           | 3.13 | 3.70  |
| 16                              | 851 00 T 16.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 16.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 39.00            | 38.30           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 29.55 | 24.61 | 31.29 | 19.25            | 18.05           | 3.13 | 3.70  |
| 18                              | 851 00 T 18.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 18.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 39.00            | 38.30           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 31.75 | 26.97 | 33.69 | 21.30            | 19.95           | 3.13 | 3.70  |
| 20                              | 851 00 T 20.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 20.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 45.30            | 44.20           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 35.85 | 29.36 | 36.89 | 24.40            | 23.05           | 3.13 | 3.70  |
| 22                              | 851 00 T 22.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 22.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 45.30            | 44.20           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 38.20 | 31.75 | 39.99 | 27.50            | 25.55           | 3.13 | 3.70  |
| 24                              | 851 00 T 24.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RT 24.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 44.00            | 42.60           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 41.30 | 34.92 | 43.15 | 30.60            | 28.65           | 3.81 | 3.70  |

## Embase à collerette carrée avec raccord droit démontable pour gaine thermorétractable Square flange receptacle with removable straight backshell for heatshrink sleeving

|       |  |
|-------|--|
| 00 M  |  |
| 00 RM |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                        |                                                   | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G max | J    | M max |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts             | contacts à sertir<br>crimp contacts               | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 8                               | 851 00 M 8.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RM 8.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50 .. |                  | 50.00           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 13.55 | 15.09 | 20.99 | 7.05  | 3.13 | 3.50  |
| 10                              | 851 00 M 10.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 10.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 50.00           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 15.35 | 18.26 | 24.19 | 9.90  | 3.13 | 3.50  |
| 12                              | 851 00 M 12.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 12.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 50.00           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 19.48 | 20.62 | 26.54 | 12.60 | 3.13 | 3.50  |
| 14                              | 851 00 M 14.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 14.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 50.00           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 21.30 | 23.00 | 28.89 | 15.90 | 3.13 | 3.50  |
| 16                              | 851 00 M 16.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 16.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 50.00           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 24.50 | 24.61 | 31.29 | 18.95 | 3.13 | 3.50  |
| 18                              | 851 00 M 18.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 18.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 50.00           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 26.45 | 26.97 | 33.69 | 20.90 | 3.13 | 3.50  |
| 20                              | 851 00 M 20.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 20.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 53.30           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 30.73 | 29.36 | 36.89 | 23.70 | 3.13 | 3.50  |
| 22                              | 851 00 M 22.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 22.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 53.30           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 34.24 | 31.75 | 39.99 | 26.60 | 3.13 | 3.50  |
| 24                              | 851 00 M 24.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 00 RM 24.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. |                  | 53.30           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 36.47 | 34.92 | 43.15 | 29.30 | 3.81 | 3.50  |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



**Embase à collerette carrée avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable (spécifications 38 & 42) / Square flange receptacle with removable backshell for screen termination and heatshrink sleeving (38 & 42 suffix)**


|       |  |
|-------|--|
| 00 T  |  |
| 00 RT |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                                     |                                                                | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G max | J    | M max |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts                          | contacts à sertir<br>crimp contacts                            | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 8                               | 851 00 T 8.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub>  | 851 00 RT 8.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub>  |                  |                 | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 18.25 | 15.09 | 20.99 | 7.45  | 3.13 | 3.70  |
| 10                              | 851 00 T 10.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 10.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 20.25 | 18.26 | 24.19 | 9.00  | 3.13 | 3.70  |
| 12                              | 851 00 T 12.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 12.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 24.75 | 20.62 | 26.54 | 13.30 | 3.13 | 3.70  |
| 14                              | 851 00 T 14.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 14.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 27.75 | 23.00 | 28.89 | 16.50 | 3.13 | 3.70  |
| 16                              | 851 00 T 16.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 16.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 30.05 | 24.61 | 31.29 | 18.50 | 3.13 | 3.70  |
| 18                              | 851 00 T 18.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 18.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 34.15 | 26.97 | 33.69 | 21.90 | 3.13 | 3.70  |
| 20                              | 851 00 T 20.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 20.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 37.25 | 29.36 | 36.89 | 25.10 | 3.13 | 3.70  |
| 22                              | 851 00 T 22.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 22.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 40.45 | 31.75 | 39.99 | 28.20 | 3.13 | 3.70  |
| 24                              | 851 00 T 24.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 00 RT 24.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> |                  |                 | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 43.65 | 34.92 | 43.15 | 31.40 | 3.81 | 3.70  |

**Embase à collerette carrée avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable / Square flange receptacle with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving**

|       |            |
|-------|------------|
| 00 G  |            |
| 00 RG | VG 95328 R |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G max | J    | M max |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 8                               | 851 00 G 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 00 RG 8.. P <sub>S</sub> . 50..  |                  |                 | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 16.30 | 15.09 | 20.99 | 7.45  | 3.13 | 3.60  |
| 10                              | 851 00 G 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 10.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 18.30 | 18.26 | 24.19 | 10.30 | 3.13 | 3.60  |
| 12                              | 851 00 G 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 12.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 22.30 | 20.62 | 26.54 | 13.20 | 3.13 | 3.60  |
| 14                              | 851 00 G 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 14.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 25.30 | 23.00 | 28.89 | 16.50 | 3.13 | 3.60  |
| 16                              | 851 00 G 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 16.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 28.30 | 24.61 | 31.29 | 19.35 | 3.13 | 3.60  |
| 18                              | 851 00 G 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 18.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 32.30 | 26.97 | 33.69 | 21.60 | 3.13 | 3.60  |
| 20                              | 851 00 G 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 20.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 34.30 | 29.36 | 36.89 | 24.80 | 3.13 | 3.60  |
| 22                              | 851 00 G 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 22.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 38.30 | 31.75 | 39.99 | 27.90 | 3.13 | 3.60  |
| 24                              | 851 00 G 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 00 RG 24.. P <sub>S</sub> . 50.. |                  |                 | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 41.30 | 34.92 | 43.15 | 31.00 | 3.81 | 3.60  |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à collerette carrée avec raccord droit presse-étoupe *Square flange receptacle with straight sealing gland backshell*


00 J HE 301 B 00J



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                        |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G     |       | J    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts             | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       | min   | max   |      |
| 8                               | 851 00 J 8.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50..  | -                                   | 47.60            | -               | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 14.40 | 15.09 | 20.99 | 5.02  | 5.84  | 3.13 |
| 10                              | 851 00 J 10.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 47.60            | -               | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 17.60 | 18.26 | 24.19 | 5.94  | 6.76  | 3.13 |
| 12                              | 851 00 J 12.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 48.70            | -               | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 21.10 | 20.62 | 26.54 | 9.34  | 10.16 | 3.13 |
| 14                              | 851 00 J 14.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 53.50            | -               | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 24.40 | 23.00 | 28.89 | 11.32 | 12.14 | 3.13 |
| 16                              | 851 00 J 16.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 59.00            | -               | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 27.60 | 24.61 | 31.29 | 14.73 | 15.55 | 3.13 |
| 18                              | 851 00 J 18.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 65.00            | -               | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 30.80 | 26.97 | 33.69 | 16.00 | 16.82 | 3.13 |
| 20                              | 851 00 J 20.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 79.10            | -               | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 34.10 | 29.36 | 36.89 | 16.89 | 17.70 | 3.13 |
| 22                              | 851 00 J 22.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 80.00            | -               | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 37.30 | 31.75 | 39.99 | 17.78 | 18.60 | 3.13 |
| 24                              | 851 00 J 24.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 90.00            | -               | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 40.50 | 34.92 | 43.15 | 20.34 | 21.16 | 3.81 |

## Embase à collerette carrée avec raccord droit à presse-étoupe et serre-câbles *Square flange receptacle with straight sealing gland and cable clamp*

00 JC MS 3110 J



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                         |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | G     |       | J    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts              | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       | min   | max   |      |
| 8                               | 851 00 JC 8.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50..  | -                                   | 57.68            | -               | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 19.90 | 15.09 | 20.99 | 5.02  | 5.84  | 3.13 |
| 10                              | 851 00 JC 10.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 57.68            | -               | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 21.50 | 18.26 | 24.19 | 5.94  | 6.76  | 3.13 |
| 12                              | 851 00 JC 12.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 61.24            | -               | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 25.00 | 20.62 | 26.54 | 9.34  | 10.16 | 3.13 |
| 14                              | 851 00 JC 14.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 66.01            | -               | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 27.80 | 23.00 | 28.89 | 11.32 | 12.14 | 3.13 |
| 16                              | 851 00 JC 16.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 74.75            | -               | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 29.40 | 24.61 | 31.29 | 14.73 | 15.55 | 3.13 |
| 18                              | 851 00 JC 18.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 80.57            | -               | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 35.30 | 26.97 | 33.69 | 16.00 | 16.82 | 3.13 |
| 20                              | 851 00 JC 20.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 91.69            | -               | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 35.30 | 29.36 | 36.89 | 16.89 | 17.70 | 3.13 |
| 22                              | 851 00 JC 22.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 95.66            | -               | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 41.10 | 31.75 | 39.99 | 17.78 | 18.60 | 3.13 |
| 24                              | 851 00 JC 24.. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 101.22           | -               | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 42.40 | 34.92 | 43.15 | 20.34 | 21.16 | 3.81 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à fixation par écrou avec raccord simple Jam nut receptacle with backnut


|      |               |
|------|---------------|
| 07 E | HE 301 B 07 E |
|      | MS 3114 E     |
| 07 R | HE 301 B 07 R |
|      | MS 3124 E     |
|      | VG 95328 D    |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | P max | S max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 07 E 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 07 R 8.. P <sub>S</sub> . 50 .. | 34.10            | 33.50           | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 18.50 | 26.94 | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 E 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.10            | 33.50           | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 21.70 | 30.14 | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 E 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.10            | 33.50           | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 24.90 | 34.94 | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 E 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.10            | 33.50           | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 28.10 | 38.04 | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 E 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.10            | 33.50           | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 31.20 | 41.24 | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 E 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.10            | 33.50           | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 34.40 | 44.44 | 36.68 | 41.34 |
| 20                              | 851 07 E 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 39.30            | 37.90           | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 38.30 | 49.14 | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 E 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 39.30            | 37.90           | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 41.50 | 52.24 | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 E 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 R 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 39.30            | 37.90           | 38.12 | 22.30 | 3.44  | 44.70 | 55.54 | 46.18 | 52.74 |

## Embase à fixation par écrou avec raccord droit à serre-câbles Jam nut receptacle with straight cable clamp

|       |                |
|-------|----------------|
| 07 EC | HE 301 B 07 EC |
|       | MS 3114 F      |
| 07 AC | HE 301 B 07 AC |
| 07 RC | HE 301 B 07 RC |
|       | MS 3124 F      |
|       | VG 95328 E     |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G     | P max | S max |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 07 EC 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 07 RC 8.. P <sub>S</sub> . 50 .. | 49.31            | 49.10           | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 19.90 | 26.94 | 3.50  | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 EC 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 49.31            | 49.10           | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 21.50 | 30.14 | 5.00  | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 EC 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 49.17            | 49.10           | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 25.00 | 34.94 | 8.20  | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 EC 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 49.17            | 49.10           | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 27.80 | 38.04 | 10.00 | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 EC 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.34            | 52.20           | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 29.40 | 41.24 | 13.00 | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 EC 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.22            | 53.10           | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 35.30 | 44.44 | 16.00 | 36.68 | 41.34 |
| 20                              | 851 07 EC 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 58.10            | 58.00           | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 35.30 | 49.14 | 16.00 | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 EC 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 58.10            | 58.00           | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 41.10 | 52.24 | 19.30 | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 EC 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 07 RC 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 58.10            | 58.00           | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 42.40 | 55.54 | 20.60 | 46.18 | 52.74 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à fixation par écrou avec raccord droit pour potting Jam nut receptacle with straight backshell for potting


|       |                |
|-------|----------------|
| 07 P  | HE 301 B 07 P  |
|       | MS 3114 P      |
| 07 RP | HE 301 B 07 RP |
|       | MS 3124 P      |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | P max | S max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 07 P 8.. $\frac{P}{S}$ ..50..    | 851 07 RP 8.. $\frac{P}{S}$ ..50..  | 34.30            | 39.80           | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 15.34 | 26.94 | 10.46 | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 P 10.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 10.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 34.30            | 39.80           | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 17.70 | 30.14 | 13.55 | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 P 12.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 12.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 34.30            | 39.80           | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 21.69 | 34.94 | 13.96 | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 P 14.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 14.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 34.30            | 39.80           | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 23.90 | 38.04 | 17.42 | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 P 16.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 16.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 34.30            | 39.80           | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 27.00 | 41.24 | 20.56 | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 P 18.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 18.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 34.10            | 41.80           | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 30.50 | 44.44 | 23.66 | 36.68 | 41.34 |
| 20                              | 851 07 P 20.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 20.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 42.25            | 49.92           | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 33.65 | 49.14 | 23.92 | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 P 22.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 22.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 42.25            | 49.92           | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 37.10 | 52.24 | 25.52 | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 P 24.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RP 24.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 43.26            | 51.30           | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 40.00 | 55.54 | 32.00 | 46.18 | 52.74 |

## Embase à fixation par écrou avec raccord droit pour gaine thermorétractable Jam nut receptacle with straight backshell for heatshrink sleeving

|       |            |
|-------|------------|
| 07 T  |            |
| 07 RT | VG 95328 S |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max            |                 | M max | P max | S max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |
| 8                               | 851 07 T 8.. $\frac{P}{S}$ ..50..    | 851 07 RT 8.. $\frac{P}{S}$ ..50..  | 42.60            | 41.50           | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 15.35 | 26.94 | 7.20             | 6.70            | 3.70  | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 T 10.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 10.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 42.60            | 41.50           | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 18.15 | 30.14 | 10.20            | 9.40            | 3.70  | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 T 12.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 12.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 42.60            | 41.50           | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 23.45 | 34.94 | 13.20            | 11.95           | 3.70  | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 T 14.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 14.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 42.60            | 41.50           | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 24.25 | 38.04 | 16.10            | 15.15           | 3.70  | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 T 16.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 16.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 44.40            | 43.80           | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 29.55 | 41.24 | 19.25            | 18.05           | 3.70  | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 T 18.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 18.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 44.40            | 43.80           | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 31.75 | 44.44 | 21.30            | 19.95           | 3.70  | 36.68 | 41.24 |
| 20                              | 851 07 T 20.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 20.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 50.90            | 49.80           | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 35.85 | 49.14 | 24.40            | 23.05           | 3.70  | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 T 22.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 22.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 50.90            | 49.80           | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 38.20 | 52.24 | 27.50            | 25.55           | 3.70  | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 T 24.. $\frac{P}{S}$ ..50..   | 851 07 RT 24.. $\frac{P}{S}$ ..50.. | 49.90            | 48.50           | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 41.30 | 55.54 | 30.60            | 28.65           | 3.70  | 46.18 | 52.74 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



**Embase à fixation par écrou avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable (spécifications 38 & 42) / Jam nut receptacle with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving (38 & 42 suffix)**


|       |  |
|-------|--|
| 07 T  |  |
| 07 RT |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                                     |                                                                | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | M max | P max | S max |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts                          | contacts à sertir<br>crimp contacts                            | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 07 T 8.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub>  | 851 07 RT 8.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub>  | 60.00            |                 | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 18.25 | 26.94 | 7.45  | 3.70  | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 T 10.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 10.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 60.00            |                 | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 20.25 | 30.14 | 9.00  | 3.70  | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 T 12.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 12.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 60.00            |                 | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 24.75 | 34.94 | 13.30 | 3.70  | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 T 14.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 14.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 60.00            |                 | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 27.75 | 38.04 | 16.50 | 3.70  | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 T 16.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 16.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 60.00            |                 | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 30.05 | 41.24 | 18.50 | 3.70  | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 T 18.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 18.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 60.40            |                 | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 34.15 | 44.44 | 21.90 | 3.70  | 36.68 | 41.34 |
| 20                              | 851 07 T 20.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 20.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 63.40            |                 | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 37.25 | 49.14 | 25.10 | 3.70  | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 T 22.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 22.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 63.40            |                 | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 40.45 | 52.24 | 28.20 | 3.70  | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 T 24.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 07 RT 24.. P <sub>S</sub> . 50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 63.40            |                 | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 43.65 | 55.54 | 31.40 | 3.70  | 46.18 | 52.74 |

**Embase à fixation par écrou avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable / Jam nut receptacle with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving**

|       |            |
|-------|------------|
| 07 G  |            |
| 07 RG | VG 95328 T |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | M max | P max | S max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 07 G 8.. P <sub>S</sub> . 50     | 851 07 RG 8.. P <sub>S</sub> . 50   | 62.20            |                 | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 16.30 | 26.94 | 7.45  | 3.60  | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 G 10.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 10.. P <sub>S</sub> . 50  | 62.20            |                 | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 18.30 | 30.14 | 10.30 | 3.60  | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 G 12.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 12.. P <sub>S</sub> . 50  | 62.20            |                 | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 22.30 | 34.94 | 13.20 | 3.60  | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 G 14.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 14.. P <sub>S</sub> . 50  | 62.40            |                 | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 25.30 | 38.04 | 16.50 | 3.60  | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 G 16.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 16.. P <sub>S</sub> . 50  | 62.40            |                 | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 28.30 | 41.24 | 19.35 | 3.60  | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 G 18.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 18.. P <sub>S</sub> . 50  | 62.40            |                 | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 32.30 | 44.44 | 21.60 | 3.60  | 36.68 | 41.34 |
| 20                              | 851 07 G 20.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 20.. P <sub>S</sub> . 50  | 67.50            |                 | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 34.30 | 49.14 | 24.80 | 3.60  | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 G 22.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 22.. P <sub>S</sub> . 50  | 67.50            |                 | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 38.30 | 52.24 | 27.90 | 3.60  | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 G 24.. P <sub>S</sub> . 50    | 851 07 RG 24.. P <sub>S</sub> . 50  | 67.50            |                 | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 41.30 | 55.54 | 31.00 | 3.60  | 46.18 | 52.74 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à collerette carrée sans possibilité de raccord Square flange receptacle not accepting backshell


|      |               |
|------|---------------|
| 02 E | HE 301 B 02 E |
|      | MS 3112 E     |
|      | VG 95328 H    |
| 02 R | HE 301 B 02 R |
|      | MS 3122 E     |
|      | VG 95328 C    |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers              |                                        | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | E     | F max | J    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts   | contacts à sertir<br>crimp contacts    | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |      |
| 8                               | 851 02 E 8.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$  | 851 02 R 8.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$  | 25.18            | 32.35           | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 10.84 | 15.09 | 20.99 | 3.13 |
| 10                              | 851 02 E 10.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 10.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 25.10            | 32.35           | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 13.99 | 18.26 | 24.19 | 3.13 |
| 12                              | 851 02 E 12.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 12.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 25.10            | 32.35           | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 17.37 | 20.62 | 26.54 | 3.13 |
| 14                              | 851 02 E 14.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 14.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 25.10            | 32.35           | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 20.57 | 23.00 | 28.89 | 3.13 |
| 16                              | 851 02 E 16.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 16.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 25.10            | 32.35           | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 23.72 | 24.61 | 31.29 | 3.13 |
| 18                              | 851 02 E 18.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 18.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 25.10            | 32.35           | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 26.69 | 26.97 | 33.69 | 3.13 |
| 20                              | 851 02 E 20.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 20.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 26.67            | 33.95           | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 29.89 | 29.36 | 36.89 | 3.13 |
| 22                              | 851 02 E 22.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 22.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 26.67            | 33.95           | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 33.04 | 31.75 | 39.99 | 3.13 |
| 24                              | 851 02 E 24.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 851 02 R 24.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | 26.67            | 33.95           | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 36.24 | 34.92 | 43.15 | 3.81 |

## Embase à fixation par écrou sans possibilité de raccord Jam nut receptacle not accepting backshell

|      |               |
|------|---------------|
| 07 A | HE 301 B 07 A |
|------|---------------|



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers              |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | F max | P max | S max |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts   | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 07 A 8.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$  | -                                   | 25.18            | -               | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 26.94 | 19.29 | 23.94 |
| 10                              | 851 07 A 10.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 25.10            | -               | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 30.14 | 22.38 | 26.94 |
| 12                              | 851 07 A 12.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 25.10            | -               | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 34.94 | 27.13 | 31.74 |
| 14                              | 851 07 A 14.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 25.10            | -               | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 38.04 | 30.33 | 34.94 |
| 16                              | 851 07 A 16.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 25.10            | -               | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 41.24 | 33.48 | 38.24 |
| 18                              | 851 07 A 18.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 25.10            | -               | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 44.44 | 36.68 | 41.34 |
| 20                              | 851 07 A 20.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 26.67            | -               | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 49.14 | 39.83 | 46.04 |
| 22                              | 851 07 A 22.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 26.67            | -               | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 52.24 | 43.03 | 49.24 |
| 24                              | 851 07 A 24.. $\frac{P}{S} \cdot 50..$ | -                                   | 26.67            | -               | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 55.54 | 46.18 | 52.74 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Prolongateur avec raccord simple Cable connecting receptacle with backnut


|      |               |
|------|---------------|
| 01 E | HE 301 B 01 E |
|      | MS 3111 E     |
| 01 R | HE 301 B 01 R |
|      | MS 3121 E     |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | P max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 01 E 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 01 R 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 32.70            | 32.00           | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 13.50 | 24.24 | 20.99 |
| 10                              | 851 01 E 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 16.70 | 27.44 | 24.19 |
| 12                              | 851 01 E 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 19.90 | 29.79 | 26.54 |
| 14                              | 851 01 E 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 23.40 | 32.10 | 28.89 |
| 16                              | 851 01 E 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 26.60 | 34.59 | 31.29 |
| 18                              | 851 01 E 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.70            | 32.00           | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 29.50 | 36.94 | 33.69 |
| 20                              | 851 01 E 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.50            | 33.40           | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 32.70 | 40.14 | 36.89 |
| 22                              | 851 01 E 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.50            | 33.40           | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 36.00 | 43.24 | 40.00 |
| 24                              | 851 01 E 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 R 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.50            | 33.40           | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 39.10 | 46.44 | 43.29 |

## Prolongateur avec raccord droit à serre-câbles Cable connecting receptacle with straight cable clamp

|       |                |
|-------|----------------|
| 01 EC | HE 301 B 01 EC |
|       | MS 3111 F      |
| 01 AC | HE 301 B 01 AC |
| 01 RC | HE 301 B 01 RC |
|       | MS 3121 F      |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                                     |                                      | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G     | P max |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts                          | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 01 RC 8.. P <sub>S</sub> . 50..  | 48.00            | 47.30           | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 19.90 | 24.24 | 3.50  | 20.99 |
| 10                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 21.50 | 27.44 | 5.00  | 24.19 |
| 12                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 25.00 | 29.79 | 8.20  | 26.54 |
| 14                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 27.80 | 32.10 | 10.00 | 28.89 |
| 16                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 51.00            | 50.50           | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 29.40 | 34.59 | 13.00 | 31.29 |
| 18                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 51.00            | 50.50           | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 35.30 | 36.94 | 16.00 | 33.69 |
| 20                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.00            | 51.50           | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 35.30 | 40.14 | 16.00 | 36.89 |
| 22                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.00            | 51.50           | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 41.10 | 43.24 | 19.30 | 40.00 |
| 24                              | 851 01 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 01 RC 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 53.00            | 51.50           | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 42.40 | 46.44 | 20.60 | 43.29 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Prolongateur avec raccord droit pour potting Cable connecting receptacle with straight backshell for potting


|       |                |
|-------|----------------|
| 01 P  | HE 301 B 01 P  |
|       | MS 3111 P      |
| 01 RP | HE 301 B 01 RP |
|       | MS 3121 P      |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | P max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 01 P 8.. $\frac{P}{S}$ . 50..    | 851 01 RP 8.. $\frac{P}{S}$ . 50 .. | 36.20            | 41.70           | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 15.34 | 24.24 | 10.46 | 20.99 |
| 10                              | 851 01 P 10.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 10.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 41.70           | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 17.70 | 27.44 | 13.55 | 24.19 |
| 12                              | 851 01 P 12.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 12.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 41.70           | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 21.69 | 29.79 | 13.96 | 26.54 |
| 14                              | 851 01 P 14.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 14.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 41.70           | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 23.90 | 32.10 | 17.42 | 28.89 |
| 16                              | 851 01 P 16.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 16.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 41.70           | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 27.00 | 34.59 | 20.56 | 31.29 |
| 18                              | 851 01 P 18.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 18.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.91            | 44.46           | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 30.50 | 36.94 | 23.66 | 33.69 |
| 20                              | 851 01 P 20.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 20.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 43.80            | 50.93           | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 33.65 | 40.15 | 23.92 | 36.89 |
| 22                              | 851 01 P 22.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 22.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 43.80            | 50.93           | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 37.10 | 42.24 | 25.52 | 40.00 |
| 24                              | 851 01 P 24.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RP 24.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 43.80            | 50.93           | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 40.00 | 46.44 | 32.00 | 43.29 |

## Prolongateur avec raccord droit intermédiaire Cable connecting receptacle with straight adaptor

|       |                |
|-------|----------------|
| 01 A  | HE 301 B 01 A  |
| 01 RA | HE 301 B 01 RA |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | K<br>filetage<br>threading<br>UNEF<br>2A | P max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |                                          |       |
| 8                               | 851 01 A 8.. $\frac{P}{S}$ . 50..    | 851 01 RA 8.. $\frac{P}{S}$ . 50 .. | 41.00            |                 | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 14.50 | 24.24 | 9.10  | 1/2 28                                   | 20.99 |
| 10                              | 851 01 A 10.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 10.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            |                 | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 18.70 | 27.44 | 12.08 | 5/8 24                                   | 24.19 |
| 12                              | 851 01 A 12.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 12.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            |                 | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 21.70 | 29.79 | 15.25 | 3/4 20                                   | 26.54 |
| 14                              | 851 01 A 14.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 14.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            |                 | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 25.10 | 32.10 | 18.15 | 7/8 20                                   | 28.89 |
| 16                              | 851 01 A 16.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 16.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            |                 | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 28.13 | 34.59 | 21.32 | 1-20                                     | 31.29 |
| 18                              | 851 01 A 18.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 18.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            |                 | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 31.38 | 36.94 | 24.32 | 1-3/16 18                                | 33.69 |
| 20                              | 851 01 A 20.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 20.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.00            |                 | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 34.30 | 40.15 | 26.73 | 1-3/16 18                                | 36.89 |
| 22                              | 851 01 A 22.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 22.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.00            |                 | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 37.60 | 42.24 | 30.67 | 1-7/16 18                                | 40.00 |
| 24                              | 851 01 A 24.. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 01 RA 24.. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.00            |                 | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 40.70 | 46.44 | 33.08 | 1-7/16 18                                | 43.29 |



Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Prolongateur avec raccord droit pour gaine thermorétractable Cable connecting receptacle with straight backshell for heatshrink sleeving



|       |  |
|-------|--|
| 01 T  |  |
| 01 RT |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                     |                                                | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max            |                 | P max | M max |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts          | contacts à sertir<br>crimp contacts            | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |
| 8                               | 851 01 T 8.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50..  | 851 01 RT 8.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50..  | 36.70            | 36.00           | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 15.35 | 24.24 | 7.20             | 6.70            | 20.99 | 3.70  |
| 10                              | 851 01 T 10.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 10.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 36.70            | 36.00           | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 18.15 | 27.44 | 10.20            | 9.40            | 24.19 | 3.70  |
| 12                              | 851 01 T 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 36.70            | 36.00           | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 23.45 | 29.70 | 13.20            | 11.95           | 26.54 | 3.70  |
| 14                              | 851 01 T 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 36.70            | 36.00           | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 24.25 | 32.10 | 16.10            | 15.15           | 28.89 | 3.70  |
| 16                              | 851 01 T 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 39.00            | 38.30           | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 29.55 | 34.59 | 19.25            | 18.05           | 31.29 | 3.70  |
| 18                              | 851 01 T 18.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 18.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 39.00            | 38.30           | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 31.75 | 36.94 | 21.30            | 19.95           | 33.69 | 3.70  |
| 20                              | 851 01 T 20.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 20.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 45.30            | 44.20           | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 35.85 | 40.15 | 24.40            | 23.05           | 36.89 | 3.70  |
| 22                              | 851 01 T 22.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 22.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 45.30            | 44.20           | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 38.20 | 42.24 | 27.50            | 25.55           | 40.00 | 3.70  |
| 24                              | 851 01 T 24.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RT 24.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 44.00            | 42.60           | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 41.30 | 46.44 | 30.60            | 28.65           | 43.29 | 3.70  |

## Prolongateur avec raccord droit démontable pour gaine thermorétractable Cable connecting receptacle with removable straight backshell for heatshrink sleeving

|       |  |
|-------|--|
| 01 M  |  |
| 01 RM |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                     |                                                | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | P max | M max |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts          | contacts à sertir<br>crimp contacts            | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 01 M 8.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50..  | 851 01 RM 8.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50..  | 50.00            |                 | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 13.55 | 24.24 | 7.05  | 20.99 | 3.50  |
| 10                              | 851 01 M 10.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 10.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 50.00            |                 | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 15.35 | 27.44 | 9.90  | 24.19 | 3.50  |
| 12                              | 851 01 M 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 50.00            |                 | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 19.48 | 29.79 | 12.60 | 26.54 | 3.50  |
| 14                              | 851 01 M 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 50.00            |                 | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 21.30 | 32.10 | 15.90 | 28.89 | 3.50  |
| 16                              | 851 01 M 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 50.00            |                 | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 24.50 | 34.59 | 18.95 | 31.29 | 3.50  |
| 18                              | 851 01 M 18.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 18.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 50.00            |                 | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 26.45 | 36.94 | 20.90 | 33.69 | 3.50  |
| 20                              | 851 01 M 20.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 20.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 53.30            |                 | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 30.75 | 40.15 | 23.70 | 36.89 | 3.50  |
| 22                              | 851 01 M 22.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 22.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 53.30            |                 | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 34.24 | 42.24 | 26.60 | 40.00 | 3.50  |
| 24                              | 851 01 M 24.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 851 01 RM 24.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 53.30            |                 | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 36.47 | 46.44 | 29.30 | 43.29 | 3.50  |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Prolongateur avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable (spécifications 38 & 42) / Cable connecting receptacle with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving (38 & 42 suffix)


|       |  |
|-------|--|
| 01 T  |  |
| 01 RT |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                                    |                                                               | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | M max | P max |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts                         | contacts à sertir<br>crimp contacts                           | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 01 T 8.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub>  | 851 01 RT 8.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub>  | 51.60            |                 | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 18.25 | 24.24 | 7.45  | 3.70  | 20.99 |
| 10                              | 851 01 T 10.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 10.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 51.60            |                 | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 20.25 | 27.44 | 9.00  | 3.70  | 24.19 |
| 12                              | 851 01 T 12.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 12.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 51.60            |                 | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 24.75 | 29.79 | 13.30 | 3.70  | 26.54 |
| 14                              | 851 01 T 14.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 14.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 51.60            |                 | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 27.75 | 32.10 | 16.50 | 3.70  | 28.89 |
| 16                              | 851 01 T 16.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 16.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 51.60            |                 | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 30.05 | 34.59 | 18.50 | 3.70  | 31.29 |
| 18                              | 851 01 T 18.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 18.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 52.00            |                 | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 34.15 | 36.94 | 21.90 | 3.70  | 33.69 |
| 20                              | 851 01 T 20.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 20.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 55.10            |                 | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 37.25 | 40.15 | 25.10 | 3.70  | 36.89 |
| 22                              | 851 01 T 22.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 22.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 55.10            |                 | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 40.45 | 42.24 | 28.20 | 3.70  | 40.00 |
| 24                              | 851 01 T 24.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 851 01 RT 24.. P <sub>S</sub> .50 <sup>38</sup> <sub>42</sub> | 55.10            |                 | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 43.65 | 46.44 | 31.40 | 3.70  | 43.29 |

## Prolongateur avec raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable / Cable connecting receptacle with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving

|       |  |
|-------|--|
| 01 G  |  |
| 01 RG |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G max | M max | P max |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8                               | 851 01 G 8.. P <sub>S</sub> .50..    | 851 01 RG 8.. P <sub>S</sub> .50..  | 54.00            |                 | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 16.30 | 24.24 | 7.45  | 3.60  | 20.99 |
| 10                              | 851 01 G 10.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 10.. P <sub>S</sub> .50.. | 54.00            |                 | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 18.30 | 27.44 | 10.30 | 3.60  | 24.19 |
| 12                              | 851 01 G 12.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 12.. P <sub>S</sub> .50.. | 54.00            |                 | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 22.30 | 29.79 | 13.20 | 3.60  | 26.54 |
| 14                              | 851 01 G 14.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 14.. P <sub>S</sub> .50.. | 54.00            |                 | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 25.30 | 32.10 | 16.50 | 3.60  | 28.89 |
| 16                              | 851 01 G 16.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 16.. P <sub>S</sub> .50.. | 54.00            |                 | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 28.30 | 34.59 | 19.35 | 3.60  | 31.29 |
| 18                              | 851 01 G 18.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 18.. P <sub>S</sub> .50.. | 54.00            |                 | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 32.30 | 36.94 | 21.60 | 3.60  | 33.69 |
| 20                              | 851 01 G 20.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 20.. P <sub>S</sub> .50.. | 59.30            |                 | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 34.30 | 40.15 | 24.80 | 3.60  | 36.89 |
| 22                              | 851 01 G 22.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 22.. P <sub>S</sub> .50.. | 59.30            |                 | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 38.30 | 42.24 | 27.90 | 3.60  | 40.00 |
| 24                              | 851 01 G 24.. P <sub>S</sub> .50..   | 851 01 RG 24.. P <sub>S</sub> .50.. | 59.30            |                 | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 41.30 | 46.44 | 31.00 | 3.60  | 43.29 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Prolongateur avec raccord droit à presse-étoupe Cable connecting receptacle with straight sealing gland backshell


01 J HE 301 B 01 J



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                      |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G     |       | P max |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts           | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       | min   | max   |       |
| 8                               | 851 01 J 8.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50..  | -                                   | 47.60            | -               | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 14.40 | 24.24 | 5.02  | 5.84  | 20.99 |
| 10                              | 851 01 J 10.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 47.60            | -               | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 17.60 | 27.44 | 5.94  | 6.76  | 24.19 |
| 12                              | 851 01 J 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 48.70            | -               | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 21.10 | 29.79 | 9.34  | 10.16 | 26.54 |
| 14                              | 851 01 J 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 53.50            | -               | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 24.40 | 32.10 | 11.32 | 12.14 | 28.89 |
| 16                              | 851 01 J 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 59.00            | -               | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 27.60 | 34.59 | 14.73 | 15.55 | 31.29 |
| 18                              | 851 01 J 18.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 65.00            | -               | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 30.80 | 36.94 | 16.00 | 16.82 | 33.69 |
| 20                              | 851 01 J 20.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 79.10            | -               | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 34.10 | 40.15 | 16.89 | 17.71 | 36.89 |
| 22                              | 851 01 J 22.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 80.00            | -               | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 37.30 | 42.24 | 17.78 | 18.60 | 40.00 |
| 24                              | 851 01 J 24.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 90.00            | -               | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 40.50 | 46.44 | 20.34 | 21.16 | 43.29 |

## Prolongateur avec raccord droit à presse-étoupe et serre-câbles Cable connecting receptacle with straight sealing gland and cable clamp backshell

01 JC MS 3111 J



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                       |                                     | L max            |                 | A     | B max | C max | D max | F max | G     |       | P max |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts            | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       | min   | max   |       |
| 8                               | 851 01 JC 8.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50..  | -                                   | 57.68            | -               | 12.03 | 10.60 | 2.10  | 19.90 | 24.24 | 5.02  | 5.84  | 20.99 |
| 10                              | 851 01 JC 10.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 57.68            | -               | 15.01 | 10.60 | 2.10  | 21.50 | 27.44 | 5.94  | 6.76  | 24.19 |
| 12                              | 851 01 JC 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 61.24            | -               | 19.07 | 10.60 | 2.10  | 25.00 | 29.79 | 9.34  | 10.16 | 26.54 |
| 14                              | 851 01 JC 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 66.01            | -               | 22.25 | 10.60 | 2.10  | 27.80 | 32.10 | 11.32 | 12.14 | 28.89 |
| 16                              | 851 01 JC 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 74.75            | -               | 25.42 | 10.60 | 2.10  | 29.40 | 34.59 | 14.73 | 15.50 | 31.29 |
| 18                              | 851 01 JC 18.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 80.57            | -               | 28.60 | 10.60 | 2.10  | 35.30 | 36.94 | 16.00 | 16.82 | 33.69 |
| 20                              | 851 01 JC 20.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 91.69            | -               | 31.77 | 13.85 | 2.65  | 35.30 | 40.15 | 16.89 | 17.71 | 36.89 |
| 22                              | 851 01 JC 22.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 95.66            | -               | 34.95 | 13.85 | 2.65  | 41.10 | 42.24 | 17.78 | 18.60 | 40.00 |
| 24                              | 851 01 JC 24.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> ..50.. | -                                   | 101.22           | -               | 38.12 | 14.70 | 2.65  | 42.40 | 46.44 | 20.34 | 21.16 | 43.29 |

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec raccord simple Plug with backnut


|      |               |
|------|---------------|
| 06 E | HE 301 B 06 E |
|      | MS 3116 E     |
| 06 R | HE 301 B 06 R |
|      | MS 3126 E     |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A max | D max |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |
| 8                               | 851 06 E 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 R 8 .. P <sub>S</sub> . 50 .. | 32.54            | 32.00           | 19.05 | 13.50 |
| 10                              | 851 06 E 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.54            | 32.00           | 21.80 | 16.70 |
| 12                              | 851 06 E 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.54            | 32.00           | 26.15 | 19.90 |
| 14                              | 851 06 E 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.54            | 32.00           | 29.35 | 23.40 |
| 16                              | 851 06 E 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.54            | 32.00           | 32.50 | 26.60 |
| 18                              | 851 06 E 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 32.54            | 32.00           | 35.30 | 29.60 |
| 20                              | 851 06 E 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 33.30            | 32.10           | 38.85 | 32.70 |
| 22                              | 851 06 E 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 33.30            | 32.10           | 42.05 | 36.00 |
| 24                              | 851 06 E 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 R 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 33.30            | 32.10           | 45.10 | 39.10 |

## Fiche avec raccord droit à serre-câbles Plug with straight cable clamp

|       |                |
|-------|----------------|
| 06 EC | HE 301 B 06 EC |
|       | MS 3116 F      |
| 06 AC | HE 301 B 06 AC |
| 06 RC | HE 301 B 06 RC |
|       | MS 3126 F      |
|       | VG 95328 K     |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                                      |                                       | L max            |                 | A max | D max | G     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts                           | contacts à sertir<br>crimp contacts   | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |
| 8                               | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RC 8 .. P <sub>S</sub> . 50 .. | 48.00            | 47.30           | 19.05 | 19.90 | 3.50  |
| 10                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 21.80 | 21.50 | 5.00  |
| 12                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 26.15 | 25.00 | 8.20  |
| 14                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 48.00            | 47.30           | 29.35 | 27.80 | 10.00 |
| 16                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 51.00            | 50.50           | 32.50 | 29.40 | 13.00 |
| 18                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 51.00            | 50.50           | 35.30 | 35.30 | 16.00 |
| 20                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.00            | 50.20           | 38.85 | 35.30 | 16.00 |
| 22                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.00            | 50.20           | 42.05 | 41.10 | 19.30 |
| 24                              | 851 06 <sup>EC</sup> <sub>AC</sub> 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RC 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.00            | 50.20           | 45.10 | 42.40 | 20.60 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec raccord droit pour potting Plug with straight backshell for potting


|       |                |
|-------|----------------|
| 06 P  | HE 301 B 06 P  |
|       | MS 3116 P      |
| 06 RP | HE 301 B 06 RP |
|       | MS 3126 P      |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A max | D max | G     |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |
| 8                               | 851 06 P 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 06 RP 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50 .. | 36.20            | 42.10           | 19.05 | 15.34 | 10.46 |
| 10                              | 851 06 P 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 42.10           | 21.80 | 17.70 | 13.55 |
| 12                              | 851 06 P 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 42.10           | 26.15 | 21.69 | 13.96 |
| 14                              | 851 06 P 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 42.10           | 29.35 | 23.90 | 17.42 |
| 16                              | 851 06 P 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 36.20            | 42.10           | 32.50 | 27.00 | 20.56 |
| 18                              | 851 06 P 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 37.70            | 45.40           | 35.30 | 30.50 | 23.66 |
| 20                              | 851 06 P 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 42.40            | 50.00           | 38.85 | 33.65 | 23.92 |
| 22                              | 851 06 P 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 42.40            | 50.00           | 42.05 | 37.10 | 25.52 |
| 24                              | 851 06 P 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RP 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 42.85            | 50.00           | 45.10 | 40.00 | 32.00 |

## Fiche avec raccord droit intermédiaire Plug with straight adaptor

|       |                |
|-------|----------------|
| 06 A  | HE 301 B 06 A  |
| 06 RA | HE 301 B 06 RA |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A max | D max | G max | F<br>filetage<br>threading<br>UNEF 2A |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |                                       |
| 8                               | 851 06 A 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 06 RA 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50 .. | 41.00            | 41.00           | 19.05 | 14.50 | 9.10  | 1/2 28                                |
| 10                              | 851 06 A 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            | 41.00           | 21.80 | 18.70 | 12.08 | 5/8 24                                |
| 12                              | 851 06 A 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            | 41.00           | 26.15 | 21.70 | 15.25 | 3/4 20                                |
| 14                              | 851 06 A 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            | 41.00           | 29.35 | 25.10 | 18.15 | 7/8 20                                |
| 16                              | 851 06 A 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            | 41.00           | 32.50 | 28.13 | 21.32 | 1-20                                  |
| 18                              | 851 06 A 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 41.00            | 41.00           | 35.30 | 31.38 | 24.32 | 1-3/16 18                             |
| 20                              | 851 06 A 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.00            | 43.30           | 38.85 | 34.30 | 26.73 | 1-3/16 18                             |
| 22                              | 851 06 A 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.00            | 43.30           | 42.05 | 37.60 | 30.67 | 1-7/16 18                             |
| 24                              | 851 06 A 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 06 RA 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.00            | 43.50           | 45.10 | 40.70 | 33.08 | 1-7/16 18                             |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec raccord droit pour gaine thermorétractable Plug with straight backshell for heatshrink sleeving


|       |            |
|-------|------------|
| 06 T  |            |
| 06 RT | VG 95328 J |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A max | D max | G max            |                 | M max |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |
| 8                               | 851 06 T 8.. P <sub>S</sub> . 50..   | 851 06 RT 8.. P <sub>S</sub> . 50 .. | 36.70            | 36.00           | 19.05 | 15.35 | 7.20             | 6.70            | 3.70  |
| 10                              | 851 06 T 10.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 10.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.70            | 36.00           | 21.80 | 18.15 | 10.20            | 9.40            | 3.70  |
| 12                              | 851 06 T 12.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 12.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.70            | 36.00           | 26.15 | 23.45 | 13.20            | 11.95           | 3.70  |
| 14                              | 851 06 T 14.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 14.. P <sub>S</sub> . 50.. | 36.70            | 36.00           | 29.35 | 24.25 | 16.10            | 15.15           | 3.70  |
| 16                              | 851 06 T 16.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 16.. P <sub>S</sub> . 50.. | 39.00            | 38.30           | 32.50 | 29.55 | 19.25            | 18.05           | 3.70  |
| 18                              | 851 06 T 18.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 18.. P <sub>S</sub> . 50.. | 39.00            | 38.30           | 35.30 | 31.75 | 21.30            | 19.95           | 3.70  |
| 20                              | 851 06 T 20.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 20.. P <sub>S</sub> . 50.. | 44.00            | 42.90           | 38.85 | 35.85 | 24.40            | 23.05           | 3.70  |
| 22                              | 851 06 T 22.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 22.. P <sub>S</sub> . 50.. | 44.00            | 42.90           | 42.05 | 38.20 | 27.50            | 25.55           | 3.70  |
| 24                              | 851 06 T 24.. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RT 24.. P <sub>S</sub> . 50.. | 42.70            | 41.60           | 45.10 | 41.30 | 30.60            | 28.65           | 3.70  |

## Fiche avec raccord droit démontable pour gaine thermorétractable Plug with removable straight backshell for heatshrink sleeving

|       |  |
|-------|--|
| 06 M  |  |
| 06 RM |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                       | L max            |                 | A max | D max | G max | M max |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts   | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |
| 8                               | 851 06 M 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 06 RM 8 .. P <sub>S</sub> . 50 .. | 50.00            |                 | 19.05 | 13.55 | 7.05  | 3.50  |
| 10                              | 851 06 M 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 50.00            |                 | 21.80 | 15.35 | 9.90  | 3.50  |
| 12                              | 851 06 M 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 50.00            |                 | 26.15 | 19.48 | 12.60 | 3.50  |
| 14                              | 851 06 M 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 50.00            |                 | 29.35 | 21.30 | 15.90 | 3.50  |
| 16                              | 851 06 M 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 50.00            |                 | 32.50 | 24.50 | 18.95 | 3.50  |
| 18                              | 851 06 M 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 50.00            |                 | 35.30 | 26.45 | 20.90 | 3.50  |
| 20                              | 851 06 M 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.00            |                 | 38.85 | 30.73 | 23.70 | 3.50  |
| 22                              | 851 06 M 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.00            |                 | 42.05 | 34.24 | 26.60 | 3.50  |
| 24                              | 851 06 M 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RM 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 52.00            |                 | 45.10 | 36.47 | 29.30 | 3.50  |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec raccord droit à presse-étoupe Plug with straight sealing gland backshell


06 J HE 301 B 06 J



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                     | L max            |                 | A max | D max | G max |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       | min   | max   |
| 8                               | 851 06 J 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | -                                   | 47.60            | -               | 19.05 | 14.40 | 5.02  | 5.84  |
| 10                              | 851 06 J 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 47.60            | -               | 21.80 | 17.60 | 5.94  | 6.76  |
| 12                              | 851 06 J 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 49.20            | -               | 26.15 | 21.10 | 9.34  | 10.16 |
| 14                              | 851 06 J 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 54.00            | -               | 29.35 | 24.40 | 11.32 | 12.14 |
| 16                              | 851 06 J 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 59.60            | -               | 32.50 | 27.60 | 14.73 | 15.55 |
| 18                              | 851 06 J 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 65.60            | -               | 35.30 | 30.80 | 16.00 | 16.80 |
| 20                              | 851 06 J 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 78.00            | -               | 38.85 | 34.10 | 16.89 | 17.71 |
| 22                              | 851 06 J 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 79.50            | -               | 42.05 | 37.30 | 17.78 | 18.60 |
| 24                              | 851 06 J 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 90.00            | -               | 45.10 | 40.50 | 20.34 | 21.16 |

## Fiche avec raccord droit à presse-étoupe et serre-câbles Plug with straight sealing gland and cable clamp backshells

06 JC MS 3116 J



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers             |                                     | L max            |                 | A max | D max | G max |       |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts  | contacts à sertir<br>crimp contacts | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       | min   | max   |
| 8                               | 851 06 JC 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | -                                   | 57.68            | -               | 19.05 | 19.90 | 5.02  | 5.84  |
| 10                              | 851 06 JC 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 57.68            | -               | 21.80 | 21.50 | 5.94  | 6.76  |
| 12                              | 851 06 JC 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 61.24            | -               | 26.15 | 25.00 | 9.34  | 10.16 |
| 14                              | 851 06 JC 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 66.01            | -               | 29.35 | 27.80 | 11.32 | 12.14 |
| 16                              | 851 06 JC 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 74.75            | -               | 32.50 | 29.40 | 14.73 | 15.50 |
| 18                              | 851 06 JC 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 80.57            | -               | 35.30 | 35.30 | 16.00 | 16.82 |
| 20                              | 851 06 JC 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 91.69            | -               | 38.85 | 35.30 | 16.89 | 17.71 |
| 22                              | 851 06 JC 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 95.66            | -               | 42.05 | 41.10 | 17.78 | 18.60 |
| 24                              | 851 06 JC 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | -                                   | 101.22           | -               | 45.10 | 42.40 | 20.34 | 21.16 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec raccord coudé à serre-câbles Plug with elbow cable clamp backshell


|       |                |
|-------|----------------|
| 08 EC | HE 301 B 08 EC |
| 08 RC | HE 301 B 08 RC |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A max | D max | G     | R max |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |
| 8                               | 851 08 EC 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RC 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 50.10            |                 | 19.05 | 19.70 | 3.50  | 16.00 |
| 10                              | 851 08 EC 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 52.60            |                 | 21.80 | 21.20 | 5.00  | 18.00 |
| 12                              | 851 08 EC 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 54.90            |                 | 26.15 | 24.20 | 8.20  | 19.50 |
| 14                              | 851 08 EC 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 58.50            |                 | 29.35 | 27.50 | 10.00 | 22.00 |
| 16                              | 851 08 EC 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 60.80            |                 | 32.50 | 29.10 | 13.00 | 23.50 |
| 18                              | 851 08 EC 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 65.00            |                 | 35.30 | 35.70 | 16.00 | 25.00 |
| 20                              | 851 08 EC 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 69.10            |                 | 38.85 | 35.70 | 16.00 | 26.50 |
| 22                              | 851 08 EC 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 RC 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 71.00            |                 | 42.05 | 39.70 | 19.30 | 28.00 |
| 24                              | 851 08 EC 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 851 08 EC 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 75.50            |                 | 45.10 | 43.50 | 20.60 | 31.00 |

## Fiche avec raccord coudé pour potting Plug with elbow backshell for potting

|       |                |
|-------|----------------|
| 08 P  | HE 301 B 08 P  |
| 08 RP | HE 301 B 08 RP |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                      | L max            |                 | A max | G max | R max | S max |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts  | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |
| 8                               | 851 08 P 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..   | 851 08 RP 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 40.70            |                 | 19.05 | 8.10  | 11.70 | 11.30 |
| 10                              | 851 08 P 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 44.90            |                 | 21.80 | 11.30 | 14.35 | 14.50 |
| 12                              | 851 08 P 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 46.90            |                 | 26.15 | 13.30 | 15.90 | 17.70 |
| 14                              | 851 08 P 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 49.20            |                 | 29.35 | 16.10 | 16.30 | 20.10 |
| 16                              | 851 08 P 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 50.60            |                 | 32.50 | 16.90 | 19.30 | 22.80 |
| 18                              | 851 08 P 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 51.80            |                 | 35.30 | 18.10 | 20.60 | 25.60 |
| 20                              | 851 08 P 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 53.70            |                 | 38.85 | 19.70 | 21.90 | 28.80 |
| 22                              | 851 08 P 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 54.80            |                 | 42.05 | 20.80 | 23.50 | 31.60 |
| 24                              | 851 08 P 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 851 08 RP 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 58.20            |                 | 45.10 | 24.20 | 30.15 | 35.20 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec bracelet de blindage et raccord intermédiaire Screened plug with straight adaptor


|       |            |
|-------|------------|
| 36 A  |            |
| 36 RA | VG 95328 N |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers            |                                       | L max            |                 | A max | D max | G max | F<br>filetage<br>threading<br>UNEF 2A |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts | contacts à sertir<br>crimp contacts   | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |                                       |
| 8                               | 851 36 A 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | 851 36 RA 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | 41.00            |                 | 19.05 | 14.50 | 9.10  | 1/2 28                                |
| 10                              | 851 36 A 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 41.00            |                 | 21.80 | 18.70 | 12.08 | 5/8 24                                |
| 12                              | 851 36 A 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 41.00            |                 | 26.15 | 21.70 | 15.25 | 3/4 20                                |
| 14                              | 851 36 A 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 41.00            |                 | 29.35 | 25.10 | 18.15 | 7/8 20                                |
| 16                              | 851 36 A 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 41.00            |                 | 32.50 | 28.13 | 21.32 | 1-20                                  |
| 18                              | 851 36 A 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 41.00            |                 | 35.30 | 31.38 | 24.32 | 1-3/16 18                             |
| 20                              | 851 36 A 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 43.30            |                 | 38.85 | 34.30 | 26.73 | 1-3/16 18                             |
| 22                              | 851 36 A 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 43.30            |                 | 42.05 | 37.60 | 30.67 | 1-7/16 18                             |
| 24                              | 851 36 A 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RA 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 43.50            |                 | 45.10 | 40.70 | 33.08 | 1-7/16 18                             |

## Fiche avec bague de blindage et raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable (spécifications 38 & 42)/ Screened plug with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving (38 & 42 suffix)

|       |  |
|-------|--|
| 36 T  |  |
| 36 RT |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                             |                                                        | L max            |                 | A max | D max | G max | M max |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts                  | contacts à sertir<br>crimp contacts                    | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |
| 8                               | 851 36 T 8 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup>  | 851 36 RT 8 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup>  | 51.60            |                 | 19.05 | 18.25 | 7.45  | 3.70  |
| 10                              | 851 36 T 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 51.60            |                 | 21.80 | 20.25 | 9.00  | 3.70  |
| 12                              | 851 36 T 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 51.60            |                 | 26.15 | 24.75 | 13.30 | 3.70  |
| 14                              | 851 36 T 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 51.60            |                 | 29.35 | 27.75 | 16.50 | 3.70  |
| 16                              | 851 36 T 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 51.60            |                 | 32.50 | 30.05 | 18.50 | 3.70  |
| 18                              | 851 36 T 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 52.00            |                 | 35.30 | 34.15 | 21.90 | 3.70  |
| 20                              | 851 36 T 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 53.90            |                 | 38.85 | 37.25 | 25.10 | 3.70  |
| 22                              | 851 36 T 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 53.90            |                 | 42.05 | 40.45 | 28.20 | 3.70  |
| 24                              | 851 36 T 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 851 36 RT 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. <sup>38 42</sup> | 53.90            |                 | 45.10 | 43.65 | 31.40 | 3.70  |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Fiche avec bague de blindage et raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermorétractable / Screened plug with removable straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving

|       |            |
|-------|------------|
| 36 G  |            |
| 36 RG | VG 95328 M |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                         |                                                    | L max            |                 | A max | D max | G max | M max |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts              | contacts à sertir<br>crimp contacts                | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |
| 8                               | 851 36 G 8 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50..  | 851 36 RG 8 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50..  | 54.00            |                 | 19.05 | 16.30 | 7.45  | 3.60  |
| 10                              | 851 36 G 10 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 10 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 54.00            |                 | 21.80 | 18.30 | 10.30 | 3.60  |
| 12                              | 851 36 G 12 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 12 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 54.00            |                 | 26.15 | 22.30 | 13.20 | 3.60  |
| 14                              | 851 36 G 14 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 14 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 54.00            |                 | 29.35 | 25.30 | 16.50 | 3.60  |
| 16                              | 851 36 G 16 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 16 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 54.00            |                 | 32.50 | 28.30 | 19.35 | 3.60  |
| 18                              | 851 36 G 18 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 18 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 54.00            |                 | 35.30 | 32.30 | 21.60 | 3.60  |
| 20                              | 851 36 G 20 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 20 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 58.00            |                 | 38.85 | 34.30 | 24.80 | 3.60  |
| 22                              | 851 36 G 22 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 22 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 58.00            |                 | 42.05 | 38.30 | 27.90 | 3.60  |
| 24                              | 851 36 G 24 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 36 RG 24 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 58.00            |                 | 45.10 | 41.30 | 31.00 | 3.60  |

## Fiche avec raccord pour adaptation d'accessoires au pas électrique Plug with straight adaptor for electrical pitch access

|       |  |
|-------|--|
| 06 Z  |  |
| 06 RZ |  |

Le manchon intermédiaire spécial de type Z qui équipe la fiche à sertir 851 06 RZ est adapté aux accessoires de câblages.

- Raccord à griffes et presse-étoupe
- Raccord pour gaine polyflex
- Raccord pour tuyau C.N.O.M.O.

The Z type special adaptor which equips crimp plug 851 06 RZ fits following accessories.

- Packing gland collet backshell
- Backshell for polyflex sleeving
- Backshell for C.N.O.M.O. tube



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                         |                                                    | L max            |                 | A max | B max | C max | D<br>filetage<br>threading<br>PE |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------------------------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts              | contacts à sertir<br>crimp contacts                | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |                                  |
| 8                               |                                                   |                                                    |                  |                 |       |       |       |                                  |
| 10                              |                                                   |                                                    |                  |                 |       |       |       |                                  |
| 12                              | 851 06 Z 12 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 12 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 43.00            |                 | 26.15 | 9.10  | 24.80 | 11                               |
| 14                              | 851 06 Z 14 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 14 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 45.00            |                 | 29.35 | 11.00 | 28.80 | 16                               |
| 16                              | 851 06 Z 16 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 16 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 45.00            |                 | 32.50 | 11.00 | 30.80 | 16                               |
| 18                              | 851 06 Z 18 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 18 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 46.00            |                 | 35.30 | 12.00 | 40.80 | 21                               |
| 20                              | 851 06 Z 20 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 20 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 46.50            |                 | 38.85 | 12.00 | 40.80 | 21                               |
| 22                              | 851 06 Z 22 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 22 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 46.50            |                 | 42.05 | 12.00 | 40.80 | 21                               |
| 24                              | 851 06 Z 24 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 851 06 RZ 24 .. <sup>P</sup> / <sub>S</sub> . 50.. | 65.50            |                 | 45.10 | 31.40 | 45.00 | 29                               |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm



# 851 Series

Fiche avec bague de blindage et doigt de verrouillage, avec raccord droit court à reprise de tresse et gaine thermorétractable / Screened plug with lock finger and short backshell for screen termination and heatshrink sleeving

|       |  |
|-------|--|
| 76 U  |  |
| 76 RU |  |



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                      |                                                 | L max            |                 | A max | D max | H max | G max | E max | M max |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | contacts à souder<br>solder contacts           | contacts à sertir<br>crimp contacts             | souder<br>solder | sertir<br>crimp |       |       |       |       |       |       |
| 8                               |                                                |                                                 |                  |                 |       |       |       |       |       |       |
| 10                              |                                                |                                                 |                  |                 |       |       |       |       |       |       |
| 12                              | 851 76 U 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> . 50.. | 851 76 R U 12.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 35.60            |                 | 25.00 | 22.50 | 32.00 | 13.20 | 19.50 | 3.70  |
| 14                              | 851 76 U 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> . 50.. | 851 76 R U 14.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 35.60            |                 | 29.00 | 25.50 | 32.00 | 16.10 | 21.00 | 3.70  |
| 16                              | 851 76 U 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> . 50.. | 851 76 R U 16.. <sup>P</sup> <sub>S</sub> .50.. | 35.60            |                 | 32.00 | 28.50 | 32.00 | 19.25 | 22.50 | 3.70  |
| 18                              |                                                |                                                 |                  |                 |       |       |       |       |       |       |
| 20                              |                                                |                                                 |                  |                 |       |       |       |       |       |       |
| 22                              |                                                |                                                 |                  |                 |       |       |       |       |       |       |
| 24                              |                                                |                                                 |                  |                 |       |       |       |       |       |       |

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm


# 851 Series



## Connecteurs hermétiques / *Hermetic connectors*

### Embase à collerette carrée *Square flange receptacle*


02 H HE 301 B 02 H



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers           | A     | C max | D max | E     | F     | G     | H max | J    | M max | N max |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 8                               | 851 02 H 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 12.03 | 21.42 | 27.09 | 15.09 | 13.84 | 14.27 | 6.97  | 3.13 | 11.24 | 1.67  |
| 10                              | 851 02 H 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 15.01 | 24.62 | 31.87 | 18.26 | 13.84 | 17.06 | 6.97  | 3.13 | 11.24 | 1.67  |
| 12                              | 851 02 H 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 19.07 | 26.98 | 35.04 | 20.62 | 13.84 | 19.85 | 6.97  | 3.13 | 11.24 | 1.67  |
| 14                              | 851 02 H 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 22.25 | 29.36 | 38.22 | 23.00 | 13.84 | 23.00 | 6.97  | 3.13 | 11.24 | 1.67  |
| 16                              | 851 02 H 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 25.42 | 31.73 | 41.39 | 24.61 | 13.84 | 26.18 | 6.97  | 3.13 | 11.24 | 1.67  |
| 18                              | 851 02 H 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 28.60 | 34.12 | 44.57 | 26.97 | 13.84 | 29.36 | 6.97  | 3.13 | 11.24 | 1.67  |
| 20                              | 851 02 H 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 31.77 | 37.20 | 47.74 | 29.36 | 15.42 | 31.74 | 6.99  | 3.13 | 12.00 | 2.48  |
| 22                              | 851 02 H 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 34.95 | 40.47 | 50.92 | 31.75 | 16.23 | 34.92 | 6.99  | 3.13 | 12.00 | 2.48  |
| 24                              | 851 02 H 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 38.12 | 43.66 | 55.69 | 34.92 | 17.04 | 38.10 | 6.19  | 3.81 | 12.81 | 2.48  |

### Embase à fixation par écrou *Jam nut receptacle*

07 H  
HE 301 B 07 H  
MS 3114 H  
VG 95328 F



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers           | A     | C max | D max | G     | L max | M max | P     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8                               | 851 07 H 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..  | 12.03 | 24.07 | 27.37 | 14.26 | 20.53 | 17.93 | 13.33 |
| 10                              | 851 07 H 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 15.01 | 27.22 | 30.57 | 17.43 | 20.53 | 17.93 | 16.51 |
| 12                              | 851 07 H 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 19.07 | 32.00 | 35.32 | 22.19 | 20.53 | 17.93 | 20.63 |
| 14                              | 851 07 H 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 22.25 | 35.17 | 38.50 | 25.36 | 20.53 | 17.93 | 23.78 |
| 16                              | 851 07 H 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 25.42 | 38.35 | 41.67 | 28.54 | 20.53 | 17.93 | 26.93 |
| 18                              | 851 07 H 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 28.60 | 41.52 | 44.85 | 31.71 | 20.53 | 17.93 | 30.10 |
| 20                              | 851 07 H 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 31.77 | 46.27 | 49.62 | 34.89 | 26.10 | 22.70 | 33.28 |
| 22                              | 851 07 H 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 34.95 | 49.47 | 52.77 | 38.06 | 26.10 | 22.70 | 36.45 |
| 24                              | 851 07 H 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50.. | 38.12 | 52.62 | 55.97 | 41.24 | 26.93 | 23.54 | 39.63 |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Embase à collerette ronde, fixation par brasage Solder fixing receptacle

|    |             |
|----|-------------|
| IH | HE 301 B 1H |
|    | MS 3113 H   |
|    | VG 95328 G  |




| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers          | A     | D max | H max | F     | G max | M max | N max |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8                               | 851 IH 8 .. P <sub>S</sub> . 50..  | 12.03 | 16.40 | 8.19  | 13.84 | 14.27 | 10.69 | 0.76  |
| 10                              | 851 IH 10 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 15.01 | 19.40 | 8.19  | 13.84 | 17.06 | 10.69 | 0.76  |
| 12                              | 851 IH 12 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 19.07 | 21.80 | 8.19  | 13.84 | 19.83 | 10.69 | 0.76  |
| 14                              | 851 IH 14 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 22.25 | 25.00 | 8.19  | 13.84 | 23.00 | 10.69 | 0.76  |
| 16                              | 851 IH 16 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 25.42 | 28.10 | 8.19  | 13.84 | 26.18 | 10.69 | 0.76  |
| 18                              | 851 IH 18 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 28.60 | 31.30 | 8.19  | 13.84 | 29.36 | 10.69 | 0.76  |
| 20                              | 851 IH 20 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 31.77 | 33.70 | 8.16  | 15.42 | 31.74 | 12.32 | 0.76  |
| 22                              | 851 IH 22 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 34.95 | 36.90 | 8.16  | 16.23 | 34.92 | 12.32 | 0.76  |
| 24                              | 851 IH 24 .. P <sub>S</sub> . 50.. | 38.12 | 40.10 | 7.36  | 17.04 | 38.10 | 13.12 | 0.76  |


## Connecteurs pour connexions enroulées et à picots droits Wire-wrap and PC tail connectors

### Embase à collerette carrée type 02E Square flange receptacle type 02E

Version pour connexions enroulées (WW)  
Wire-wrap version



Version à picots droits  
PC tail version



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                     |                                              | A     | B max | C max | Ø D max | E     | F max | H +163<br>0 | J    | L max | T<br>+1.25<br>0 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|------|-------|-----------------|
|                                 | version WW<br>WW version                      | version à picots<br>PC tail version          |       |       |       |         |       |       |             |      |       |                 |
| 8                               | 851 02 E 8.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A  | 851 02 E 8.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40  | 12.03 | 11.70 | 1.32  | 10.84   | 15.09 | 20.99 | 12.42       | 3.13 | 20.50 | 9.46            |
| 10                              | 851 02 E 10.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 10.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 15.01 | 11.70 | 1.32  | 13.99   | 18.26 | 24.19 | 12.42       | 3.13 | 20.50 | 9.46            |
| 12                              | 851 02 E 12.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 12.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 19.07 | 11.70 | 1.32  | 17.37   | 20.62 | 26.54 | 12.42       | 3.13 | 20.50 | 9.46            |
| 14                              | 851 02 E 14.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 14.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 22.25 | 11.70 | 1.32  | 20.57   | 23.00 | 28.89 | 12.42       | 3.13 | 20.50 | 9.46            |
| 16                              | 851 02 E 16.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 16.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 25.42 | 11.70 | 1.32  | 23.62   | 24.61 | 31.29 | 12.42       | 3.13 | 20.50 | 9.46            |
| 18                              | 851 02 E 18.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 18.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 28.60 | 11.70 | 1.32  | 26.69   | 26.97 | 33.69 | 12.42       | 3.13 | 20.50 | 9.46            |
| 20                              | 851 02 E 20.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 20.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 31.77 | 14.35 | 2.15  | 29.89   | 29.36 | 36.89 | 10.69       | 3.13 | 23.80 | 7.76            |
| 22                              | 851 02 E 22.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 22.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 34.95 | 14.35 | 2.15  | 33.04   | 31.75 | 39.99 | 10.69       | 3.13 | 23.80 | 7.76            |
| 24                              | 851 02 E 24.. P <sub>S</sub> . 50.. 34<br>34A | 851 02 E 24.. P <sub>S</sub> . 50.. 16<br>40 | 38.12 | 15.20 | 2.15  | 36.24   | 34.92 | 43.15 | 10.69       | 3.81 | 23.80 | 7.76            |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series




## Embase à fixation par écrou type 07A Jam nut receptacle type 07A

Version pour connexions enroulées (WW)  
Wire-wrap version



Version à picots droits  
PC tail version




| Taille de boîtier<br>Shell size | Références / Part numbers                    |                                             | A     | B max | C max | F max | H<br>+1.63<br>0 | L max | P max | S max | T<br>+1.25<br>0 |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                 | version WW<br>WW version                     | version à picots<br>PC tail version         |       |       |       |       |                 |       |       |       |                 |
| 8                               | 851 07 A 8.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A  | 851 07 A 8.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40  | 12.03 | 17.90 | 2.64  | 26.94 | 12.42           | 20.64 | 19.29 | 23.94 | 9.46            |
| 10                              | 851 07 A 10.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 10.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 15.01 | 17.90 | 2.64  | 30.14 | 12.42           | 20.64 | 22.38 | 26.95 | 9.46            |
| 12                              | 851 07 A 12.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 12.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 19.07 | 17.90 | 2.64  | 34.94 | 12.42           | 20.64 | 27.13 | 31.74 | 9.46            |
| 14                              | 851 07 A 14.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 14.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 22.25 | 17.90 | 2.64  | 38.04 | 12.42           | 20.64 | 30.33 | 34.94 | 9.46            |
| 16                              | 851 07 A 16.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 16.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 25.42 | 17.90 | 2.64  | 41.26 | 12.42           | 20.64 | 33.48 | 38.24 | 9.46            |
| 18                              | 851 07 A 18.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 18.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 28.60 | 17.90 | 2.64  | 44.44 | 12.42           | 20.64 | 36.68 | 41.34 | 9.46            |
| 20                              | 851 07 A 20.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 20.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 31.77 | 22.45 | 3.44  | 49.14 | 8.64            | 25.99 | 39.83 | 46.04 | 8.49            |
| 22                              | 851 07 A 22.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 22.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 34.95 | 22.45 | 3.44  | 52.24 | 8.64            | 25.99 | 43.03 | 49.24 | 8.49            |
| 24                              | 851 07 A 24.. P <sub>S</sub> .50.. 34<br>34A | 851 07 A 24.. P <sub>S</sub> .50.. 16<br>40 | 38.12 | 23.30 | 3.44  | 55.54 | 7.79            | 26.84 | 46.18 | 52.74 | 7.79            |

## Perçage cloison / Panel cut-out


Embase à collerette carrée  
Square flange receptacle



Embase à fixation par écrou  
Jam nut receptacle



Embase à collerette ronde  
Solder fixing receptacle



| Taille de boîtier<br>Shell size | A $\pm 0.1$ | B $\pm 0.1$ | C $\pm 0.1$ | E $\pm 0.15$ | J $\pm 0.15$ | N    |      | p $\pm 0.1$ | X min |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------|-------------|-------|
|                                 |             |             |             |              |              | min  | max  |             |       |
| 8                               | 15.55       | 14.60       | 14.70       | 15.10        | 3.15         | 1.57 | 3.17 | 13.75       | 2.90  |
| 10                              | 18.80       | 17.75       | 17.50       | 18.26        | 3.15         | 1.57 | 3.17 | 16.95       | 2.90  |
| 12                              | 22.15       | 22.50       | 20.20       | 20.62        | 3.15         | 1.57 | 3.17 | 21.50       | 2.90  |
| 14                              | 25.30       | 25.70       | 23.40       | 23.00        | 3.15         | 1.57 | 3.17 | 24.20       | 2.90  |
| 16                              | 28.45       | 28.85       | 26.60       | 24.60        | 3.15         | 1.57 | 3.17 | 27.35       | 2.90  |
| 18                              | 31.65       | 32.05       | 29.80       | 26.97        | 3.15         | 1.57 | 3.17 | 30.55       | 2.90  |
| 20                              | 34.80       | 35.20       | 32.10       | 29.36        | 3.15         | 1.57 | 6.35 | 33.70       | 5.50  |
| 22                              | 38.00       | 38.40       | 35.30       | 31.75        | 3.15         | 1.57 | 6.35 | 36.90       | 5.50  |
| 24                              | 41.20       | 41.55       | 38.40       | 34.92        | 3.73         | 1.57 | 6.35 | 40.05       | 5.50  |


Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series




## Accessoires / Accessories

### Embase de repos / Dummy receptacle



| Taille de boîtier<br>Shell size | Références<br>Part numbers | A     | C<br>max | E     | J    | M<br>max | N<br>max |
|---------------------------------|----------------------------|-------|----------|-------|------|----------|----------|
| 8                               | 8500-18                    | 12.03 | 20.99    | 15.09 | 3.13 | 11.70    | 1.32     |
| 10                              | 8500-19                    | 15.01 | 24.19    | 18.26 | 3.13 | 11.70    | 1.32     |
| 12                              | 8500-20                    | 19.07 | 26.54    | 20.62 | 3.13 | 11.70    | 1.32     |
| 14                              | 8500-21                    | 22.25 | 28.89    | 23.00 | 3.13 | 11.70    | 1.32     |
| 16                              | 8500-26                    | 25.42 | 31.29    | 24.61 | 3.13 | 11.70    | 1.32     |
| 18                              | 8500-22                    | 28.60 | 33.69    | 26.97 | 3.13 | 11.70    | 1.32     |
| 20                              | 8500-23                    | 31.77 | 36.89    | 29.36 | 3.13 | 14.35    | 2.15     |
| 22                              | 8500-24                    | 34.95 | 39.99    | 31.75 | 3.13 | 14.35    | 2.15     |
| 24                              | 8500-25                    | 38.12 | 43.15    | 34.92 | 3.81 | 15.20    | 2.15     |

### Bouchons de protection plastique pour embase & fiche Plastic protective caps for receptacle and plug



| Taille de boîtier<br>Shell size | Bouchons pour embase<br>Caps for receptacles | Bouchons pour fiches<br>Caps for plugs |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8                               | 8500-5585 A                                  | 8500-5594                              |
| 10                              | 8500-5586 A                                  | 8500-5595                              |
| 12                              | 8500-5587 A                                  | 8500-5596                              |
| 14                              | 8500-5588 A                                  | 8500-5597                              |
| 16                              | 8500-5589 A                                  | 8500-5598                              |
| 18                              | 8500-5590 A                                  | 8500-5599                              |
| 20                              | 8500-5591 A                                  | 8500-5600                              |
| 22                              | 8500-5592 A                                  | 8500-5601                              |
| 24                              | 8500-5593 A                                  | 8500-5602                              |

### Joint de cloison / Gaskets

| Taille de boîtier<br>Shell size | Joints pour embase à collerette carrée / Gaskets for square flange receptacle |           | Joints pour embase à fixation par écrou / Gaskets for jam nut receptacle |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                 | néoprène                                                                      | fairprène | néoprène                                                                 | vitton  |
| 8                               | 8500-275                                                                      | 8500-4164 | 3330102                                                                  | 3330675 |
| 10                              | 8500-276                                                                      | 8500-4165 | 3330103                                                                  | 3330670 |
| 12                              | 8500-277                                                                      | 8500-4166 | 3330104                                                                  | 3330671 |
| 14                              | 8500-278                                                                      | 8500-4167 | 3330105                                                                  | 3330672 |
| 16                              | 8500-283                                                                      | 8500-4168 | 3330106                                                                  | 3331048 |
| 18                              | 8500-279                                                                      | 8500-4169 | 3330107                                                                  | 3331049 |
| 20                              | 8500-280                                                                      | 8500-4170 | 3330108                                                                  | 3331050 |
| 22                              | 8500-281                                                                      | 8500-4171 | 3330109                                                                  | 3331051 |
| 24                              | 8500-282                                                                      | 8500-4172 | 3330110                                                                  | 3331052 |

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm



# 851 Series



## Bouchons / Caps

### Références / Ordering Information

|                                                     |      |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----------------------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Racine / Basic series                               | 8500 |    |    |    |    |    |    | 05 | --- |
| Type de boîtier / Shell size                        | 8    | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24  |
| Référence pour embase / Part numbers for receptacle | 02   | 03 | 04 | 05 | 27 | 06 | 07 | 08 | 09  |
| Référence pour fiche / Part numbers for plug        | 10   | 11 | 12 | 13 | 28 | 14 | 15 | 16 | 17  |


### Spécifications / Specifications

pour type de bouchon & protection, voir tableau ci-dessous / for cap & plating, see table below


### Types et protections / Type and plating

| Type de bouchon<br>Cap type                                                                                                                      | Bouchons pour embase / Receptacle cap      |                                   |                                  |                     | Bouchons pour fiche / Plug cap             |                                   |                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                  | Cadmiage vert olive<br>Olive green cadmium | Cadmium incolore<br>White cadmium | Oxydation noir<br>Black anodised | Nickelage<br>Nickel | Cadmiage vert olive<br>Olive green cadmium | Cadmium incolore<br>White cadmium | Oxydation noir<br>Black anodised | Nickelage<br>Nickel |
| Bouchon avec chaînette métallique et oeillet de fixation<br>Cap with chain and ring                                                              | D                                          | 02 D                              | 29 D                             | 44 D                | D                                          | 02 D                              | 29 D                             | 44 D                |
| Bouchon avec cordonnet nylon et oeillet de fixation<br>Cap with nylon cord and ring                                                              | B                                          | 02 B                              | 29 B                             | 44 B                | B                                          | 02 B                              | 29 B                             | 44 B                |
| Bouchon avec cordonnet nylon et rondelle de fixation (boîtier 10, 12, 14, 16 & 18)<br>Cap with nylon cord and washer (shell 10, 12, 14, 16 & 18) | -                                          | -                                 | -                                | -                   | E                                          | -                                 | -                                | -                   |
| Bouchon avec cordonnet nylon et rondelle de fixation<br>Cap with nylon cord and washer                                                           | H                                          | -                                 | -                                | 44 H                | -                                          | -                                 | -                                | -                   |
| Bouchon avec chaînette métallique et rondelle de fixation<br>Cap with chain and washer                                                           | J                                          | -                                 | -                                | -                   | -                                          | -                                 | -                                | -                   |
| Bouchon 500 H brouillard salin<br>Cap 500hr salt spray                                                                                           | JQ7                                        | -                                 | -                                | -                   | -                                          | -                                 | -                                | -                   |
| Bouchon sans cordonnet<br>Cap without chain                                                                                                      | M                                          | -                                 | -                                | -                   | M                                          | -                                 | -                                | -                   |


### Bouchons pour fiches / Caps for plugs



D



B & M



E

| Taille de boîtier<br>Shell size | Ø A max | B max | C <sup>+6</sup> <sub>0</sub> | D <sup>+2</sup> <sub>0</sub> | E   | Ø F   |
|---------------------------------|---------|-------|------------------------------|------------------------------|-----|-------|
| 8                               | 16.80   | 19.84 | 132                          | 128                          | -   | -     |
| 10                              | 19.80   | 19.84 | 132                          | 128                          | 132 | 14.00 |
| 12                              | 23.90   | 19.84 | 148                          | 140                          | 148 | 17.60 |
| 14                              | 27.00   | 19.84 | 148                          | 140                          | 148 | 20.80 |
| 16                              | 30.20   | 19.84 | 148                          | 140                          | 148 | 25.60 |
| 18                              | 33.40   | 19.84 | 148                          | 140                          | 148 | 28.70 |
| 20                              | 36.50   | 21.44 | 168                          | 153                          | -   | -     |
| 22                              | 39.80   | 21.44 | 168                          | 153                          | -   | -     |
| 24                              | 42.90   | 22.22 | 168                          | 153                          | -   | -     |





« - » nous contacter / consult us

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Bouchons pour embases / Caps for receptacles



| Taille de boîtier<br>Shell size | Ø A<br>max | B<br>max | C <sup>+6</sup> <sub>0</sub> | D <sup>+2</sup> <sub>0</sub> | J<br>max | H <sup>+2</sup> <sub>0</sub> | K <sup>+6</sup> <sub>0</sub> |
|---------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| 8                               | 19.00      | 21.44    | 84                           | 77                           | 14.80    | 80                           | 84                           |
| 10                              | 21.80      | 21.44    | 84                           | 77                           | 17.90    | 80                           | 84                           |
| 12                              | 26.10      | 21.44    | 100                          | 89                           | 22.70    | 90                           | 100                          |
| 14                              | 29.30      | 21.44    | 100                          | 89                           | 25.90    | 90                           | 100                          |
| 16                              | 32.50      | 21.44    | 100                          | 89                           | 29.00    | 90                           | 100                          |
| 18                              | 35.30      | 21.44    | 100                          | 89                           | 32.20    | 90                           | 100                          |
| 20                              | 38.80      | 21.44    | 116                          | 102                          | 35.40    | 110                          | 116                          |
| 22                              | 42.00      | 21.44    | 116                          | 102                          | 38.60    | 110                          | 116                          |
| 24                              | 45.10      | 22.22    | 116                          | 102                          | 41.70    | 110                          | 116                          |

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

# 851 Series



## Références des raccords / Backshell ordering information

Pour les types de protection voir références page 11 / For plating types see part numbers page 11

### Raccords droits / Straight backshells

| désignation<br>designation                                                                                                                                      | taille de boîtier<br>Shell size       |                    | protection<br>plating | 8                                               | 10                                              | 12                                              | 14                                              | 16                                              | 18                                              | 20                                              | 22                                              | 24                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | E/R                                   | 29 ou/ou 031<br>44 |                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| raccord simple<br>backnut                                                                                                                                       | E/R                                   | 29 ou/ou 031<br>44 | -                     | 8500-5882 LP<br>8500-5882 110<br>8500-5882 202  | 8500-5883 LP<br>8500-5883 110<br>8500-5883 202  | 8500-5884 LP<br>8500-5884 110<br>8500-5884 202  | 8500-5885 LP<br>8500-5885 110<br>8500-5885 202  | 8500-5886 LP<br>8500-5886 110<br>8500-5886 202  | 8500-5887 LP<br>8500-5887 110<br>8500-5887 202  | 8500-5888 LP<br>8500-5888 110<br>8500-5888 202  | 8500-5889 LP<br>8500-5889 110<br>8500-5889 202  | 8500-5890 LP<br>8500-5890 110<br>8500-5890 202  |
| raccord droit à serre-câbles<br>straight cable clamp                                                                                                            | EC<br>AC /RC                          | 29 ou/ou 031<br>44 | -                     | 8500-2469 900<br>8500-2469 902<br>8500-2469 903 | 8500-2470 900<br>8500-2470 902<br>8500-2470 903 | 8500-2471 900<br>8500-2471 902<br>8500-2471 903 | 8500-2472 900<br>8500-2472 902<br>8500-2472 903 | 8500-2473 900<br>8500-2473 902<br>8500-2473 903 | 8500-2474 900<br>8500-2474 902<br>8500-2474 903 | 8500-2475 900<br>8500-2475 902<br>8500-2475 903 | 8500-2476 900<br>8500-2476 902<br>8500-2476 903 | 8500-2477 900<br>8500-2477 902<br>8500-2477 903 |
| raccord droit pour potting<br>straight backshell for potting                                                                                                    | écrou<br>nut<br>P/RP                  | -                  | -                     | 8500-1559 LP                                    | 8500-1560 LP                                    | 8500-1561 LP                                    | 8500-1562 LP                                    | 8500-1563 LP                                    | 8500-1564 LP                                    | 8500-1565 LP                                    | 8500-1566 LP                                    | 8500-1567 LP                                    |
|                                                                                                                                                                 | P<br>Potting<br>RP                    | -                  | -                     | 8500-466<br>8500-682                            | 8500-467<br>8500-683                            | 8500-468<br>8500-684                            | 8500-469<br>8500-685                            | 8500-470<br>8500-686                            | 8500-471<br>8500-687                            | 8500-472<br>8500-688                            | 8500-473<br>8500-689                            | 8500-474<br>8500-690                            |
| raccord droit intermédiaire<br>straight adaptor                                                                                                                 | A/RA                                  | 29 ou/ou 031<br>44 | -                     | 8500-448 LP<br>-<br>-                           | 8500-449 LP<br>-<br>-                           | 8500-450 LP<br>-<br>-                           | 8500-451 LP<br>-<br>-                           | 8500-452 LP<br>-<br>-                           | 8500-453 LP<br>-<br>-                           | 8500-3185 LP<br>-<br>-                          | 8500-3186 LP<br>-<br>-                          | 8500-456 LP<br>-<br>-                           |
| raccord droit pour gaine thermorétractable<br>straight backshell for heatshrink sleeving                                                                        | T/RT                                  | 29 ou/ou 031<br>44 | -                     | 8500-4021 LP<br>8500-4021 110<br>-              | 8500-4022 LP<br>8500-4022 110<br>-              | 8500-4023 LP<br>8500-4023 110<br>-              | 8500-4024 LP<br>8500-4024 110<br>-              | 8500-4025 LP<br>8500-4025 110<br>-              | 8500-4026 LP<br>8500-4026 110<br>-              | 8500-4027 LP<br>8500-4027 110<br>-              | 8500-4028 LP<br>8500-4028 110<br>-              | 8500-4029 LP<br>8500-4029 110<br>-              |
| raccord droit démontable pour gaine<br>thermorétractable<br>removable straight backshell for heatshrink<br>sleeving                                             | M/RM                                  | 29 ou/ou 031<br>44 | -                     | 8500-4045 900<br>-<br>-                         | 8500-4046 900<br>-<br>-                         | 8500-4047 900<br>-<br>-                         | 8500-4048 900<br>-<br>-                         | 8500-4049 900<br>-<br>-                         | 8500-4050 900<br>-<br>-                         | 8500-4051 900<br>-<br>-                         | 8500-4052 900<br>-<br>-                         | 8500-4053 900<br>-<br>-                         |
| raccord droit démontable pour reprise de<br>tresse et gaine thermorétractable<br>removable straight backshell for screen<br>termination and heatshrink sleeving | G/RG                                  | 29 ou/ou 031<br>44 | -                     | 8501-0188 900<br>-<br>8501-0188 903             | 8500-8977 900<br>-<br>8500-8977 903             | 8501-0189 900<br>-<br>8501-0189 903             | 8500-8978 900<br>-<br>8500-8978 903             | 8501-0190 900<br>-<br>8501-0190 903             | 8500-8979 900<br>-<br>8500-8979 903             | 8500-8980 900<br>-<br>8500-8980 903             | 8500-8981 900<br>-<br>8500-8981 903             | 8500-8982 900<br>-<br>8500-8982 903             |
| raccord droit démontable pour reprise de<br>tresse et gaine thermorétractable<br>removable straight backshell for screen<br>termination and heatshrink sleeving | T/RT<br>specifica-<br>tion 38<br>& 42 | 38<br>42           | -                     | 851 T 08-38<br>851 T 08-42                      | 851 T 10-38<br>851 T 10-42                      | 851 T 12-38<br>851 T 12-42                      | 851 T 14-38<br>851 T 14-42                      | 851 T 16-38<br>851 T 16-42                      | 851 T 18-38<br>851 T 18-42                      | 851 T 20-38<br>851 T 20-42                      | 851 T 22-38<br>851 T 22-42                      | 851 T 24-38<br>851 T 24-42                      |
| raccord droit à presse-étoupe<br>straight sealing gland backshell                                                                                               | presse-<br>étoupe<br>sealing<br>gland | -                  | -                     | 8500-5873                                       | 8500-5874                                       | 8500-5875                                       | 8500-5876                                       | 8500-5877                                       | 8500-5878                                       | 8500-5879                                       | 8500-5880                                       | 8500-5881                                       |
|                                                                                                                                                                 | écrou<br>nut                          | -                  | -                     | 8500-5900 LP                                    | 8500-5901 LP                                    | 8500-5902 LP                                    | 8500-5903 LP                                    | 8500-5904 LP                                    | 8500-5905 LP                                    | 8500-5906 LP                                    | 8500-5907 LP                                    | 8500-5908 LP                                    |

# 851 Series



## Références des raccords / Backshell ordering information

Pour les types de protection voir références page 11 / For plating types see part numbers page 11

### Raccords droits / Straight backshells

| désignation<br>designation                                                                                                                    | taille de boîtier<br>shell size |    | protection<br>plating | 8             | 10            | 12            | 14            | 16            | 18            | 20            | 22            | 24            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                               |                                 |    |                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| raccord droit à presse-étoupe et<br>serre-câbles<br>straight sealing gland and cable clamp<br>backshell                                       | presse-étoupe<br>sealing gland  | JC |                       | 8500-5873     | 8500-5874     | 8500-5875     | 8500-5876     | 8500-5877     | 8500-5878     | 8500-5879     | 8500-5880     | 8500-5881     |
|                                                                                                                                               | écrou<br>nut                    |    |                       | 8500-5989 900 | 8500-5990 900 | 8500-5991 900 | 8500-5992 900 | 8500-5993 900 | 8500-5994 900 | 8500-5995 900 | 8500-5996 900 | 8500-5997 900 |
| raccord droit court pour reprise de tresse et<br>gaine thermorétractable<br>short backshell for screen termination and<br>heatshrink sleeving | -                               |    |                       | -             | -             | 8500-8474 900 | 8500-8475 900 | 8500-8476 900 | -             | -             | -             | -             |
|                                                                                                                                               | 29 ou/or 031<br>44              |    |                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| raccord pour adaptation d'accessoire au pas<br>électrique<br>straight adaptor for electrical pitch access                                     | -                               |    |                       | -             | -             | 8500-8185 LP  | 8500-8186 LP  | 8500-8187 LP  | 8500-8188 LP  | 8500-8189 LP  | 8500-8190 LP  | 8500-8191A LP |
|                                                                                                                                               | 29 ou/or 031<br>44              |    |                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |

### Raccords droits pour embase 07 / Straight backshells for receptacle 07

|                                                                                          |                    |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| raccord simple<br>backnut                                                                | E/R                | - | 8500-8347 LP  | 8500-374 LP   | 8500-375 LP   | 8500-376 LP   | 8500-377 LP   | 8500-378 LP   | 8500-379 LP   | 8500-380 LP   | 8500-381 LP   |
|                                                                                          | 29 ou/or 031<br>44 |   | 8500-8347 110 | 8500-374 110  | 8500-375 110  | 8500-376 110  | 8500-377 110  | 8500-378 110  | 8500-379 110  | 8500-380 110  | 8500-381 110  |
| raccord droit à serre-câbles<br>straight cable clamp                                     | EC /RC             | - | 8500-8347 202 | 8500-374 202  | 8500-375 202  | 8500-376 202  | 8500-377 202  | 8500-378 202  | 8500-379 202  | 8500-380 202  | 8500-381 202  |
|                                                                                          | 29 ou/or 031<br>44 |   | 8500-8351 900 | 8500-1790 900 | 8500-1791 900 | 8500-1792 900 | 8500-1793 900 | 8500-1794 900 | 8500-1795 900 | 8500-1796 900 | 8500-1797 900 |
| raccord droit pour potting<br>straight backshell for potting                             | P                  |   | 8500-466      | 8500-467      | 8500-468      | 8500-469      | 8500-470      | 8500-471      | 8500-472      | 8500-473      | 8500-474      |
|                                                                                          | RP                 |   | 8500-682      | 8500-683      | 8500-684      | 8500-685      | 8500-686      | 8500-687      | 8500-688      | 8500-689      | 8500-690      |
| raccord droit pour gaine thermorétractable<br>straight backshell for heatshrink sleeving | T/RT               | - | 8500-4776 LP  | 8500-4777 LP  | 8500-4778 LP  | 8500-4779 LP  | 8500-4780 LP  | 8500-4781 LP  | 8500-4782 LP  | 8500-4783 LP  | 8500-4784 LP  |
|                                                                                          | 29 ou/or 031<br>44 |   | 8500-4776 110 | 8500-4777 110 | 8500-4778 110 | 8500-4779 110 | 8500-4780 110 | 8500-4781 110 | 8500-4782 110 | 8500-4783 110 | 8500-4784 110 |

### Raccords coudés / Elbow backshells

|                                                             |                    |   |              |              |              |              |              |              |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| raccord coudé à serre-câbles<br>elbow cable clamp backshell | EC/RC              | - | 8500-791 900 | 8500-792 900 | 8500-793 900 | 8500-794 900 | 8500-795 900 | 8500-796 900 | 8500-3224 900 | 8500-3225 900 | 8500-799 900 |
|                                                             | 29 ou/or 031<br>44 |   | 8500-791 902 | 8500-792 902 | 8500-793 902 | 8500-794 902 | 8500-795 902 | 8500-796 902 | 8500-3224 902 | 8500-3225 902 | 8500-799 902 |



## Outillages / Tools

### Outillage de sertissage / Crimping pliers

| Tailles de contacts<br>Contact sizes | Section de câbles / Wire sizes |     | Références / Part numbers                                                         |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                      | mm <sup>2</sup>                | AWG | pince à sertir / crimping tool                                                    | positionneur / locator |
| 20                                   | 0.93                           | 18  |  |                        |
|                                      | 0.60                           | 20  |                                                                                   |                        |
|                                      | 0.38                           | 22  |                                                                                   |                        |
|                                      | 0.21                           | 24  |                                                                                   |                        |
| 16                                   | 1.91                           | 14  |  |                        |
|                                      | 1.34                           | 16  |                                                                                   |                        |
|                                      | 0.93                           | 18  |                                                                                   |                        |

### Outillage d'insertion et d'extraction / Insertion and extraction tools

| Type de contacts<br>Contact types        | Tailles de contacts<br>Contact sizes | Références / Part numbers           |                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                          |                                      | outil d'insertion / insertion tools | outil d'extraction / extraction tools |
| à sertir<br>crimp                        | 20                                   | 8500-29B*                           | 8500-36A                              |
|                                          | 16                                   | 8500-39                             | 8500-38A                              |
| pour connexion enroulée<br>for wire-wrap | 20                                   | 8500-31                             | 8500-31                               |
|                                          | 16                                   | 8500-39 ou/or 8500-37               | 8500-37                               |

Tube de rechange pour outil / Square tube for tool :

- 8500-36A : ref. 8500-1163
- 8500-38A : ref. 8500-1486 021

\* Sauf arrangements 8-2, 8-3, 8-4, 12-14 : outil 8500-93B

\* Except 8-2, 8-3, 8-4, 12-14 contact layouts : insertion tool 8500-93B


### Obturbateurs / Filler plugs

| Tailles de contacts<br>Contact sizes | Références / part numbers  | Couleur / Colour | Profil / Profile                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                   | 8500-4144                  | gris / grey      |  |
| 16                                   | 8500-479                   | bleu / blue      |  |
| 20                                   | 8500-4144 A (MS 3187 A 20) | rouge / red      |  |
| 16                                   | 8500-4267 (MS 3187-16)     | bleu / blue      |  |




## Outils de sertissage / *Crimping pliers*

**8476-01** (M 22520/2-01)  
avec / with  
**8476-02** (M 22520/2-02)



**8365** (M 22520/1-01)  
avec / with  
**8365-02** (M 22520/1-02)



## Outils de d'insertion / *Insertion tools*

**8500-39**



**8500-29B**





## 851 Series

### Outils d'extraction / *Extraction tools*

**8500-36 A** (Contact à sertir #20 / Crimp contact #20)  
**8500-38 A** (Contact à sertir #16 / Crimp contact #16)



**8500-31** (pour connexion enroulée #20 / *for wire-wrap #20*)  
**8500-37** (pour connexion enroulée #16 / *for wire-wrap #16*)




### Accessoires / *Accessories*

**8498-04**  
Clé à sangle pour serrage  
des accessoires arrière  
*Strap backshell tightening  
spanner*



**8500-30**  
Support de serrage  
*Tightening support*





## Notice de câblage / Wiring instructions

### Préparation des câbles / cable preparation

#### Contacts à sertir

#### Dénudage

- Apporter le plus grand soin à cette opération. Utiliser une pince à dénuder appropriée à la section du câble et en parfait état.
- Afin de conserver toutes les caractéristiques d'étanchéité du connecteur et permettre un câblage rationnel, les fils doivent avoir les dimensions ci-dessous :

| Taille des contacts | Ø sur gaine |      |
|---------------------|-------------|------|
|                     | min.        | max. |
| 20                  | 1.20        | 2.11 |
| 16                  | 1.60        | 2.80 |

- Taux de remplissage conseillé :
  - 50 % Ø maxi / 50 % Ø mini
  - 100 % Ø moyen
- Contacts de taille 20 pour les câbles de :
  - Ø sur gaine ≤ à 2 mm, dénuder sur une longueur de 4,5 mm
  - Ø sur gaine > à 2 mm, dénuder sur une longueur de 7 mm.
- Contacts de taille 16, dénuder le câble sur 6 mm.

#### Raccordement câbles-contacts

- Enfiler le câble dans le fût du contact et s'assurer que les brins du câble sont apparents dans le trou de visite.

#### Utilisation de l'embout réducteur

- Contacts de taille 20, si le câble a une section inférieure à 0,21 mm<sup>2</sup>, il est indispensable d'intercaler un embout réducteur : réf. 8500-781.
- Contacts de taille 16, embout réducteur : réf. 8500-1985, si le câble a une section égale à 0,60 mm<sup>2</sup>.

#### Crimp contacts

#### Stripping

- This operation should be carried out with great care. Use stripping pliers which are in good condition and which are designed for use with the size of wire being stripped.
- In order to maintain the connector's excellent sealing characteristics and, at the same time, meet the highest cabling standards the wires should have the following external sheath dimensions :

| Contacts size | Ø over sheath |      |
|---------------|---------------|------|
|               | min.          | max. |
| 20            | 1.20          | 2.11 |
| 16            | 1.60          | 2.80 |



- Recommended loading :
  - 50 % with max. diam. wires / 50 % with min. diam. wires
  - 100 % with medium size wires.
- Size 20 contacts for cables :
  - when Ø over insulation ≤ 2 mm strip to a 4.5 mm length
  - when Ø over insulation > 2 mm strip to a 7-mm length.
- Size 16 contacts, strip the cable to a length of 6 mm.

#### Cable-contact assembly

- Insert the wire into the crimp barrel and ensure that it has penetrated correctly by checking that it may be seen through the lateral hole in the barrel.

#### Reducing sleeve

- If a wire with a cross sectional area of less than 0.21 mm<sup>2</sup> is used with a size 20 contact, it will be necessary to use a reducing sleeve : ref. 8500-781.
- Wires of cross sectional area of 0.6 mm<sup>2</sup> may be used with size 16 contacts by using a reducing sleeve, ref. 8500-1985.



contact / contact

embout / sleeve

câble / cable





## Sertissage des contacts / Contact crimping

- Avec pince à sertir MS 22520/1-01  
référence Souriau 8365  
et tourelle MS 22520/1-02 8365-02 :  
- position «rouge» pour contact taille 20  
- position «bleue» pour contact taille 16.

- Avec pince à sertir MS 22520/2-01  
référence Souriau 8476-01  
et positionneur MS 22520/2-02 8476-02 :  
- contact taille 20 uniquement.

Nota : ne pas utiliser avec embout réducteur.

Les pinces doivent être utilisées côté poinçons.

- Presser sur les poignées de la pince jusqu'au déclic final, relâcher ; la pince doit s'ouvrir d'elle-même.
- Introduire l'ensemble fil et contact, ou fil embout réducteur et contact entre les 4 poinçons jusqu'à venir en butée dans le positionneur.
- Presser à fond jusqu'au déclic final, la pince doit s'ouvrir une fois le sertissage effectué.
- Extraire fil et contact serti et contrôler l'aspect du sertissage.

- With crimping pliers MS 22520/1-01  
Souriau part number 8365  
and turret MS 22520/1-02 8365-02 :  
- «red» position for size 20 contacts  
- «blue» position for size 16 contacts.

- With crimping pliers MS 22520/2-01  
Souriau part number 8476-01  
and locator MS 22520/2-02 8476-02 :  
- for size 20 contacts only.

Note : not be used with reducing sleeve.

Squeeze pliers firmly until a click is heard, the pliers should spring open when the ratched mechanism is released.


- Hold indenter side up-insert the wire-contact assembly or wire-reducing sleeve-contact assembly between the four indentors, ensuring that the contact bottoms in the locator.

- Fully close the jaws, once the contact is crimped the pliers must spring open remove wire + crimped contact, check crimp aspect.

8365



8476-01



# 851 Series



## Insertion des contacts / *Crimp contact insertion*

Avant les opérations suivantes, démonter et enfiler sur les câbles l'accessoire arrière du connecteur.

### Outils d'insertion

- Contacts taille 20\* : pince 8500-29B
- Contacts taille 16 : outil 8500-39.

### Utilisation des outils d'insertion

Engager manuellement le contact dans l'alvéole de l'isolant.

- Contacts de taille 20 : prendre le fil entre les 2 becs de la pince en butée sur l'arrière de la jupe du contact.
- Contacts de taille 16 : mettre la partie sertie du contact dans le bec de l'outil, l'extrémité de celui-ci venant en butée sur la collerette principale du contact.

Introduire chaque contact dans le logement de l'isolant en poussant dans l'axe jusqu'à l'accrochage du contact dans le clip.

### Obturbateurs

Lorsque certains contacts ne sont pas câblés, afin de conserver les caractéristiques d'étanchéité, il est indispensable de prévoir un obturbateur à l'arrière du contact : le contact doit être monté dans son alvéole avant l'obturbateur.

\* Sauf arrangements 8-2, 8-3, 8-4, 12-14 : outil 8500-93B

**First disassemble and slide connector rear accessory over cables.**

### Insertion tools

- Size 20 contacts\* : pliers 8500-29B
- Size 16 contacts : tool 8500-39.

### Use of insertion tools

Manually insert the contact into the desired insert cavity.





- Size 20 contacts : insert the wire between the pliers jaws, the tip of the jaws butting the contact shoulder.
- Size 16 contacts : introduce the contact crimped section in the tool jaws, the tip of the tool butting against the contact main flange.

Introduce contacts one by one in insert cavities pushing straight in until the contact snaps into position and the clip ensures contact retention.

### Filler plugs

Where certain contacts are unwired and where it is necessary to fully maintain the connector's sealing characteristics, a filler plug must be used. Note that the contact must be inserted before the filler plug.

\* Except 8-2, 8-3, 8-4, 12-14 contact layouts : tool 8500-93B





## Extraction des contacts à sertir / *Crimp contact extraction*

### Outils d'extraction

Tous les contacts pour isolants à clips sont démontables à l'aide d'un outil semi-automatique :

- contacts taille 20 : outil référence 8500-36A
- contacts taille 16 : outil référence 8500-38A.

Avant les opérations suivantes, démonter et faire glisser sur les câbles l'accessoire arrière du conducteur.

- Ne pas agir sur le poussoir de l'outil.
- Introduire par l'avant du connecteur (côté accouplement) le tube de l'outil sur le contact mâle ou femelle jusqu'au 1<sup>er</sup> repère pour les contacts mâles et au 2<sup>ème</sup> repère pour les contacts femelles.
- Cette opération doit être effectuée délicatement, dans l'axe du contact à l'aide d'un léger mouvement rotatif.
- Extraire le contact en actionnant le poussoir, retirer l'outil avec précaution et tirer sur le fil pour dégager l'ensemble fil-contact.

Nota : les outils possèdent un système à ressort réglable (par le bouton moleté arrière), permettant ainsi le décrochage automatique du contact.

### Extraction tools






All contacts for use in insulators with clips are extracted using a semi-automatic tool :

- size 20 contacts : tool type 8500-36A
- size 16 contacts : tool type 8500-38A.

First disassemble and slide connector rear accessory over cables.

- Do not operate the tool slide button.
- Bring the tool tip over the male or female contact to be removed from connector front (mating face) as far as the first mark for male contacts and the second mark for female contacts.
- This operation, should be carried out delicately in a direction parallel to the contact centre line with a light turning action.
- Extract contact pushing the slide button fully forward, carefully remove tool and pull wire to release the wire-contact assembly.

Note : tools have an adjustable spring system (rear knurled knob) also for automatic contact disengagement.



# 851 Series



## Schémas d'implantations pour circuits imprimés / Co-ordinates for PC tail contacts

Isolant mâle, vue face arrière (côté soudure) / Terminations viewed from male rear face (soldering side)

Ø trous de perçage 0,90 mm min. (# 20) + trous de perçage 1,3 mm min. (# 16)  
tolérance de positionnement des trous sur carte / Hole size : 0.90 mm min. (# 20)  
+ Hole sizes : 1.3 mm min. (# 16) hole position tolerance.


|          |             |      |
|----------|-------------|------|
| $\oplus$ | $\emptyset$ | 0.10 |
|----------|-------------|------|

|                 |                  |                  |                      |                 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>8-2</b><br>  | <b>8-4</b><br>   | <b>8-3</b><br>   | <b>8-3A/8-98</b><br> | <b>8-33</b><br> |
| <b>10-6</b><br> | <b>10-7</b><br>  | <b>10-98</b><br> | <b>12-2</b><br>      |                 |
| <b>12-3</b><br> | <b>12-8</b><br>  | <b>12-10</b><br> | <b>12-14</b><br>     |                 |
| <b>14-5</b><br> | <b>14-12</b><br> | <b>14-15</b><br> | <b>14-18</b><br>     |                 |




# 851 Series


14-19




16-8




16-23




16-26




18-11



18-30




18-32




# 851 Series




20-16




20-24




20-25




20-27



20-39




20-41






# 851 Series


22-21




22-32




22-34



22-36




22-55



# 851 Series



24-61





# 851 Series

## Prise largable push-pull / *Push-pull locking plug*

### Caractéristiques générales

- Verrouillage : en poussant sur la bague
- Déverrouillage : par traction sur la tirette de largage
- Montage : sur toutes les embases 851
- Arrangements et contacts à sertir et à souder : (voir pages 10 et 14/15)
- Autres caractéristiques : (voir page 9)


### General characteristics

- *Locking* : by pushing on the coupling nut
- *Unlocking* : by pulling a lanyard
- *Mounted* : on all 851 receptacles
- *Layouts and crimp solder contacts* : (see pages 10 and 14/15)
- *Other characteristics* : (see page 9)

## Références / *Ordering information*

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|---|----|----|---|---|----|----|
| Racine / <i>Basic series</i>                                                       |                                                                                                                                                                                             | version à sertir - crimp version  | 856 | 06 | R | •• | •• | P | • | 50 | •• |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | version à souder - solder version | 856 | 06 | E | •• | •• | P | • | 50 | •• |
| Type de boîtier / <i>Shell type</i>                                                |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| 06                                                                                 | fiche droite - <i>plug for use with straight backshell</i>                                                                                                                                  |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| 08                                                                                 | fiche coudée - <i>plug for use with 90° backshell</i>                                                                                                                                       |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Type de raccord / <i>Backshell type</i>                                            |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| R/E                                                                                | raccord simple / <i>backnut</i>                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| RC/EC                                                                              | raccord droit à serre-câbles / <i>straight cable clamp</i>                                                                                                                                  |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| RA/A                                                                               | raccord droit intermédiaire / <i>straight adaptor</i>                                                                                                                                       |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| RP/P                                                                               | raccord droit pour potting / <i>straight backshell for potting</i>                                                                                                                          |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| RT/T                                                                               | raccord droit pour gaine thermorétractable / <i>straight backshell for heatshrink sleeving</i>                                                                                              |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| RM/M                                                                               | raccord droit démontable pour gaine thermorétractable<br><i>straight removable backshell for heatshrink sleeving</i>                                                                        |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| *RT/*T                                                                             | spécification 38 ou/or 42: raccord droit démontable pour reprise de tresse et gaine thermo-rétractable / <i>straight removable backshell for screen termination and heatshrink sleeving</i> |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| RC/EC                                                                              | raccord coudé à serre-câbles / <i>90° cable clamp</i>                                                                                                                                       |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Taille de boîtier / <i>Shell size</i>                                              |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Arrangements / <i>Contact layouts</i>                                              |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Voir tableau des arrangements page 14/15 - <i>See table page 14/15</i>             |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Type de contact/ <i>Contact type</i>                                               |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| P = mâle / <i>male</i> - S = femelle / <i>female</i>                               |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Positionnement / <i>Orientation</i>                                                |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Normal (n'apparaît pas dans la référence) <b>w, x, y, z</b> - voir tableau page 16 |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| <i>Normal (not included in part number) w, x, y, z - see table page 16</i>         |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Indice obligatoire / <i>Obligatory suffix</i>                                      |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| Spécification / <i>Specification</i>                                               |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| 07                                                                                 | protection cadmié vert olive (version à souder)<br><i>olive-green cadmium plating (solder version)</i>                                                                                      |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| 08                                                                                 | protection cadmié vert olive (version à sertir)<br><i>olive green cadmium plating (crimp version)</i>                                                                                       |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |
| 09                                                                                 | protection cadmié blanc (version à sertir et à souder)<br><i>white cadmium plating (crimp and solder version)</i>                                                                           |                                   |     |    |   |    |    |   |   |    |    |

# 851 Series



| Dimensions                                 |          | Taille de boîtier<br>Shell size | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    | 24    |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                            | A        |                                 | 19.50 | 22.80 | 27.30 | 30.80 | 34.00 | 37.00 | 41.00 | 44.50 | 49.20 |
|                                            | B        |                                 | 24.95 | 28.25 | 32.55 | 36.05 | 39.05 | 42.05 | 45.80 | 49.20 | 53.45 |
| <b>06 R</b>                                | E        |                                 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
| <b>06 RC</b>                               | E        |                                 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 50.50 | 50.50 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |
| <b>06 RP</b>                               | E        |                                 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 45.40 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |
| <b>06 RA</b>                               | E        |                                 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | 43.20 |
| <b>06 RM</b>                               | E        |                                 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |
| <b>06 RT</b><br>spécifications 38 ou/or 42 | E        |                                 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.70 | 51.70 | 51.70 |
| <b>08RC</b>                                | E        |                                 | 50.10 | 52.60 | 54.90 | 58.50 | 60.80 | 65.00 | 68.80 | 71.20 | 76.20 |
|                                            | D<br>max |                                 | 16.00 | 18.00 | 19.50 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 31.00 |

Nota : Encombrements des raccords, se reporter aux dimensions des pages précédentes  
 Note : For backshells dimensioning, refer to values given in preceding pages

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm



## Connecteurs filtres 8F51 / 8F51 filter connectors

### Généralités

Ces connecteurs sont dérivés des spécifications standards MIL-DTL-26482 G série 1 - NFC 93422 (HE 301 B) - VG 95328.

Ils sont interchangeable en fixation et intermariables avec les connecteurs standards.

Différents types de filtres peuvent équiper ces connecteurs et permettent ainsi de supprimer les interférences RFI/EMI dans différentes gammes de fréquences.

L'utilisation de ces connecteurs à filtres performants incorporés offre les avantages suivants :

- Filtrage efficace des parasites à l'entrée ou à la sortie d'un équipement électronique,
- Ecran de blindage du coffret conservé,
- Encombrement et coût plus réduit par rapport à l'utilisation de filtres individuels câblés à l'arrière du connecteur,
- Choix de 4 types de contacts standards - merci de nous consulter pour tout autre valeur de capacitance et type de filtre,
- Possibilité de mixage de filtres dans le même arrangement : contacts filtrés, non filtrés et liés à la masse.

La version adaptateur, également disponible, permet d'équiper simplement les systèmes existants non filtrés.

### Caractéristiques électriques

- Intensité max. par contact  
7.5 A (#20); 13 A (#16)
- Tension max. de service  
200 Vdc / 120 Vac
- Types de filtre standard  
C, Pi
- Valeur de capacitance  
typ. de 500 pF à 200 nF
- Performance filtre  
Jusqu'à -60dB / -80dB

Consulter pour ce produit notre département CONNECTEURS FILTRES.

### General information

*These connectors are derived from standard specifications MIL-DTL-26482 G series 1 - NFC 93422 (HE 301 B) - VG 95328.*

*They are intermountable and intermateable with standard connectors.*

*Different types of filters may be fitted in these connectors to eliminate RFI/EMI in different frequency ranges.*

*Using built-in High Performance EMI filters offers the following advantages :*

- *Efficient filtering on interferences at electronic equipment input or output,*
- *Case screen-shielding efficiency is maintained,*
- *Cost and volume saving as compared with the use of discrete filters wired down the line,*
- *4 types of standard filters are available - Please consult us for other capacitance and filter types,*
- *Combinations of mixed filter in the same layout: filtered, non-filtered and grounded contacts available.*

*An adaptor version is also a simple technique to equip existing systems which do not incorporate filters.*

### Electrical characteristics

- *Max. current rating per contact  
7.5 A (#20); 13 A (#16)*
- *Max. operating voltage  
200 Vdc / 120 Vac*
- *Standard filter types  
C, Pi*
- *Capacitance range  
typically 500 pF - 200 nF*
- *Filter performance  
up to -60dB / -80dB*

*For this product, consult our FILTER CONNECTOR department.*



## Connecteurs spécifiques et accessoires de connexion SNC *SNC specific connectors and connection accessories*

| Désignations<br><i>Designations</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Références<br><i>Part numbers</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Traversée de cloison à collerette carrée, broches, douilles<br/>Boîtiers 8 à 24 : arrangements 8.03 / 10.06 / 12.10 / 14.19 / 16.26 / 18.32 / 20.41 / 22.55 / 24.61<br/>Positionnements : N &amp; W<br/>Protections : 085 cadmiage vert / 112 oxydation anodique noire brillante</li> <li><i>Square flange through bulkhead, pins, sockets</i><br/>Shell sizes 8 to 24 : layouts 8.03 / 10.06 / 12.10 / 14.19 / 16.26 / 18.32 / 20.41 / 22.55 / 24.61<br/>Insert rotations : N &amp; W<br/>Plating : 085 green cadmium / 112 black anodized</li> </ul> | EC 52 B                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccord coudé à serre-câbles à encombrement réduit, pour fiche 08RC<br/>Boîtiers 12, 14, 16, 18 et 22</li> <li><i>Short profile 90° backshell with cable clamp for 08 RC plug</i><br/>Shell sizes 12, 14, 16, 18 and 22</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SN 556                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Connecteur fiche et embase<br/>Boîtier 24 équipé de 3 contacts # 16 - 7 contacts # 20 - 1 contact coaxial 50 Ω (pour câble KX 15)</li> <li><i>Plug and receptacle connector</i><br/>Shell size 24 : contact layout = 3 contacts # 16, 7 contacts # 20, 1 coaxial contact 50 Ω (for KX15 cable)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | SN 775 P<br>SN 775 S              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiche shunt</li> <li><i>Shunt plug</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SN 901                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccord droit en deux parties avec presse-étoupe et brides de serrage<br/>Boîtiers 8, 10 et 16</li> <li><i>Straight two-piece backshell with sealing gland and cable strap</i><br/>Shell sizes 8, 10 and 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SN 946                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiche équipée d'une bague de verrouillage à oreilles<br/>Boîtiers 20, 22 et 24</li> <li><i>Plug with flanged coupling nut</i><br/>Shell sizes 20, 22 and 24</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SN 1167                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Prolongateur de test, broches, douilles<br/>Boîtiers 8 à 24, arrangements avec contacts de # 20</li> <li><i>Cable connecting test connector, pins, sockets</i><br/>Shell sizes 8 to 24, arrangements with size contacts # 20</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SN 1206                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bague à oreilles avec vis pointeau adaptable sur fiche 851<br/>Boîtiers 8 à 24</li> <li><i>Ring with lugs with cone-pointed grub screws fitting 851 plug</i><br/>Shell sizes 8 to 24</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SN 1277                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccord coudé fermé avec cheminée pour reprise de tresse par magnétostriction<br/>Boîtiers 8 à 24</li> <li><i>Elbow backshell with closing sleeve for shield termination by magnaforming</i><br/>Shell sizes 8 to 24</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SN 1533                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Embase type 07A à picots droits, démontage par l'avant<br/>Arrangements : 14.19 (N) / 16.26 (N) / 18.32 (N, X) / 20.41 (N, W, X, Y) / 22.55 (N, W, X, Y, Z) / 24.61 (N)<br/>Protection : cadmiage passivé vert</li> <li><i>Jam nut receptacle with front release straight PC tails</i><br/>Layouts : 14.19 (N) / 16.26 (N) / 18.32 (N, X) / 20.41 (N, W, X, Y) / 22.55 (N, W, X, Y, Z) / 24.61 (N)<br/>Plating : passivated green cadmium</li> </ul>                                                                                                   | SN 0378                           |

Autres arrangements, nous consulter / Other layouts, please consult us





## 851 Series - RJ45 Version



### Présentation / Presentation

Le connecteur SOURIAU 851 RJ45 est une solution renforcée pour les applications de téléchargement / chargement de données en environnements sévères.

Disponible en taille 18, ce connecteur existe en divers types de boîtiers et avec différentes terminaisons: Fiche avec cordon RJ45, traversée de cloison ou à souder pour les embases à collerette carrée et à fixation par écrou.

Les principaux avantages de ce produit :

- Une solution Ethernet cat5e - 10 Base T, 100 Base TX, ou 1000 Base T
- Excellente résistance aux impacts & aux chocs - Boîtier renforcé
- Connexion facile, fiable & sécurisée
- Idéal pour les applications intérieures / extérieures - niveau d'étanchéité IP67

*SOURIAU 851 RJ45 connector is a ruggedized solution for downloading / uploading data applications in harsh environments.*

*Available in shell size 18, this connector offers multiple configurations and terminations: Cable pig tail for plug, feed through and solder out for both square flange and jam nut receptacle.*

*Main advantages of this product :*

- A cat5e Ethernet solution - 10 Base T, 100 Base TX, or 1000 Base T capable
- High impact & shock resistance - Ruggedized housing
- Easy, reliable & secure mating
- Suitable for Indoor / Outdoor applications - IP67 sealing level



# 851 Series - RJ45 Version

## Caractéristiques techniques / Technical characteristics

### Mécaniques

#### Matières

- Boîtier Alliage d'aluminium
- Insert Thermoplastique
- Contacts Alliage cuivre

#### Protection

- Boîtier Cadmié vert olive  
Oxydation anodique noire  
Nickelé
- Contacts Or

#### Mécanique

- Selon MIL-DTL-26482, 500 manoeuvres

### Mechanical

#### Material

- Shell Aluminium alloy

- Insert Thermoplastic
- Contacts Copper alloy

#### Plating

- Shell Olive drab cadmium  
Black anodized  
Nickel
- Contacts Gold

#### Mechanical

- per MIL-DTL-26482, 500 mating cycles

### Electriques

10 BaseT, 100 Base TX et 1000 BaseT  
Cat 5e selon TIA/EIA 568A/B

### Electrical

10 BaseT, 100 Base TX and 1000 BaseT  
Cat 5e per TIA/EIA 568A/B

### Climatiques

- Etanchéité IP67 avec un bouchon
- Température -40°C à +85°C
- Résistance aux fluides :  
selon MIL-DTL-26482 avec un bouchon

### Climatic

- Sealing IP67 with protective cap
- Temperature -40°C to +85°C
- Fluid resistance :  
per MIL-DTL-26482 with protective cap

## Références / Ordering information

|                                                                                                                      |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>Racine / Basic series</b>                                                                                         | <b>851</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>8</b> | <b>J</b> | <b>C</b> | <b>S</b> | <b>N</b> | <b>OD</b> | <b>---</b> |
| Ruggedized Receptacle connectors                                                                                     |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Type de boîtier / Shell type</b>                                                                                  |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>00</b> Embase à collerette carrée (acceptant un raccord)<br><i>Square flange receptacle (accepting backshell)</i> |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>01</b> Prolongateur / <i>Cable connecting receptacle</i>                                                          |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>07</b> Embase à fixation par écrou / <i>Jam nut receptacle</i>                                                    |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Type de raccord / Backshell type</b>                                                                              |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>00</b> Pas de raccord / <i>no backshell</i>                                                                       |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>RC</b> Serre câbles droit / <i>Straight cable clamp</i>                                                           |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>RT</b> Raccord droit pour gaine thermorétractable / <i>Straight backshell for heat shrink tubing</i>              |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Taille de boîtier / Shell size</b>                                                                                |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>8</b> RJ45 (size 18)                                                                                              |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Insert / Insert</b>                                                                                               |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>J</b> RJ45                                                                                                        |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Arrangements / Layouts</b>                                                                                        |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>F</b> Traversée de cloison / <i>Feedthrough</i>                                                                   |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>S</b> A souder / <i>Solder</i>                                                                                    |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>C</b> Embase avec cordon RJ45 / <i>Pig tail receptacle</i>                                                        |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>P</b> Fiche avec cordon RJ45 / <i>Pig tail plug</i>                                                               |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Style de contact / Contact style</b>                                                                              |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>S</b> Embase / <i>Receptacle</i>                                                                                  |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>P</b> Fiche / <i>Plug</i>                                                                                         |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Orientation / Polarization</b>                                                                                    |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>N</b> Normal                                                                                                      |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>W, X, Y, Z</b> Autre orientations / <i>Other polarizations</i>                                                    |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Protection / Plating</b>                                                                                          |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>OD</b> Protection vert olive cadmiée / <i>Olive drab cadmium</i>                                                  |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>031</b> Oxydation anodique noire / <i>Black anodized</i>                                                          |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>44</b> Nickelé / <i>Nicke</i>                                                                                     |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| <b>Spécification / Specification</b>                                                                                 |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |
| Nous consulter pour une configuration personnalisée / <i>Consult factory for custom configuration</i>                |            |           |           |          |          |          |          |          |           |            |


# 851 Series - RJ45 Version



## Encombrements / Dimensions


### Embase RJ45 à collerette carrée *Square flange RJ45 feedthrough*

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 30.91 | 1.32 |




### Embase RJ45 à fixation par écrou *Jam nut RJ45 feedthrough*

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 23.39 | 2.64 |



### Embase RJ45 à collerette carrée à souder *Square flange RJ45 feedthrough solder out*

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 22.98 | 1.32 |




Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm



# 851 Series - RJ45 Version

## Embase RJ45 à fixation par écrou à souder *Jam nut RJ45 feedthrough solder out*

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 15.27 | 2.64 |




## Embase à collerette carrée avec cordon RJ45 *Square flange RJ45 feedthrough Pig tail*

| Shell type | 'A'   | 'B'  | 'C'              |
|------------|-------|------|------------------|
| Aluminium  | 30.91 | 1.32 | 304.8 $\pm$ 25.4 |



Livrée en standard avec un câble de dimension 'C'  
Come with a cable - dimension 'C' - in standard.




## Embase à fixation par écrou avec cordon RJ45 *Jam nut RJ45 feedthrough Pig tail*

| Shell type | 'A'   | 'B'  | 'C'              |
|------------|-------|------|------------------|
| Aluminium  | 23.39 | 2.64 | 304.8 $\pm$ 25.4 |




Livrée en standard avec un câble de dimension 'C'  
Come with a cable - dimension 'C' - in standard.




## Perçage de cloison / Panel cut-out

### Embase à collerette carrée / Square flange receptacle



Epaisseur maximum du panneau : 0.41mm min / 3.18 mm max  
Maximum panel thickness : 0.41 mm min / 3.18 mm max

### Embase à fixation par écrou / Jam nut receptacle




Epaisseur maximum du panneau : 4.75 mm  
Maximum panel thickness : 4.75 mm

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm  
\* Longueur du câble mesurée à partir de l'avant de la collerette / Cable length is measured from the front face of the flange.



## 851 Series - USB Version



### Présentation / Presentation

Le connecteur SOURIAU 851 USB est une solution renforcée pour les applications de téléchargement / chargement de données en environnements sévères.

Disponible en taille 16, ce connecteur existe en divers types de boîtiers et avec différentes terminaisons: Fiche avec cordon USB, traversée de cloison ou à souder pour les embases à colerette carrée et à fixation par écrou.

Les principaux avantages de ce produit :

- Excellente résistance aux impacts & aux chocs - Boîtier renforcé
- Connexion facile, fiable & sécurisée
- Idéal pour les applications intérieures / extérieures - niveau d'étanchéité IP67

*SOURIAU 851 USB connector is a ruggedized solution for downloading / uploading data applications in harsh environments.*

*Available in shell size 16, this connector offers multiple configurations and terminations: Cable pig tail for plug, feed through and solder out for both square flange and jam nut receptacle.*

*Main advantages of this product :*

- High impact & shock resistance - Ruggedized housing
- Easy, reliable & secure mating
- Suitable for Indoor / Outdoor applications - IP67 sealing level



# 851 Series - USB Version

## Caractéristiques techniques / Technical characteristics

### Mécaniques

#### Matières

- Boîtier Alliage d'aluminium
- Insert Thermoplastique
- Contacts Alliage cuivre

#### Protection

- Boîtier Cadmié vert olive  
Oxydation anodique noire  
Nickelé
- Contacts Or

#### Mécanique

- Selon MIL-C-26484, 500 manoeuvres

### Mechanical

#### Material

- Shell Aluminium alloy

- Insert Thermoplastic
- Contacts Copper alloy

#### Plating

- Shell Olive drab cadmium  
Black anodized  
Nickel
- Contacts Gold

#### Mechanical

- per MIL-C-26484, 500 mating cycles

### Electriques

10 BaseT, 100 Base TX  
Cat 5e selon TIA/EIA 568A/B

### Electrical

10 BaseT, 100 Base TX  
Cat 5e per TIA/EIA 568A/B

### Climatiques

- Etanchéité IP67 avec bouchon
- Température de -40°C à +85°C
- Résistance aux fluides : selon MIL-C-26484 avec bouchon

### Climatic

- Sealing IP67 with protective cap
- Temperature range : -40°C to +85°C
- Fluid resistance : per MIL-C-26484 with protective cap

## Références / Ordering information

|                                                                                                       |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|---|---|---|---|----|-----|
| Racine / <i>Basic series</i>                                                                          |                                                                                                            | 851 | 00 | 00 | 6 | A | C | S | N | OD | --- |
| Ruggedized Receptacle connectors                                                                      |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Type de boîtier / <i>Shell type</i>                                                                   |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 00                                                                                                    | Embase à collerette carrée (acceptant un raccord)<br><i>Square flange receptacle (accepting backshell)</i> |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 01                                                                                                    | Prolongateur / <i>Cable connecting receptacle</i>                                                          |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 07                                                                                                    | Embase à fixation par écrou / <i>Jam nut receptacle</i>                                                    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 06                                                                                                    | Fiche (acceptant un raccord) / <i>Plug (accepting backshell)</i>                                           |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Type de raccord / <i>Backshell type</i>                                                               |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 00                                                                                                    | Pas de raccord / <i>no backshell</i>                                                                       |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| RC                                                                                                    | Serre câbles droit / <i>Straight cable clamp</i>                                                           |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| RT                                                                                                    | Raccord droit pour gaine thermorétractable / <i>Straight backshell for heat shrink tubing</i>              |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Taille de boîtier / <i>Shell size</i>                                                                 |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 6                                                                                                     | USB (size 16)                                                                                              |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Insert / <i>Insert</i>                                                                                |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| A                                                                                                     | USB Type A                                                                                                 |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| B                                                                                                     | USB Type B                                                                                                 |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Arrangements / <i>Layouts</i>                                                                         |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| F                                                                                                     | Traversée de cloison / <i>Feedthrough</i>                                                                  |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| S                                                                                                     | A souder / <i>Solder</i>                                                                                   |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| C                                                                                                     | Embase avec cordon USB / <i>Pig tail receptacle</i>                                                        |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| P                                                                                                     | Fiche avec cordon USB / <i>Pig tail plug</i>                                                               |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Style de contact / <i>Contacts style</i>                                                              |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| S                                                                                                     | Embase / <i>Receptacle</i>                                                                                 |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| P                                                                                                     | Fiche / <i>Plug</i>                                                                                        |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Orientation / <i>Polarization</i>                                                                     |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| N                                                                                                     | Normal                                                                                                     |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| W, X, Y, Z                                                                                            | autres orientations / <i>other polarizations</i>                                                           |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Protection / <i>Plating</i>                                                                           |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| OD                                                                                                    | Protection vert olive cadmiée / <i>Olive drab cadmium</i>                                                  |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 031                                                                                                   | Oxydation anodique noire / <i>Black anodized</i>                                                           |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| 44                                                                                                    | Nickelé / <i>Nickel</i>                                                                                    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Spécification / <i>Specification</i>                                                                  |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |
| Nous consulter pour une configuration personnalisée / <i>Consult factory for custom configuration</i> |                                                                                                            |     |    |    |   |   |   |   |   |    |     |

# 851 Series - USB Version




## Encombrements / Dimensions

### Fiche avec cordon USB USB cable plug

| Shell type | 'A'   |
|------------|-------|
| Aluminium  | 304.8 |




La fiche USB standard est livrée avec un câble de dimension 'A'.  
Standard USB plug come with a cable - dimension 'A'.




### Embase USB à collerette carrée Square flange USB feedthrough

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 24.82 | 1.32 |




### Embase USB à fixation par écrou Jam nut USB feedthrough

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 17.30 | 2.64 |



### Embase USB à collerette carrée à souder Square flange USB feedthrough solder out

| Shell type | 'A'   | 'B'  |
|------------|-------|------|
| Aluminium  | 15.16 | 1.32 |




Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm



# 851 Series - USB Version

## Embase USB à fixation par écrou à souder *Jam nut USB feedthrough solder out*



| Shell type | 'A'  | 'B'  |
|------------|------|------|
| Aluminium  | 7.65 | 2.64 |



## Embase à collerette carrée avec cordon USB *Square flange USB feedthrough Pig tail*

| Shell type | 'A'   | 'B'  | 'C'              |
|------------|-------|------|------------------|
| Aluminium  | 24.82 | 1.32 | 304.8 $\pm$ 25.4 |



Livrée en standard avec un câble de dimension 'C'  
Come with a cable - dimension 'C' - in standard.



## Embase à fixation par écrou avec cordon USB *Jam nut USB feedthrough Pig tail*


| Shell type | 'A'   | 'B'  | 'C'              |
|------------|-------|------|------------------|
| Aluminium  | 17.30 | 2.64 | 304.8 $\pm$ 25.4 |

Livrée en standard avec un câble de dimension 'C'  
Come with a cable - dimension 'C' - in standard.




## Perçage de cloison / Panel cut-out

### Embase à collerette carrée / Square flange receptacle



Epaisseur maximum du panneau / Maximum panel thickness :  
- Montage par l'avant / Front mounting: 3.20 mm  
- Montage par l'arrière / Rear mounting: 2.49 mm

### Embase à fixation par écrou / Jam nut receptacle



Epaisseur maximum du panneau : 3.20 mm  
Maximum panel thickness : 2.49 mm

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

\* Longueur du câble mesurée à partir de l'avant de la collerette / Cable length is measured from the front face of the flange.



## Présentation / Presentation

Le connecteur 851 surmoulé SOURIAU est en **plastique, chargé verre, haute performance** offrant une excellente résistance aux impacts & chocs ainsi qu'une **forme ergonomique** de la bague de verrouillage.

Le raccord, utilisant la même matière plastique permet d'obtenir un **niveau d'étanchéité IP68**.

- Excellente résistance aux impacts & aux chocs (aux chutes & à l'écrasement)
- Connexion facile, fiable & sécurisée
- Excellentes performances d'étanchéité IP68 (120 heures sous 15 m d'eau) / IP69K
- Excellente résistance au brouillard salin
- Excellente étanchéité sur le câble
- Intermariable & interchangeable avec les connecteurs MIL-DTL-26482
- Flexibilité de configuration

SOURIAU overmolded 851 connector utilises **high impact glass filled plastic** offering a great impact & shock resistance as well as an **ergonomic shape** of the coupling ring.

Suitable backshell in same plastic material allows **IP68 sealing level**

- High impact & shock resistance (drop & crush resistance)
- Easy, reliable & secure mating
- Excellent sealing performance : IP68 (120 hours under 15 m water ) /IP69K
- High salt spray resistance
- Enhanced cable sealing
- Intermateable & interchangeable with MIL-DTL-26482
- Design flexibility



## Caractéristiques techniques / Technical characteristics

### Mécaniques

- Endurance 500 manoeuvres min.
- Boîtier Alliage d'aluminium - anodisé dur
- Insert Elastomer néoprène
- Contacts Alliage de cuivre - protection or
- Enveloppe extérieure  
Plastique chargé verre haute résistance
- Joint bague de verrouillage  
Teflon sur silicone

### Mechanical

- Durability 500 mating min.
- Shell Aluminium alloy - hard anodized
- Insert Neoprene elastomer
- Contacts Copper alloy with gold plating
- Housing High impact glass filled plastic
- Coupling ring seal Teflon over silicone

### Electriques

- Résistance d'isolement 5000 MΩ
- Tension de tenue 2300 V
- Résistance contact 3 MΩ
- Intensité admissible par contact  
Taille 16 : 13 A / Taille 20 : 7.5 A

### Electrical

- Insulation resistance 5000 MΩ
- Dielectric withstanding voltage 2300 V
- Contact resistance 3 MΩ
- Current rating per contact  
Size 16: 13 A / Size 20: 7.5 A

### Climatiques

- Température d'utilisation -55°C à +125°C
- Étanchéité Interface IP68 (jusqu'à 120 heures sous 15 mètres d'eau)
- Résistance aux produits chimiques selon MIL-DTL-26482 Série 1

### Climatic

- Working temperature -55°C to +125°C
- Sealing Interfacial IP68 (up to 120 hours under 15 meters of water)
- Resistance to chemicals in accordance with MIL-DTL-26482 Series 1

### Acceptance câbles

- Câble Gauge 14 max.
- Diamètre gaine extérieure: Toutes tailles jusqu'à 11.17 mm

### Cable acceptance

- Primaries wire Gauge 14 max.
- Outer jacket all popular sizes up to 11.17 mm







## Références / Ordering information

|                                                                                                                                 |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|----|---|---|---|----|----|-----|
| Racine / Basic series                                                                                                           | 8XE | 06 | - | 16 | 8 | P | - | BL | V8 | --- |
| Connecteur pour environnement EXTREME<br>connector for EXTREME environment                                                      |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Type de boîtier / Connector type                                                                                                |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| 01 Prolongateur / Cable connecting receptacle                                                                                   |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| 06 Fiche / Plug                                                                                                                 |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Type de contact / Contact type                                                                                                  |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Pas de digit / No digit à souder / to solder                                                                                    |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| R à sertir / to crimp                                                                                                           |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Taille de boîtier / Shell size                                                                                                  |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| 10, 12, 14, 16, 20, 22                                                                                                          |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Arrangements / Layouts                                                                                                          |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Voir page suivante / See next page                                                                                              |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Sexe du contact / Contact gender                                                                                                |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| P Mâle / male                                                                                                                   |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| S Femelle / female                                                                                                              |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Orientations / Insert orientations                                                                                              |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Pas de digit / No digit Normal (n'apparaît pas dans la référence) / Standard (not included in part number)                      |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| W, X, Y, Z autres orientations / other orientations                                                                             |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Couleur / Color                                                                                                                 |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Pas de digit / No digit Gris / Mink (standard)                                                                                  |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| BL Bleu / Blue YE Jaune / Yellow RE Rouge / Red                                                                                 |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Autres couleurs disponibles / Others available                                                                                  |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Specification / Design variation                                                                                                |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| V7 Boîtier renforcé en taille 16 & 20 (pour prolongateur) / ruggedized shells in size 16 & 20 (for cable connecting receptacle) |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| V8 Boîtier renforcé en taille 16 & 20 (pour fiche) / ruggedized shells in size 16 & 20 (for plug)                               |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| AA Boîtier inox renforcé en taille 16 & 20 (Ø câble 8 mm) / ruggedized stainless steel shells in size 16 & 20 (cable Ø 8 mm)    |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Diamètre du câble / Cable diameter                                                                                              |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |
| Personnalisation possible / Custom available                                                                                    |     |    |   |    |   |   |   |    |    |     |



## Arrangements / Contact layouts


Vue de face avant isolant mâle / Viewed from front face of male insulator





# 8XE Series

## Orientations



Viewed from front face of male insulator (receptacle or plug)

| Shell sizes | Layouts | Angle in degrees |     |     |     |
|-------------|---------|------------------|-----|-----|-----|
|             |         | W                | X   | Y   | Z   |
| 10          | 6       | 90               | -   | -   | -   |
|             | 7*      | 90               | -   | -   | -   |
|             | 98      | 90               | 180 | 240 | 270 |
| 12          | 3       | -                | -   | 180 | -   |
|             | 8       | 90               | 112 | 203 | 292 |
|             | 10      | 60               | 155 | 270 | 295 |
|             | 2       | -                | -   | -   | -   |
|             | 14*     | 45               |     |     |     |
| 14          | 5       | 40               | 92  | 184 | 273 |
|             | 12      | 43               | 90  | -   | -   |
|             | 15      | 17               | 110 | 155 | 234 |
|             | 18      | 15               | 90  | 180 | 270 |
|             | 19      | 30               | 165 | 315 | -   |
| 16          | 8       | 54               | 152 | 180 | 331 |
|             | 23      | 158              | 270 | -   | -   |
|             | 26      | 60               | -   | 275 | 338 |
| 20          | 16      | 238              | 318 | 333 | 347 |
|             | 39      | 63               | 144 | 252 | 333 |
|             | 41      | 45               | 126 | 225 | -   |
|             | 24      | 70               | 145 | 215 | 290 |
|             | 25      | 72               | 144 | 216 | 288 |
|             | 27      | 72               | 144 | 216 | 288 |
| 22          | 21      | 16               | 135 | 175 | 349 |
|             | 36      | 72               | 144 | 216 | 288 |
|             | 55      | 30               | 142 | 226 | 314 |
|             | 32      | 72               | 145 | 215 | 288 |
|             | 34      | 62               | 142 | 218 | 298 |

\* 10-7 & 12-14 layouts, W non standard orientation

## Encombremments / Dimensions

Fiche / Plug

| Shell sizes   | Ø A  | B     | C     |
|---------------|------|-------|-------|
| 10            | 24.9 | 51.2  | 104.5 |
| 12            | 27.9 | 51.2  | 103.7 |
| 14            | 33.0 | 57.6  | 110.8 |
| 16            | 36.2 | 63.9  | 122.2 |
| 20            | 43.7 | 108.4 | 197.1 |
| 22            | 48.8 | 91.4  | 184.1 |
| 16 specif.V8  | 41.9 | 83.4  | 172   |
| 20 specif. V8 | 47   | 91.4  | 184.2 |

Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm



## Protection non cadmiée

SOURIAU propose des connecteurs 851 avec une protection noire non cadmiée. Cette protection zinc-nickel a été développée pour répondre aux nouvelles exigences en matière de respect de l'environnement (directive Européenne 76/769 EEC).

### Raison :

- Réduire le niveau de pollution par métaux lourds produit par le cadmium
- Réduire les risques de santé engendrés par les produits cadmiés.

### Caractéristiques :

- Mécaniques
  - boîtiers : aluminium
  - protection : zinc-nickel
- Electriques
  - continuité électrique des boîtiers :  $\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
- Climatiques
  - tenue au brouillard salin : 500 heures

### Références :

Exemples\* :

- Version à souder  
851 00 E 8-3A P.54 protection zinc-nickel
- Version à sertir  
851 00 R 8-3A P.54 protection zinc-nickel

\* Voir système de référence

- page 11 (version à souder et à sertir)
- page 13 (version à picots et connexions enroulées)

Cette protection est disponible pour les boîtiers de type :

- **00**: embase à collerette carrée avec possibilité de raccord
- **02**: embase à collerette carrée sans possibilité de raccord
- **07**: embase à fixation par écrou avec possibilité de raccord
- **07A**: embase à fixation par écrou sans possibilité de raccord
- **01**: prolongateur
- **06**: fiche droite sans bague de blindage
- **36**: fiche droite avec bague de blindage

Raccords, nous consulter.

## Cadmium free plating

SOURIAU propose a 851 connector with cadmium free plating black. This zinc-nickel plating has been introduced in accordance with European Health and Safety requirements (European directive 76/769 EEC).

### Reason :

- Reduction in level of heavy metal pollutants produced by cadmium.
- Reduction in health associated with the corrosive by products of cadmium.

### Characteristics :

- Mechanical
  - shell : aluminium alloy
  - plating : zinc-nickel
- Electrical
  - shell continuity :  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Climatic
  - salt spray : 500 hours

### Part numbers :

Examples\* :

- Solder version  
851 00 E 8-3A P.54 zinc-nickel plating
- Crimp version  
851 00 R 8-3A P.54 zinc-nickel plating

\* See part numbers system

- page 11 (solder and crimp version)
- page 13 (straight PC tails and wire-wrap versions)


This plating is available for shell type :

- **00**: square flange receptacle accepting backshells
- **02**: square flange receptacle not accepting backshells
- **07**: jam nut receptacle accepting backshells
- **07A**: jam nut receptacle not accepting backshells
- **01**: cable connecting receptacle
- **06**: plug for use without straight backshell
- **36**: screened plug for use with straight backshells

Backshells, please consult us.







**www.souriau.com**  
**www.souriau-industrial.com**  
**contactindustry@souriau.com**

