

## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

### Produkteigenschaften

- ✓ Standard-Stiftlänge 2,6 mm, andere Stiftlängen auf Anfrage
- ✓ Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
- ✓ Einsatz in SMT-Reflow-Prozessen

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 330           |
| GTIN               | 4017918925864 |

### Technische Daten

#### Maße

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Länge               | 12 mm    |
| Rastermaß           | 5,08 mm  |
| Maß a               | 15,24 mm |
| Stiftabmessungen    | 1 x 1 mm |
| Stiftabstand        | 5,08 mm  |
| Bohrlochdurchmesser | 1,6 mm   |

#### Allgemein

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelfamilie                 | CCA 2,5/...-G  |
| Isolierstoffgruppe             | IIIa           |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV           |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV           |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)  | 4 kV           |
| Bemessungsspannung (III/3)     | 250 V          |
| Bemessungsspannung (III/2)     | 320 V          |
| Bemessungsspannung (II/2)      | 400 V          |
| Anschluss gemäß Norm           | EN-VDE         |
| Nennstrom I <sub>N</sub>       | 12 A           |
| Belastungsstrom maximal        | 12 A (pro Pol) |
| Isolierstoff                   | LCP            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |

## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

### Technische Daten

#### Allgemein

|         |         |
|---------|---------|
| Farbe   | schwarz |
| Polzahl | 4       |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

#### Approbationsdetails

| UL Recognized  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                                         | B     | D     |
| Nennspannung UN                                                                                   | 250 V | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                                      | 10 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                     |       |       |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cUL Recognized  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

### Approbationen

| Usegroups       | B     | D     |
|-----------------|-------|-------|
| Nennspannung UN | 250 V | 300 V |
| Nennstrom IN    | 12 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil   |       |       |



cULus Recognized 

### Zubehör

#### Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



CR-MSTB NAT HT - 1954362



#### Klemmenmarker beschriftet

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

### Zubehör

SK 5,08/3,8: 0-9 - 0804303



---

### Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



---

### Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



---

### Zubehör

SK 5,08/3,8:SO - 0805085




---

### Zeichnungen


## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

Bohrplan




## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

Maßzeichnung



## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057


Maßzeichnung



Untersicht Freiräume für Lotpaste, Tiefe 0,5 mm

## Grundleiste - CCA 2,5/ 4-G-5,08 P26THRR56 - 1955057

Maßzeichnung



Pfeilrichtung = Zuführrichtung

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>