



KEY

38-12109-463-42M

39-48 EN ISO 20347: O2 FO



Olie- og kemikaliebeskyttelse
Sievis såler klarer olie og flere kemikalier uden at beskadiges. Sievi skoens oliebestandighed opfylder kravene ifølge EN ISO 20345 -standarden.



Antistatisk
Sko med antistatisk konstruktion aflader på kontrolleret vis statisk elektricitet. Skoenes grænseværdier er 100 kΩ - 1000 MΩ.



Vandafvisende
Til sko forsynet med dette symbol anvendes vandafvisende læder. Vandafvisning opfylder kravene ifølge EN ISO 20345 -standarden.



FlexStep® – mere fleksibilitet på arbejdet
FlexStep® sålens struktur forebygger belastning af fødder og ryggrad, samt stød som kan forårsage fod- og rygsmerter og derved nedsætte arbejds effektiviteten. FlexStep® sålen er en sikker og behagelig måde at eliminere stød på.



Sålematerialet PU
Sålen på fodtøjet er fremstillet af FlexStep® materiale. Den mikroporøse struktur gør, at etlags polyuretansålen er meget skridsikker, fleksibel og giver en fortræffelig støddæmpning.



ESD
ESD sko aflader gennem sålmønsteret på en kontrolleret og sikker måde den statiske elektricitet som genereres ved bevægelse, gang og lignende. Grænseværdierne for Sievi ESD sko er strengere (100 kΩ-35 MΩ) end i almindelige antistatiske sko. Ved brug af ESD sko, kan beskadigelse af følsomme elektroniske komponenter og udstyr forebygges. Sievi ESD sko opfylder kravene ifølge IEC 61340-5-1.