

# SOMMER CABLE

Instrumenten- und Patchkabel | unsymmetrisch | 2x0,25mm<sup>2</sup>

## SC-ONYX 2025 MKII

 **studio**

 **Installation**

 **hifi**

**ANALOG**

**OFC**

### DIE ANWENDUNG:

- Verkabelung von unsymmetrischen Geräten (Keyboards)
- Verbindung von HiFi-Geräten
- Erstellung von Y-Adapterkabeln
- Konfektionierung von Insertkabeln

### DIE VORTEILE:

- Sehr flexibel durch die Verwendung feiner Einzellitzen
- Jeder Leiter isoliert und einzeln mit Cu-Spiralwendel geschirmt
- Die Kabel können leicht von Hand aufgetrennt werden
- Klein im Manteldurchmesser, dadurch einfache Konfektionierung mit Cinch- oder Klinkensteckverbinder

### TECHNISCHE DATEN:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Aufbau            | LI2YDY2x0,25mm <sup>2</sup>  |
| Mantel, Außenmaß  | PVC 4,8 x 9,2 mm             |
| AWG               | 24                           |
| Innenleiter       | 2 x 1 x 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Cu-Litze per Ader | 32 x 0,10 mm                 |
| Leiterisolation   | PE                           |
| Abschirmung       | Cu-Wendelschirm              |
| Bedeckung, opt.   | 90 %                         |
| Temperaturbereich | min. -25 °C                  |
| Temperaturbereich | max. 70 °C                   |
| Brandlast je m    | 0,23 kWh                     |
| Gewicht bei 1 m   | 35 g                         |
| Aufmachung, VPE   | 100 m Rolle                  |
| Farbe             | schwarz                      |

### ELEKTRISCHE DATEN:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Kapazität Ader/Schirm bei 1 m | 120 pF   |
| Leiterwiderstand bei 1 km     | 115 Ohm  |
| Isolationswiderstand bei 1 km | > 1 GOhm |