


*a



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
NEB/J 21 R	2	250

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

NEB/J 21 R

Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C	
2. Werkstoffe	Kontaktträger Kontaktstift Kontakt Isolierung	PBT, HB nach UL 94 CuZn, vernickelt CuZn/Cu-Legierung, versilbert PF
3. Mechanische Daten	Durchmesser Öffnung Durchmesser Mittelstift Steckkraft Ziehkraft Steckzyklen Kontaktierung mit	6,0 mm 1,9 mm 5–20 N 4–15 N ≥ 5000 Netzgerätesteckern NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210
4. Elektrische Daten	Durchgangswiderstand Strombelastbarkeit Nennspannung Prüfspannung Isolationswiderstand	≤ 30 mΩ 0,5 A 12 V DC 500 V/60 s ≥ 100 MΩ

NEB/J 21 R

Power supply chassis socket, angular version, with break contact, for printed circuit boards

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT, HB according to UL 94
Contact pin	CuZn, nickeled
Contact	CuZn/Cu alloy, silvered
Insulation	PF
3. Mechanical data	
Diameter opening	6.0 mm
Diameter center pin	1.9 mm
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–15 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	power supply plugs NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Nominal power	0.5 A
Nominal voltage	12 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

NEB/J 21 R

Embase femelle d'alimentation, version angulaire, avec contact repos, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT, HB suivant UL 94
Contact à broche	CuZn, nickelé
Contact	CuZn/Cu alliage, argenté
Isolément	PF
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	6,0 mm
Diamètre pointe centrale	1,9 mm
Force d'insertion	5–20 N
Force de séparation	4–15 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles d'alimentation NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant nominal	0,5 A
Tension nominale	12 V DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ