

Reduzierhülsen RH...

Zur Verwendung in Crimphülsen um einen kleineren Anschlussleiterquerschnitt zu ermöglichen.

Material: Cu, versilbert, crimpbar.
Crimpzangen, siehe Seite 35.

Reducing sleeves RH...


Allows smaller cable cross sections to be crimped in the crimping sleeves.

Material: Cu, silver plated, crimpable.
Crimping pliers, see page 35.

Fûts de réduction RH...

Se montent dans des fûts à sertir pour permettre le raccordement de câbles de section inférieure.

Matière: Cu, argenté, à sertir.
Pince à sertir, voir page 35.



Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Reduktion (von/auf) Reduction (from/to) Réduction (de/à)	Abmessungen (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)		
			Ø A	Ø B	C
RH6-2,5 AG	05.5114	6/2,5	2,3	3,8	10
RH10-2,5 AG	05.5113	10/2,5	2,3	4,8	11
RH10-4 AG	05.5103	10/4	3	4,8	12
RH10-6 AG	05.5102	10/6	4	4,8	11
RH16-6 AG	05.5111	16/6	4	5,8	12
RH16-10 AG	05.5112	16/10	5	5,8	12
RH25-16 AG	05.5108	25/16	6	7,8	14
RH50-16 AG	05.5104	50/16	6	10,8	26
RH50-25 AG	05.5105	50/25	8	10,8	26
RH50-35 AG	05.5106	50/35	9	10,8	26
RH70-50 AG	05.5115	70/50	11	12,8	26
RH95-70 AG	05.5110	95/70	13	14,8	28
RH120-95 AG	05.5107	120/95	15	16,8	29
RH150-120 AG	05.5109	150/120	17	18,8	32

**Hinweis auf andere
MC Kataloge**

Lamellenstecker
Multilam plugs
Fiches à lamelles

Ø 2mm – 4mm, unisoliert / max. 50A
Ø 2mm – 4mm, uninsulated / max. 50A
Ø 2mm – 4mm, non isolées / max. 50A

**Reference to other
MC Catalogues****Renvoi à d'autres
catalogues MC**

5 Powerline

Typ Type Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Seite Page Page	Typ Type Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Seite Page Page	Typ Type Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Seite Page Page	Typ Type Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Seite Page Page
BL10N	02.0007	15	H2,5N/M3	07.0002	29	MUE/M30x1	08.0210	33	SIG6AR-N/3	06.0001	28
BL12N	02.0008	15	H240N/M20	07.0032	29	MUE/M42x1,5	08.0211	33	SIG6AR-N/4	06.0002	28
BL14N	02.0009	15	H25N/M10	07.0013	29	MUE/M8x0,75	08.0201	33	SIG6AR-N/5	06.0003	28
BL16N	02.0010	15	H25N/M8	07.0012	29	MUER/M100x2	08.0219	33	SIG6AR-N/6	06.0004	28
BL18N	02.0011	15	H4N/M4	07.0003	29	MUER/M110x2	08.0220	33	SIG10AR-N/8	06.0006	28
BL20N	02.0012	15	H50N/M10	07.0017	29	MUER/M120x2	08.0221	33	SP10AR-N/25	05.0203	27
BL25A	02.0525	17	H50N/M12	07.0018	29	MUER/M80x2	08.0217	33	SP10AR-N/35	05.0204	27
BL25N	02.0013	15	H6N/M5	07.0005	29	MUER/M90x2	08.0218	33	SP10AR-N/50	05.0205	27
BL2N	02.0001	15	H70N/M12	07.0020	29	MUER/M48x1,5	08.0212	33	SP14AR-N/120	05.0209	27
BL30A	02.0526	17	H95N/M14	07.0022	29	MUER/M50x1,5	08.0213	33	SP14AR-N/50	05.0206	27
BL30N	02.0014	15	IH10AR-K	14.5013-*	23	MUER/M55x1,5	08.0214	33	SP14AR-N/70	05.0207	27
BL35A	02.0527	17	IH10AR-L	14.5012-*	23	MUER/M60x2	08.0215	33	SP14AR-N/95	05.0208	27
BL35N	02.0015	15	IH14AR	14.5032-*	23	MUER/M65x2	08.0216	33	SP3N/4	05.0003	20
BL3N	02.0002	15	IH6AR	14.5006-*	23	RH10-2,5 AG	05.5113	30	SP3N/6	05.0004	20
BL40A	02.0528	17	MES-PZ-TB11/25	18.3704	35	RH10-4 AG	05.5103	30	SP4N/10	05.0006	20
BL40N	02.0016	15	MES-PZ-TB5/6	18.3701	35	RH10-6 AG	05.5102	30	SP4N/6	05.0005	20
BL45A	02.0529	17	MES-PZ-TB8/10	18.3702	35	RH120-95 AG	05.5107	30	SP5N/10	05.0007	20
BL45N	02.0017	15	MES-PZ-TB9/16	18.3703	35	RH150-120 AG	05.5109	30	SP6AR-N/10	05.0201	27
BL4N	02.0003	15	M-PZ-13	18.3700	35	RH16-10 AG	05.5112	30	SP6AR-N/16	05.0202	27
BL50N	02.0018	15	M-PZ-T2600	18.3710	35	RH16-6 AG	05.5111	30	SP6AR-N/25	05.0210	27
BL5N	02.0004	15	MU0,5D/M10	08.0006	31	RH25-16 AG	05.5108	30	SP6N/16	05.0010	20
BL60A	02.0531	17	MU0,5D/M12	08.0007	31	RH50-16 AG	05.5104	30	SP6N/10	05.0009	20
BL60N	02.0019	15	MU0,5D/M14	08.0008	31	RH50-25 AG	05.5105	30	SP8N/16	05.0012	20
BL6AR-N	02.0201	15	MU0,5D/M16	08.0009	31	RH50-35 AG	05.5106	30	SP8N/25	05.0013	20
BL6N	02.0005	15	MU0,5D/M18	08.0010	31	RH6-2,5 AG	05.5114	30	TB11-14,5 (KRF)	18.3713	35
BL70A	02.0532	17	MU0,5D/M20	08.0011	31	RH70-50 AG	05.5115	30	TB20 (KRF)	18.3714	35
BL70N	02.0020	15	MU0,5D/M24x2	08.0012	31	RH95-70 AG	05.5110	30	TB8-17 (KRF)	18.3711	35
BL80N	02.0021	15	MU0,5D/M3	08.0001	31	S8AX/25-35	04.0020	9	TB9-13 (KRF)	18.3712	35
BL8N	02.0006	15	MU0,5D/M30x2	08.0013	31	S10AR-N	04.0202	26	U/M12	08.0307	32
BL90N	02.0022	15	MU0,5D/M36x3	08.0014	31	S10N	04.0007	19	U/M14	08.0308	32
BP10AR-N/25	01.0303	25	MU0,5D/M4	08.0002	31	S12AX/50-70	04.0021	9	U/M16	08.0309	32
BP10AR-N/35	01.0304	25	MU0,5D/M5	08.0003	31	S12N	04.0008	19	U/M18	08.0310	32
BP10AR-N/50	01.0305	25	MU0,5D/M6	08.0004	31	S14AR-N	04.0203	26	U/M20	08.0311	32
BP14AR-N/120	01.0309	25	MU0,5D/M8	08.0005	31	S14N	04.0009	19	U/M24x2	08.0312	32
BP14AR-N/50	01.0306	25	MU0,8D/M10	08.0106	31	S16AX/95-120	04.0022	9	U/M30x2	08.0313	32
BP14AR-N/70	01.0307	25	MU0,8D/M12	08.0107	31	S16N	04.0010	19	U/M36x3	08.0314	32
BP14AR-N/95	01.0308	25	MU0,8D/M14	08.0108	31	S18N	04.0011	19	U/M4	08.0302	32
BP6AR-N/10-S	01.0310	25	MU0,8D/M16	08.0109	31	S20AX/150-185	04.0023	9	U/M5	08.0303	32
BP6AR-N/16-S	01.0311	25	MU0,8D/M18	08.0110	31	S20N	04.0012	19	U/M6	08.0304	32
BP6AR-N/25-S	01.0312	25	MU0,8D/M20	08.0111	31	S25N	04.0013	19	U/M10	08.0306	32
F/M10	08.0706	32	MU0,8D/M24x2	08.0112	31	S2N	04.0001	19	U/M3	08.0301	32
F/M12	08.0707	32	MU0,8D/M3	08.0101	31	S30N	04.0014	19	U/M8	08.0305	32
F/M14	08.0708	32	MU0,8D/M30x2	08.0113	31	S35N	04.0015	19	UE/M10x1	08.0402	33
F/M16	08.0709	32	MU0,8D/M36x3	08.0114	31	S3N	04.0002	19	UE/M12x1	08.0403	33
F/M18	08.0710	32	MU0,8D/M4	08.0102	31	S40N	04.0016	19	UE/M14x1	08.0404	33
F/M20	08.0711	32	MU0,8D/M5	08.0103	31	S45N	04.0017	19	UE/M18x1	08.0405	33
F/M3	08.0701	32	MU0,8D/M6	08.0104	31	S4N	04.0003	19	UE/M20x1	08.0406	33
F/M4	08.0702	32	MU0,8D/M8	08.0105	31	S50N	04.0018	19	UE/M22x1	08.0407	33
F/M5	08.0703	32	MUE/M10x1	08.0202	33	S5N	04.0004	19	UE/M24x1	08.0408	33
F/M6	08.0704	32	MUE/M12x1	08.0203	33	S6AR-N	04.0201	26	UE/M28x1	08.0409	33
F/M8	08.0705	32	MUE/M14x1	08.0204	33	S6N	04.0005	19	UE/M30x1	08.0410	33
H120N/M16	07.0025	29	MUE/M18x1	08.0205	33	S8N	04.0006	19	UE/M42x1,5	08.0411	33
H150N/M16	07.0026	29	MUE/M20x1	08.0206	33	SIG10AR-N/10	06.0007	28	UE/M8x75	08.0401	33
H16N/M5	07.0008	29	MUE/M22x1	08.0207	33	SIG14AR-N/10	06.0009	28			
H16N/M6	07.0009	29	MUE/M24x1	08.0208	33	SIG14AR-N/12	06.0010	28			
H185N/M18	07.0029	29	MUE/M28x1	08.0209	33	SIG14AR-N/14	06.0011	28			