



TM-223

ストッパー付重量扉用ステー

Open Door Keeper



詩
序

安全ロックの採用により、扉をガッチャリと固定します。また、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。

用途

配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等

Characteristic





A door can be kept securely in the open position. The lock can be released with a single touch by sliding the stopper on the front of the keeper. Smart looking appearance with its built-in spring.

Application

Distribution panels / Distribution boards / Large and heavy doors such as cubicles, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	TM-223-1L,1R				TM-223-2L,2R			
		材質 Material	処理 Finish	数 Quantity	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity		
1	アーム(A) Arm(A)	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1		
2	アーム(B) Arm(B)			1			1		
3	ブラケット(A) Bracket(A)			1			1		
4	ブラケット(B) Bracket(B)			1			1		
5	ストッパー Stopper			1			1		
6	ローラー Roller	SUS303	SUS304	1	SUS303	SUS304	1		
7	スプリング Spring	SUS304-WP		1	1				
8	シャフト(A) Shaft(A)	1		1					
9	シャフト(B) Shaft(B)	1		1					
10	シャフト(C) Shaft(C)	1		1					
11	ピン(A) Pin(A)	2		—	2				
12	ピン(B) Pin(B)	1			—				
13	スペーサー(A) Spacer(A)	2			—				
14	スペーサー(B) Spacer(B)	1			—				
15	スペーサー(C) Spacer(C)	2			—				
16	平座金 Flat Washer	—	—	SUS304	—	4			



仕様 Specification

型番 Model No.	型式 Type	引張許容荷重 N (kgf) Allowable Tensile Load N (kgf)	圧縮許容荷重 N (kgf) Allowable Compressive Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TM-223-1L	左付 Left	1500 (153)	500 (51)	514	¥3,585
TM-223-1R	右付 Right				¥3,585
TM-223-2L	左付 Left	1000 (102)	800 (81.5)	288	¥2,350
TM-223-2R	右付 Right				¥2,350