

SF8L60USM

600V 8A

特長

- 低ノイズ
- $t_{rr}=25\text{ns}$
- フルモールド
- 絶縁耐圧 2kV保証

Feature

- Low Noise
- $t_{rr}=25\text{ns}$
- Full Molded
- Dielectric Strength 2kV

用途

- スイッチング電源
- 家電・OA
- 通信
- フライホール

Main Use


- Switching Regulator
- Home Appliance, Office Automation
- Communication
- Fly Wheel

■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220A

Unit:mm

Weight 1.9g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	SF8L60USM	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
最大順電流 Repetitive Peak Forward Current	I _{FM}	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 58^\circ\text{C}$, フィン付き 50Hz sine wave, Resistance load, $T_c = 58^\circ\text{C}$, With heatsink		25	A
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_c = 58^\circ\text{C}$, フィン付き 50Hz sine wave, Resistance load, $T_c = 58^\circ\text{C}$, With heatsink		8	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		60	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.3N・m) (Recommended torque: 0.3N・m)		0.5	N・m


●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 8 A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 3.6	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 600 V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 50	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	t _{rr}	I _F = 0.5 A, I _R = 1.0 A	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1 MHz, V _R = 10 V	TYP 24	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.5	℃/W

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

★All specifications are subject to change without notice.

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。
 ★All specifications are subject to change without notice.

* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.