


Widerstandssensoren Pt100 mit Schutzrohr

- Keramik-Messwiderstände 1 x Pt100, Draht gewickelt
- Eingebaut in rostfreies Rohr VV.St.1.4571, elektropoliert
- Anschluss in 3-Leitertechnik
- Entspricht IEC 751, Klasse B ($\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ @ $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Obwohl als Klasse B deklariert, entsprechen sie mehrheitlich der Klasse A ($\pm 0,15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ @ $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Werksprüfung mit SCS-kalibrierten Messmitteln

Querschnitt	0,25 mm ²
Aderfarben	2 x rot, 1 x weiss
Aderisolation	PTFE
Aussenmantel	Silicon, bis 200 °C
Aussenmantel	rostfreies Stahlgeflecht V2A, bis 300 °C
Länge der Anschlussleitung	2 Meter

	TYPENREIHE W020 - 50 mm freie Enden - Mit Stecker oder Kupplung	W020 W022
	Anzahl Leiter Standard-Durchmesser Temperatur-Bereiche	2-L / 3-L / 4-L 4 + 6 mm 200°C, 300°C, 400°C
	SERIE W020 - Fils de raccordement 50 mm - Avec fiche ou prise	W020 W022
	Nombre des conducteurs Diamètres standard Plages de température	2-L / 3-L / 4-L 4 + 6 mm 200°C, 300°C, 400°C