

FURTHER CODING
weitere Kodierung

CODING B
Kodierung


CODING C
Kodierung

CODING D
Kodierung


CODING E ^(D1)
Kodierung

CODING F ^(D1)
Kodierung

SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung




SECONDARY LOCKING IN PRE LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung



DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:






2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

^{1b} CUT - OFF
Ausschnitt



MATERIAL-THICKNESS
ACC. TO DIN EN 10131 t = 2.0 ± 0.1

Materialdicke
nach DIN EN 10131 t = 2.0 ± 0.1



CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt

CODE Kodierung	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
^(D1) F	1-1718492-6	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
			1	PBT-GF10	PASTEL ORANGE pastelorange	TAB HOUSING CODE F Stiftgehäuse Kodierung F	D	1
^(D1) E	1-1718492-5	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
			1	PBT-GF10	DUSTY GREY staubgrau	TAB HOUSING CODE E Stiftgehäuse Kodierung E	D	1
D	1-1718492-4	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
			1	PBT-GF10	WATER BLUE wasserblau	TAB HOUSING CODE D Stiftgehäuse Kodierung D	D	1
C	1-1718492-3	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
			1	PBT-GF10	EMERALD GREEN smaragdgrün	TAB HOUSING CODE C Stiftgehäuse Kodierung C	D	1
B	1-1718492-2	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
			1	PBT-GF10	TRAFFIC PURPLE verkehrslila	TAB HOUSING CODE B Stiftgehäuse Kodierung B	D	1
A	1-1718492-1	D	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING zweite Kontaktsicherung	C	2
			1	PBT-GF10	FAWN BROWN rebraun	TAB HOUSING CODE A Stiftgehäuse Kodierung A	D	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGLEMENTAR KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE FUNKTIONALITÄT STÖREN, SIND VERBODEN. DIE KUNDEN SIND FÜR JEDE FUNKTIONÄRE ÄNDERUNG AN DER DIESER ZEICHNUNG ANGEWISSEN. MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO DIN 9130 P.L.C. ± P.L.C. ± P.L.C. ± P.L.C. ± ANGLES/UNWINKEL ± 2° FINISH/SCHLEIFFLÄCHE PARBE SEE TABLE siehe Tabelle		MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle
--	--	---	--	--

DWN F. Ellrop 19JUL2004		CHK Ch. Eberwein 19JUL2004		APVD -	
NAME		NAME		NAME	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18957		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18663		WEIGHT GEWICHT 22g	
SIZE A1		CASE CODE 00779		DRAWING NO. ©=1718492	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR -	

NOTES
Bemerkungen

- ¹ TE LOGO
TE Logo
- ² TE NUMBER
TE Nummer
- ³ CAVITY NUMBERING
Kammernumerierung
- ⁴ CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO.: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.5MM² FLR
Kontaktkammern passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr.: 1355055
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm² FLR
- ⁵ SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- ⁶ PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- ⁷ MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- ⁸ MECHANICAL CODING
Mechanische Kodierung
- ⁹ WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulaessig bis
- 10 FITS TO TE CARRIER + AMP MCP1.5K RECEPTACLE INSERTS, 36POS
CARRIER: 1718485; INSERT 18POS: 1718489; 2x INSERT 9POS: 1718490
Passend zu TE Träeger + AMP MCP 1.5K Buchseneinsätze, 36pol.
Träger: 1718485, Einsatz 18pol.: 1718489; 2x Einsatz 9pol.: 1718490
- 11 FITS TO INTERFACE:
Passend zu Ausfuehrungsvorschrift:
 - 11a FOR PLASTIC FRAME INTERFACE DRAWING 114-18327-1
Fuer Kunststoffrahmen Ausfuehrungsvorschrift 114-18327-1
 - 11b FOR METAL BRACKET
Fuer Metallhalterung
- ^(C1) 12 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 13 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE