


Produktbild / Zeichnungen



Abbildung ähnlich



X = Gerätewanddicke

X	Y	Z
0.75 ... 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
1.25 ... 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
2 ... 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

Technische Daten

Produktnummer	1802.1101
Betätigerfarbe / Bedruckung	
Geschäftsbereich	Schalter & Sensoren
Produktmanager	Mattes
Produktfamilie	Wippschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	250
Gewicht	5.792 g
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv)	5 A
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv)	50 A
ROHS Konform	ja
Ausgabe	Katalog vor 2009 / Web-Shop / Katalog
Schaltfunktion	Ausschalter (DPST)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	2-polig
Anschlüsse	Steckanschluss, 4,8 x 0,8
Mechanische Lebensdauer	10E4
Schaltleistung IEC	10 (4) A 250 V AC 1E4 6 (4) A 250 V AC 5E4
Schaltleistung Nordamerika	6 A 125 V AC 1/4 HP 6 A 250 V AC 1/2 HP
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung / 1 Basisisolierung 500 V verstärkte Isolierung 3 000 V kleiner Kontaktabstand 500 V
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	Anschluss IP 40 Betätiger IP 40
Temperaturangaben	Anschlussseite min. -20 °C Anschlussseite max. 100 °C Betätigungsseite min. -20 °C Betätigungsseite max. 55 °C Lagertemperatur min. -40 °C Lagertemperatur max. 80 °C
Entflammbarkeit	UL 94 V-2
Glühdrahttesttemperatur	850 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Wippe: PA, weiß, Kennzeichnung orange auf Stirnseite in AUS-Stellung sichtbar
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, weiß

Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Cu versilbert	
Kontaktabstand	$\geq 3 \text{ mm}$	
Rating Code UL	R 30	
Kontaktart	Abhebekontakt	
Aufsteckkraft der Steckhülsen	$\leq 80 \text{ N}$	
Prüfzeichen	CSA / ENEC 05 / UL	
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II	
Befestigungsart	Rastbefestigung	
Lagervariante		