

***** PACKAGING SPECIFICATION *****

A. OMSCHRIJVING

De standaard verpakking van de CIS female connector.

B. MATERIAAL

Doos (6 vaks)	PN. 165907-0
Schuimmatje	PN. 165831-1
Tape	PN. 165908-0
Label	PN. 165955-1

C. VERPAKKINGSMETHODE

- Zet de doos op.
- Plaats op de bodem van de doos een schuimmatje per vakje.
- Vul de doos gelijkmatig af met de standaard-hoeveelheid.
- Plaats, indien nodig, boven op de produkten een schuimmatje voor extra opvulling (de connectors moeten nage-noeg "rammelvrij" verpakt zitten).
- Sluit de doos m.b.v. de dozensluitmachine.
- Plak een label op de doos met de volgende informatie:
PN., omschrijving, FO-nummer, produktie-datum en het aantal produkten in de doos.

D. STANDAARDVERPAKKINGSHOEVEELHEDEN

Voor de verpakkingshoeveelheden zie de tabellen op de volgende bladzijden. (PPQ = APQ)

VERP.TY = BXC

DOC. CREATIE

24 OKT. 1996

F	ECN EH 0697-96	9624	hr. D.Blom	
E	ECN EH-0188-93	9311	-----10-Juni-96---	A M P HOLLAND B.V.
D	ECN H-9152	9141	chk. D.Blom	
C	ECN H-8952	9138		
B	Swap APQ/PPQ	8917	app. F.Steenbeeke	no. 107-19146 rev.F
A	Checked	8849		
0	Gespl van 19075	8848	DIST: _	Title: CIS, female connector,
			sheet	standaardverpakking,
lt	rev.record	date	1 of 7	(zesvaksdoos).

11x

06-10-96

***** PACKAGING SPECIFICATION *****

E. PSEUDO PN. : 5-0215995-0

BASE-QTY
(U=3)

PN. 165907-0	1000.0000
PN. 165831-1	6000.0000
PN. 165908-0	2.2424
PN. 165955-1	1000.0000

PACKAGING SPECIFICATION

A. DESCRIPTION

Standard packaging of the CIS female connector in a shippingbox with 6 compartments.

B. MATERIAL

Box	(shipping box)	PN. 165907-0
Foam	(filling)	PN. 165831-1
Tape		PN. 165908-0
Label		PN. 165955-1

C. PACKAGINGMETHOD

- Set up a box.
- Put on the bottom of the box in each compartment a piece of foam.
- Fill the box with the standard packagingquantity, equal divided into the 6 compartments.
For the quantity in the box see under D.
- Place if necessary on top of the components a piece of foam for extra filling.
- Close the box with a piece of tape.
- Put a label on the box with the following information :
PN., description, FO-number, production-date and the quantity in the box (PPQ = APQ).

D. STANDARDPACKAGINGQUANTITY

The packaging quantitys are mentioned in the tables on the next pages (PPQ = APQ).

PACKAGING TYPE = BXC

***** PACKAGING SPECIFICATION *****

Partnumber	PPQ = APQ	Aant. pos.	Partnumber	PPQ = APQ
163680-1	3000	3		
-2	2300	4		
-3	1800	5		
-4	1500	6		
-5	1200	7		
-6	1000	8		
-7	850	9		
-8	750	10		
-9	750	11		
1- -1	650	12		
1- -2	600	13		
1- -3	550	14		
1- -4	500	15		
1- -5	450	16		
1- -6	400	17		
1- -7	400	18		
1- -8	400	19		
1- -9	350	20		
2- -1	350	22		
2- -3	300	24		
163681-1	2800	3	163683-1	2600
-2	2000	4	-2	1800
-3	1600	5	-3	1400
-4	1300	6	-4	1100
-5	1050	7	-5	900
-6	900	8	-6	800
-7	800	9	-7	700
-8	700	10	-8	600
-9	700	11	-9	500
1- -1	650	12	1- -1	450
1- -2	600	13	1- -2	400
1- -3	550	14	1- -3	350
1- -4	500	15	1- -4	300
1- -5	450	16	1- -5	300
1- -6	400	17	1- -6	300
1- -7	400	18	1- -7	300
1- -8	300	19	1- -8	250
1- -9	300	20	1- -9	250
		21	2- -0	250
		22	2- -1	250
		23	2- -2	250
2- -3	250	24	2- -3	250

***** PACKAGING SPECIFICATION *****

Partnumber	PPQ = APQ	Aant. pos.	Partnumber	PPQ = APQ
		3	163686-1	1600
		4	-2	1050
		5	-3	800
		6	-4	600
		7	-5	550
		8	-6	400
		9	-7	350
		10	-8	300
		11	-9	250
		12	1- -1	200
		13	1- -2	200
		14	1- -3	200
		15	1- -4	200
		20	1-163686-9	100
163685-1	1800	3		
-2	1200	4		
-3	850	5		
-4	650	6		
-5	550	7		
-6	450	8		
-7	400	9		
-8	350	10		
-9	250	11		
1- -1	200	12		
1- -2	200	13		
1- -3	200	14		
1- -4	200	15		
1- -5	100	16		
1- -8	100	19		
1-163685-9	100	20		
163688-1	1400	3		
-2	900	4		
-3	700	5		
-4	550	6		
-5	450	7		
-6	350	8		
-8	250	10		
-9	250	11		
1- -1	200	12		
1- -3	200	14		
1- -4	200	15		
1-163688-8	600	19		

***** PACKAGING SPECIFICATION *****

Partnumber	PPQ = APQ	Aant. pos.	Partnumber	PPQ = APQ
163832-1	2600	2		
163833-1	4500	2		
163986-1	3000	2		
163996-1	2800	2		
		2	164254-1	4200
		2	164293-1	3800
	2600	3	164426-1	1800
	1800	4	-2	1200
	1400	5	-3	850
	1100	6	-4	650
	900	7	-5	550
	800	8	-6	450
	700	9	-7	400
	600	10	-8	350
	500	11	-9	250
	450	12	1- -0	200
	400	13	1- -1	200
	350	14	1- -2	200
	300	15	1- -3	200
164425-1	3000	3	164516-1	3000
-2	2300	4	-2	2300
-3	1800	5	-3	1800
-4	1500	6	-4	1500
-5	1200	7	-5	1200
-6	1000	8	-6	1000
-7	850	9	-7	850
-8	750	10	-8	750
-9	750	11	-9	750
1- -0	650	12	1- -1	650
1- -1	600	13	1- -2	600
1- -2	550	14	1- -3	550
1- -3	500	15	1- -4	500
1- -4	450	16	1- -5	450
1- -5	400	17	1- -6	400
1- -6	400	18	1- -7	400
1- -7	400	19	1- -8	400
1-164425-8	350	20	1- -9	350
		24	2-164516-3	300

***** PACKAGING SPECIFICATION *****

Partnumber	PPQ = APQ	Aant. pos.	Partnumber	PPQ = APQ
164517-2	2000	4		
-3	1600	5		
-4	1300	6		
-5	1050	7		
-6	900	8		
-7	800	9		
-8	700	10		
-9	700	11		
1- -1	650	12		
1- -2	600	13		
1- -3	550	14		
1- -4	500	15		
1- -5	450	16		
1- -7	400	18		
1- -8	300	19		
1-164517-9	300	20		
164518-1	2600	3		
-2	1800	4		
-3	1400	5		
-4	1100	6		
-5	900	7		
-6	800	8		
-7	700	9		
-8	600	10		
-9	500	11		
1- -1	450	12		
1- -2	400	13		
1- -3	350	14		
1- -4	300	15		
1- -5	300	16		
1- -7	300	18		
1- -8	250	19		
1- -9	250	20		
2- -1	250	22		
164821-1	4500			
		8	215253-6	1000
A M P HOLLAND BV sheet 7 of 7 no. 107-19146 rev. F				