



Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm
Led Indicators Body diameter 14 mm


Standardhelligkeit
Standard brightness

463-966 to 464-132


Bestell-Nr.	Farbe	V _{OP} +10% (V)	I _{OP max.} (mA)	V _F (V)	I _{V typ.} (mcd) *I _F = 20mA	I _{F max.} (mA)	Abb.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19210-A	A			
Part No.	Colour	(V)	(mA)	(V)			Illu.						
1921*000	Super rot Super red			2,0/2,5	*20	30	A						
1921*001	Grün Green			2,2/2,5	*20	30	A						
1921*002	Gelb Yellow			2,1/2,5	*23	30	A						
1921*003	Hyper rot Hyper red			1,85/2,5	*65	30	A						
1921*050	Super rot Super red			2,0/2,5	*20	30	B						
1921*051	Grün Green			2,2/2,5	*20	30	B						
1921*052	Gelb Yellow			2,1/2,5	*23	30	B						
1921*053	Hyper rot Hyper red			1,85/2,5	*65	30	B						
1921*150	Super rot Super red	6	30		32		B						
1921*151	Grün Green	6	30		30		B	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19210-B	B			
1921*152	Gelb Yellow	6	30		35		B						
1921*153	Hyper rot Hyper red	6	30		90		B						
1921*250	Super rot Super red	12	30		32		B						
1921*251	Grün Green	12	30		30		B						
1921*252	Gelb Yellow	12	30		35		B						
1921*253	Hyper rot Hyper red	12	30		90		B						
1921*350	Super rot Super red	24	22		22		B						
1921*351	Grün Green	24	22		22		B						
1921*352	Gelb Yellow	24	22		25		B						
1921*353	Hyper rot Hyper red	24	22		70		B						
Led Signalleuchten mit höherer Helligkeit siehe Seite 26!								For higher brightness see page 26!					
Arbeitstemperatur (T _{OP}): -55°C - +70°C Lagertemperatur (T _{STG}): -55°C - +100°C * Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert. Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Beispiel: 19210000 super rot mit Glanzchrom 19211000 super rot mit Schwarzchrom								Operating temperature (T _{OP}): -55°C - +70°C Storage temperature (T _{STG}): -55°C - +100°C * The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1. Bright chrome = 0 Black chrome = 1 Example: 19210000 super red with bright chrome 19211000 super red with black chrome					
Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten								Led Indicators with other voltages upon request Specification subject to change without notice					

Abmessungen / Dimensions


Zeichnungsnr. / Drawing No. 19000-A




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19000-B




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19010-A




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19010-B




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19010-C




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19020-A




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19020-B



Zeichnungsnr. / Drawing No. 19030-A



Zeichnungsnr. / Drawing No. 19030-B




Abmessungen / Dimensions


Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19040-C
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19050-C
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19100-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19100-C	
Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-A	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-B	Zeichnungsnr. / Drawing No. 19120-C

Abmessungen / Dimensions


Zeichnungsnr. / Drawing No.
19130-A




Zeichnungsnr. / Drawing No.
19130-B




Zeichnungsnr. / Drawing No.
19130-C




Zeichnungsnr. / Drawing No.
19180-A




Zeichnungsnr. / Drawing No.
19180-B




Zeichnungsnr. / Drawing No.
19180-C




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19210-A




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19210-B



Zeichnungsnr. / Drawing No. 19230-B




Zeichnungsnr. / Drawing No. 19240-A




Abmessungen / Dimensions


Zeichnungsnr. / Drawing No. 19300



Zeichnungsnr. / Drawing No. 19350



Schnitt / cut A - B



Mechanische Daten / Mechanical Data

Gehäuse: Messing verchromt und Polycarbonat
 Kontakte: Steckanschluß Messing
 Montage: Verschraubt
 Polarität: Anode (+) Steckkontakt Messing
 Kathode (-) Steckkontakt verzinnt

Harness: Chrome-plated brass and polycarbonat
 Contacts: Tab, brass
 Mounting: Screwnut
 Polarity: Anode (+) Tab brass
 Cathode (-) Tab tinned

Ergänzende Led Daten / Supplementary Led Data

Wellenlänge: rot	660 nm	
super rot	625 nm	
hyper rot	660 nm	
orange	610 nm	für 230 V Version
orange	625 nm	
grün	565 nm	
gelb grün	575 nm	für 230 V Version
gelb	590 nm	
blau	475 nm	
infrarot	950 nm	

V_R : 5 V	für Standardtypen
100 V	für Blinkleds
1000 V	für 230 V Leds

Wavelength : red	660 nm	
super red	625 nm	
hyper red	660 nm	
amber	610 nm	for 230 V version
amber	625 nm	
green	565 nm	
yellow green	575 nm	for 230 V version
yellow	590 nm	
blue	475 nm	
infrared	950 nm	

V_R : 5 V	for standardtypes
100 V	for flashing Leds
1000 V	for 230 V Leds

Wir verwenden für unsere Signalleuchten Leds von Kingbright
For our Led Indicators we are using Leds from Kingbright





Vorschriften und Richtlinien zur Handhabung und Anwendung Regulations and guide-line for applications and handling



Achtung:

Die Anzeigen mit Steckanschluß sind **nicht für Lötanschluß geeignet**.

Verpolungsschutz - Die DC-Leds sind gegen Verpolung elektrisch nicht gesichert, mit Ausnahme der Blink-Leds. Ein Schutz gegen Verpolung muß bei der Bestellung extra angegeben werden.

Auf Wunsch kann ein Kunststoffgehäuse mit einer Temperaturfestigkeit von 210°C geliefert werden. Bitte bei Bestellung mit angeben.

Kunststoffteil nur bedingt chemikalienbeständig. Weitere Angaben auf Anfrage.

Note:

The indicators with tabconnection are **not qualified for soldering**.

Protection against confusing polarity - The DC-Leds are not electrically protected against confusion polarity, except the flashing Leds. If protection is required, it must be mentioned when ordering.


We can supply upon request a plastic housing for a working temperatur of 210°C. Please specify when ordering.

The plastic part is only limited resistant against chemicals. Further information upon request.


Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 und VDE 0160), obliegen dem Anwender.

The selection and technical correct installation of our Led-indicators, in accordance with the relevant regulations (e.g. VDE 0100 and VDE 0160) is incumbent on the user.


Bohrungen / Cut-outs



Für 3 mm / For 3 mm



Für 5 mm / For 5 mm




Für 10 mm / For 10 mm

Adapter zur Anpassung von vorgegebenen Bohrungen auf die Maße der Signalleuchten


Anpassung von 8mm Anzeige auf 10mm Bohrung
Adaption of the 8mm indicator to 10mm cut-out

Anpassung von 14mm Anzeige auf 16mm Bohrung
Adaption of the 14mm indicator to 16mm cut-out




Maßstab: 2 : 1
scale: 2 : 1

Schnitt / cut A..B




Material: Polycarbonat
Farbe: schwarz



Maßstab: 1,5 : 1
scale: 1,5 : 1

Schnitt / cut A..B



Material: polycarbonate
Colour: black