

Aderendhülsen mit Polypropylen-Isolation

für kurz- und erdschluss sichere Leitungen

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
bis +105°C

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
470408KS

Embouts de fil pré-isolées en polypropylène

pour conducteurs protégés contre court-circuit et courant de défaut

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé


Résistant à une température:
jusqu'à +105°C

Ferrules with polypropylene insulation

for short circuit proof and earth fault current proof wires

Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:
up to +105°C



	m m ² (AWG)	DIN Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	S2 mm	Stand- Packg.	Werkzeuge Outils Tools
	1.5 (16)		470408KS 470410KS	1.8 1.8	6.4 6.4	17.5 19.5	8 10	0.15 0.15	0.3 0.3	100 100	3984H 4518N 4521/4523N 4527/4531 4536 4542
	2.5 (14)		460508KS 460512KS	2.3 2.3	7.3 7.3	17.5 21.5	8 12	0.15 0.15	0.3 0.3	100 100	4521/4523N 4527/4531 4536 4542
	4 (12)		460610KS	2.9	7.3	19.5	10	0.20	0.3	100	3984H 4521/4523N 4531/4536/4542
	6 (10)		490712KS	3.6	8.1	23	12	0.20	0.3	100	3984J/4521/ 4523N 4531/4536/4542
	10 (8)		490812KS	4.6	9.6	24	12	0.20	0.3	100	3984J/4521 4522 4526N
	16 (6)		490912KS	6	11.9	25.5	12	0.20	0.3	100	3984J 4522 4526N