


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG		-	-	2005	MATED WITH: PASSEND ZU:		LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
© COPYRIGHT 2005		ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN							-	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.				DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN, SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.				PROJEKT NR.: EGGMH05061			B1	ECR-11-025561	25APR2012	TB	SK	
											B2	ECR-12-017256	14 JAN2013	RK	JK	
											B3	WIRING SCHEME ADDED, PART REV. CHANGED	26MAR2014	TB	GA	
											C	CABLE ITEM 8 CHANGED	30JAN2015	GSK	GA	



LENGTH SCHEDULE:

Laengentabelle:

TE PART NO.	REV.	LENGTH L1 (mm)	TOL.	LENGTH L2 (mm)	TOL.	ASSEMBLY COLOR	
960551-1	A	2000	±20	20	±2	black	OBSOLETE
960551-2	B1	2000	±20	30	±2	black	
960551-3	A	2000	±20	45	±2	black	OBSOLETE
960551-4	A	1500	±20	20	±2	black	OBSOLETE
960551-5	A	1000	±20	30	±2	black	OBSOLETE
960551-6	B1	3000	±40	20	±2	black	
1-960551-1	C	800	±20	45	±2	white	
1-960551-2	C	2000	±20	30	±2	white	

NOTES

- 1 PACKAGING:
ASSEMBLIES PACKED IN TE STANDARD BOXES WITH INTERMEDIATE LAYERS
OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING.
EACH ASSEMBLY ROLLED TO A RING AND WITH RUBBER STRING BONDED.
- 2 ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.


BEMERKUNGEN

- 1 VERPACKUNG:
ASSEMBLIES IN TE STANDARDKARTON MIT ZWISCHENLAGEN
(WELLPAPPE ODER PAPIERPOLSTERKISSEN) VERPACKT.
JEDES ASSEMBLY ZU EINEM RING GEWICKELT UND MIT GUMMI BAND GEBUNDEN.
- 2 ELEKTRISCHE PRUEFUNG NACH TE SPEZIFIKATION 108-18857.

WIRING SCHEDULE:
BELEGUNGSPLAN:

CONNECTOR	COLOR/FARBE
+	BROWN/BRAUN
-	BLUE/BLAU

			OBSOLETE	OBSOLETE	OBSOLETE		OBSOLETE		
1	1	-	+	+	+	-	+	Ring clip, white	10
-	-	1	1	1	1	1	1	Ring clip, black	9
SEE TABLE	SEE TABLE	-	+	+	+	-	+	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , white	8
1	1	-	+	+	+	-	+	Tube, white	7
1	1	-	+	+	+	-	+	Receptacle housing, white	6
-	-	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , black	5
2	2	2	2	2	2	2	2	Wire ferrule 0.75mm ²	4
-	-	1	1	1	1	1	1	Tube, black	3
2	2	2	2	2	2	2	2	MQS socket contact	2
-	-	1	1	1	1	1	1	Receptacle housing, black	1
QTY 1 - 2	QTY 1 - 1	QTY - 6	QTY - 5	QTY - 4	QTY - 3	QTY - 2	QTY - 1	DESCRIPTION	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.Nitschke 29 JUN 2005		 TE Connectivity							
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		CHK H.Mayer 29 JUN 2005									
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD 24 APR 2008 G.Lindemann		NAME 7.5mm MINI HVL CABLE ASSEMBLY					
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/W INKL ±1°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94018		SIZE A 3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-960551 RESTRICTED TO NUR FÜR -					
		MATERIAL -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18751; -18021							
		F FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		WEIGHT GEWICHT -		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG					
						SCALE MASSSTAB 3:2		SHEET BLATT 1 OF VON 1		REV C	