

NUMBER
C-917784








表1
TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY


表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は -- OR AMP	中国 CHINA(PRC)
=AMP 又は = OR AMP	韓国 KOREA



断面 "C" - "C"
(SECT.)

8 OBSOLETE: 917784-2.



- 注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6t
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917690
リセコンタクト: 917683
917684
4. キンク位置は表2参照
5. 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
適用基板穴径
パンチ加工穴: 0.9^{+0.1}₋₀
ドリル加工穴: 1.1±0.05
表3 参照

NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6t
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917690
REC. CONTACT: 917683
917684
4. KINKING POSITION (SEE TABLE 2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG. 1
6. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: 0.9^{+0.1}₋₀
DRILLED HOLE: 1.1±0.05
SEE TABLE 3

表 2
TABLE 2

キンク形状 TYPE OF KINK FORM		回路番号 CIRCUIT NO.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	B	A	B	A	B	-	-	-	-	-	-	-	BOSS ボス	PART NO.

WITHOUT 無し	WITH 有り	BLACK 黒色	6	2-917784-9
WITHOUT 無し	WITH 有り	RED 赤色	6	2-917784-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	6	2-917784-1
WITH 有り	WITH 有り	BLACK 黒色	6	917784-9
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	6	917784-2
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	6	917784-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色 黒	Pos. 極数	PART NO. 型番

TE TE Connectivity

適合電線範囲 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG) ---	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mm ---	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 6極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 1 表1参照	仕上 (FINISH) SEE TABLE 1 表1参照	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 6P POST HEADER ASS'Y
DR. Y. NOGUCHI 12 MAY. '95	DE. Y. NOGUCHI 12 MAY. '95	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°
CHK. Y. KASHIWA 12 MAY. '95	APP. Y. KASHIWA 12 MAY. '95	図号 (No.) C-917784
F1 REVISED PER ECR-15-018479 LTR DESCRIPTION	05MAR2016 NK NL DATE DWN APVD	尺 (SCALE) 3-1 REV. F1 SHEET 1 OF 1

単位: 全寸法はmm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-0010-20