

Schutzdeckel - VS-08-SD-F-S - 1653139

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schutzdeckel, IP67, strahlenvernetzt für Schweißapplikationen, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918970055

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckgesicht	RJ45
Verriegelungsart	ohne
Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff
Material Dichtung	EDPM, selbstfettend
Material Dichtung	EDPM, selbstfettend

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149110
eCl@ss 7.0	27149110
eCl@ss 8.0	27149110

Schutzdeckel - VS-08-SD-F-S - 1653139

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

Schutzdeckel - VS-08-SD-F-S - 1653139

Maßzeichnung



Schutzdeckel, IP67

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>