

Relaisart
Model

Leistungs-Relais
Power Relays

Maßbild
Dimensions

Kontakt Daten Contact Dates

Schaltspannung ~ / =


60/75

Switching Voltage ~ / =

Schaltstrom A

40

Switching Current A



Spulendaten Coil Ratings

Nennspannung V =

12

Rated Voltage V =

zul. Tol. ±

30 %


Max. Tolerance

Spulenwiderstand Ω

84 ± 5

Coil Resistance Ω

Anschlußschaltung
Electrical Diagram



Allgemeine Daten General Data

Prüfspannung

700V~ / 1 kV=

Test Voltage

Betriebstemperaturbereich

-40 +85°C

Operating Temperaturerange

Ansprech- / Abfallzeit

≤ 8 ms

Set- / Resettime

Mech. Lebensdauer Schaltspiele ≥

1x10⁶

Mech. Life Operation ≥

Elektr. Lebensdauer (bei Nennlast) ≥

3x10⁴

Elect. Life oper.(at rated load) ≥

Lastart

Ω

Load

Gewicht ca. [g]

40

Weight Approx. [g]

Einbaulage / beliebig

ja

Mounting Position / at will

Yes

Schüttelfestigkeit [g]


10

Vibration Resistance [g]

Zulassungen / Approvals

VW

Steckeranordnung
Terminal Layout



Relais auf Anfrage / Relais at
Request

Bestell-Nr. Part No.

14.0200.10