









PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder



DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung




NOTES
Bemerkungen

- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
- MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- TE LOGO
TE Logo
- SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1703639
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1703639
- CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR


WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY IN
ASSOCIATION WITH
SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6x0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung
mit der Einzelleiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen


- INTERFACE ACC. Drawing: 114-18807-1
KragenschluB nach Zeichnung: 114-18807-1
- MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1563110, 1563111
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1563110, 1563111
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE




PN: 1-1564414-1



PN: 2-1564414-1




PN: 3-1564414-1




PN: 4-1564414-1

4-1564414-1	G	12	D	-	-	-	1	1	1	4
3-1564414-1	G	12	C	-	-	1	-	1	1	3
2-1564414-1	G	12	B	-	1	-	-	1	1	2
1-1564414-1	G	12	A	1	-	-	-	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck		ITEM NO ASSY	MATERIAL siehe Tabelle			

1	2	3	ITEM NO
12POS. TAB HOUSING, CODE "C" 12pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	1		
12POS. TAB HOUSING, CODE "B" 12pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	1		
12POS. TAB HOUSING, CODE "C" 12pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	1		
12POS. TAB HOUSING, CODE "D" 12pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	1		
SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	2		
SEAL FOR SECONDARY LOCKING Dichtung fuer die Kontaktsicherung	3		
COLOUR Farbe			
MATERIAL			



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:1
Maßstab

OWN A.Kidane	09MAY2008	TE Connectivity	
CHK F.Eltnop	09MAY2008	NAME	
APVD En.Ehrwein	12MAY2008	12 POS. TAB 1.6x0.6.TAB HSG. ASSY	
PRODUCT SPEC 108-94.020		12 pos. TAB 1.6x0.6 Flachsteckergehaeuse	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		HDSCS - GROUP D	
SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ©=1564414	RESTRICTED TO NUR FÜR
CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1