










Ausführung E 430 F



Ausführung E 430 FVL



Modell: 1:1	
Zeichn.-Nr.: 2K 430.026.01	
Artikel: E 430 (F) (FVL)	
Katalogzeichnung	
 BOPLA BEHALTER SYSTEME	
DISK : 2 801 044 Datum: 10.08.93 OK	

Firma

HÜls AG, Postfach 1320, D-W-4370 Marl
 Tel. (02365) 49-5758, Fax (02365) 49-4101 (Abt. Produktsicherheit)
 Im Notfall: Tel. (02365) 49-2232 (Werkfeuerwehr HÜls)

Handelsname

VESTYRON 620

z. H. Frau Gaech

- 1.1 Chem. Charakterisierung: Polystyrol, kautschuk-modifiziert
 *) ggf: Gleitmittel, Farbmittel
- 1.2 Form: Granulat
- 1.3 Farbe: verschieden
- 1.4 Geruch: geruchlos

2 Physikalische und sicherheitstechnische Angaben

- | | | |
|--------------------------------------|--|----|
| 2.1 Erweichungstemperatur | > 75 °C | *) |
| Siedetemperatur (bei 1013 hPa) | nicht anwendbar | |
| 2.2 Dichte (20 °C) | ca. 1,05 g/cm ³ | *) |
| Schüttdichte | ca. 600 kg/m ³ | |
| 2.3 Dampfdruck (20 °C) | nicht anwendbar | |
| 2.4 Viskosität (°C) | nicht anwendbar | |
| 2.5 Löslichkeit in Wasser (20 °C) | unlöslich | |
| 2.6 pH-Wert (bei g/l Wasser) (°C) | nicht anwendbar | |
| 2.7 Flammpunkt | nicht anwendbar | |
| 2.8 Zündtemperatur | ca. 300 °C | |
| 2.9 Explosionsgrenzen | keine | |
| 2.10 Thermische Zersetzung | ca. 300 °C | |
| 2.11 Gefährliche Zersetzungsprodukte | Styrol | |
| 2.12 Gefährliche Reaktionen | keine | |
| 2.13 Weitere Angaben | *) Diese Angabe gilt für eine Produktgruppe. Die spezifischen Daten des obengenannten Typs können der Produktinformation entnommen werden. | |

3 Transport

GGVE/CGVS/RID/ADR: Kl. - Ziff. -

ADNR: Kl. - Ziff. - Kat. -

GGVSee/IMDG-Code: Kl. - UN-Nr.: - EMS: -

ICAO/IATA-DCR: Kl. - UN-Nr.: - PG: -

Techn. Name - Land:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

4 Vorschriften

MAK-Wert: nicht festgelegt

VbF-Gefahrklasse: -

Störfallverordnung: nicht in den Anhängen II bis IV genannt (StörfallV 1991)

EG-Nr.: -

Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und der entsprechenden EG-Richtlinie.

Gefahrensymbol: -

R-Sätze: -

S-Sätze: -

5 Schutzmaßnahmen, Lagerung und Handhabung

- 5.1 Technische Schutzmaßnahmen Lagerung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Handhabung: Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.
- 5.2 Persönliche Schutzausrüstung Atemschutz: -
Augenschutz: -
Handschutz: -
- 5.3 Arbeitshygiene Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 5.4 Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 5.5 Entsorgung Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften, z.B. mit Hausmüll gemeinsam ablagern oder verbrennen.

6 Maßnahmen bei Unfällen und Bränden

- 6.1 Nach Verschütten/Auslaufen Mechanisch aufnehmen.
- 6.2 Löschmittel, geeignete
Nicht zu verwenden Wassersprühstrahl, Schaum, CO₂, Löschpulver -
- 6.3 Erste Hilfe Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 6.4 Weitere Angaben

Angaben zur Toxikologie

Haut nicht reizend

Nach bisherigen Erfahrungen sind keine schädigenden Auswirkungen bekannt geworden.

8 Angaben zur Ökologie

Wassergefährdung

WGK = 0 - im allg. nicht wassergefährdend; (Selbsteinstufung)

Das Produkt ist ein wasserunlösliches, festes Polymer, das unter Umweltbedingungen keine nachteiligen Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen hat.

9 Weitere Hinweise