

Datenblatt 1.14.002.---

Kurzhubtaster MICON 5



SMT Standard



SMT nieder



THT Standard

Anschluss	Druckstück / Bauhöhe [mm]	Betätigungs kraft F ₁ [N] (+- 20%)	Schaltweg S ₂ [mm] (+- 0,15 mm)	Lebensdauer [Schaltspiele] (Prüfkraft)	Kennzeichnung auf dem Produkt (Typ)	Bestell-Nr.
SMT	Standard 3,85	3,0	0,7	1.000.000 (4 N)	X	1.14.002.101/0000
SMT	Standard 3,85	4,5	0,8	250.000 (6 N)	Z	1.14.002.001/0000
SMT	Standard 3,85	5,5	0,9	1.000.000 (8 N)	W	1.14.002.111/0000
SMT	Standard 3,85	8,0	1,1	250.000 (12 N)	Y	1.14.002.011/0000
SMT	Standard 3,85	3,5	0,85	250.000 (6 N)	K	1.14.002.301/0000 ¹
SMT	Standard 3,85	1,5	0,5	1.000.000 (4 N)	J	1.14.002.201/0000 ²
SMT	nieder 3,45	3,0	0,6	1.000.000 (4 N)	S	1.14.002.103/0000
SMT	nieder 3,45	4,5	0,7	250.000 (6 N)	T	1.14.002.003/0000
SMT	nieder 3,45	5,5	0,7	1.000.000 (8 N)	R	1.14.002.113/0000
THT	Standard 3,85	3,0	0,7	1.000.000 (4 N)	O	1.14.002.106/0000
THT	Standard 3,85	4,5	0,8	250.000 (6 N)	Q	1.14.002.006/0000
THT	Standard 3,85	5,5	0,9	1.000.000 (8 N)	N	1.14.002.116/0000
THT	Standard 3,85	8,0	1,1	250.000 (12 N)	P	1.14.002.016/0000

¹geringe Akustik

²nur in einem redundanten System mit einem weiteren SMT-Taster mit Standardhöhe einzusetzen

Einbaumaße

Länge	6,4 mm
Breite	5,1 mm
Höhe	siehe Bestellnummern-Tabelle


Mechanischer Aufbau

Befestigung	Löten
Anschlüsse	SMT L-Anschlüsse innenliegend, verzinnt (bleifrei) oder THT
Kontaktsystem	Sprungkontakt (Schnappscheibe)
Kontaktbestückung	1 Schließer
Kontaktwerkstoff	Gold (Au)

Mechanische Kennwerte

Betätigungs kraft F ₁	siehe Bestellnummern-Tabelle
Schaltwegweg S ₂	siehe Bestellnummern-Tabelle

Kraft-Weg-Kennlinie



Elektrische Kennwerte

Schaltspannung	0,02 - 35 V DC
Schaltstrom	0,01 - 100 mA
Schaltleistung max.	1 W (ohmsche Belastung)
Durchgangswiderstand	< 100 mΩ
Prellzeit	< 5 ms
Isolationswiderstand	min. 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit	250 V AC

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur	-40°C bis +90°C
Lagertemperatur	-40°C bis +90°C
Schwingungsfestigkeit	5 g nach IEC 600 68-2-6
Konstantklimafestigkeit	IEC 600 68-2-78 und 2-30
Wechselklimafestigkeit	IEC 600 68-2-14 und 2-33
Brandverhalten der Werkstoffe	UL 94 V1
Lebensdauer	siehe Bestellnummern-Tabelle

Lötwärmebeständigkeit / Lötbarkeit


SMT-Variante	DIN IEC 60068-2-58 und DIN EN 61 760-1
THT-Variante	E DIN IEC 60068-2-20

Standard-Verpackung:

SMT-Variante	Blistergurt mit 2.100 Stück
THT-Variante	Schienen à 102 Stück

Schaltzeichen nach IEC 617


Die Verbindung zwischen den beiden äußeren Kontaktbahnen ist nur im betätigten Zustand gewährleistet.



Produktkennzeichnung nach (EN ISO 8402) DIN EN ISO 9001

Rückverfolgbarkeit nach (EN ISO 8402) DIN EN ISO 9001, 2000, 7.5.3

Auf dem Taster wird ein 7-stelliger Code aufgebracht, anhand dessen das Produktionsdatum, der Typ sowie die herstellende Produktionsschicht ersichtlich wird.




Datenblatt 1.14.002.---


Kurzhubtaster MICON 5

SMT


Maßzeichnung Standard



Maßzeichnung nieder



Lötpad



Verarbeitungshinweise


Pipette

Sonderpipette (Siemens Siplace Best.-Nr.: 348514-02)
Bestückung mit Revolverkopf

Vorschlag für Schablonendruck:
150µm-Schablone mit 10%-Pad-Verkleinerung auf Fläche


Die beiden äußeren Kontaktbahnen sind auf der Leiterplatte zu brücken.

Blistergurt:




THT


**Maßzeichnung
Standard**



**Lochbild
Leiterplatte**



Kleinstes mögliches Raster (Tasteranordnung ohne Stößel)



Allgemeine Angaben

Für den Systemaufbau ist folgendes Zubehörprogramm zum MICON 5 erhältlich:

- Stößel opak rund, nicht beleuchtbar
- Stößel quadratisch, beleuchtbar
- Stößel quadratisch, Eckausleuchtung
- Stößel opak rund, Ringausleuchtung
- Leuchtfeld
- Tastenkappe RK 90

Das MICON 5 Stößelprogramm ist auf die Standard-Taster (Bauhöhe: 3,85 mm) abgestimmt, d.h. die Angaben im Datenblatt gelten nur in Zusammenhang mit der Verwendung der Standard-Variante (THT und SMT).

Anschlagfestigkeit max. 30 N

Stößel opak rund, nicht beleuchtbar




Stößel-Durchmesser [mm]	Stößel-Länge L [mm]	Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Stößel-Farbe	Bestell-Nr.
6,0	3,0	5,55	weiß	5.46.001.103/0200
6,0	3,45	6,0	weiß	5.46.001.104/0200
6,0	3,95	6,5	weiß	5.46.001.105/0200
6,0	4,45	7,0	weiß	5.46.001.106/0200
6,0	7,15	9,7	weiß	5.46.001.107/0200
6,0	9,95	12,5	weiß	5.46.001.108/0200
8,0	5,5	8,05	weiß	5.46.001.121/0200
8,0	10,3	12,85	weiß	5.46.001.122/0200
8,0	3,0	5,55	weiß	5.46.001.123/0200
8,0	3,45	6,0	weiß	5.46.001.124/0200
8,0	3,95	6,5	weiß	5.46.001.125/0200
8,0	4,45	7,0	weiß	5.46.001.126/0200
8,0	7,15	9,7	weiß	5.46.001.127/0200
8,0	9,95	12,5	weiß	5.46.001.128/0200
11,5	5,5	8,05	weiß	5.46.001.141/0200
11,5	10,3	12,85	weiß	5.46.001.142/0200
11,5	3,0	5,55	weiß	5.46.001.143/0200
11,5	3,45	6,0	weiß	5.46.001.144/0200
11,5	3,95	6,5	weiß	5.46.001.145/0200
11,5	4,45	7,0	weiß	5.46.001.146/0200
11,5	7,15	9,7	weiß	5.46.001.147/0200
11,5	9,95	12,5	weiß	5.46.001.148/0200
14,5	3,0	5,55	weiß	5.46.001.163/0200
14,5	3,45	6,0	weiß	5.46.001.164/0200
14,5	3,95	6,5	weiß	5.46.001.165/0200
14,5	4,45	7,0	weiß	5.46.001.166/0200
14,5	7,15	9,7	weiß	5.46.001.167/0200
14,5	9,95	12,5	weiß	5.46.001.168/0200
19,0	3,0	5,55	weiß	5.46.001.183/0200
19,0	3,45	6,0	weiß	5.46.001.184/0200
19,0	3,95	6,5	weiß	5.46.001.185/0200
19,0	4,45	7,0	weiß	5.46.001.186/0200
19,0	7,15	9,7	weiß	5.46.001.187/0200
19,0	9,95	12,5	weiß	5.46.001.188/0200

Typischer Systemaufbau unter Folie, Stößel opak rund, nicht beleuchtbar



Empfehlung:
Hochprägung 0,35 mm
Klebedicke 0,15 mm



D - Distanzlänge $D = GH - FP - 0.5$ (Prägehöhe + Klebedicke)

ST - Stößeldurchmesser


FD - Frontplattendurchbruch $FD = ST + 1\text{mm}$
FP - Frontplattenstärke

RM - Rastermaß $RM = FD + \text{min. } 3\text{ mm}$


GH - Gesamthöhe $GH = 3.85\text{mm} + L - 1.3$
L - Gesamtlänge Stößel L

RAFI-Standardsystemaufbau mit 9,70 mm GH, Stößel opak rund, nicht beleuchtbar

Aufbau mit:
Hochprägung 0,35 mm
Klebedicke 0,15 mm



Niedrigster Aufbau mit 5,55 mm GH, Stößel opak rund, nicht beleuchtbar



Stößel quadratisch, beleuchtbar

Stößel beleuchtbar 11 x 11 mm

Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Blendenfarbe	Bestell-Nr.
9,70	rot	5.05.511.470/2300
9,70	grün	5.05.511.470/2500
9,70	gelb	5.05.511.470/2400
9,70	weiß	5.05.511.470/2200
9,70	blau	5.05.511.470/2600
12,5	rot	5.05.511.471/2300
12,5	grün	5.05.511.471/2500
12,5	gelb	5.05.511.471/2400
12,5	weiß	5.05.511.471/2200
12,5	blau	5.05.511.471/2600




Stößel beleuchtbar 14,5 x 14,5 mm

Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Blendenfarbe	Bestell-Nr.
9,70	rot	5.05.511.475/2300
9,70	grün	5.05.511.475/2500
9,70	gelb	5.05.511.475/2400
9,70	weiß	5.05.511.475/2200
9,70	blau	5.05.511.475/2600
12,5	rot	5.05.511.476/2300
12,5	grün	5.05.511.476/2500
12,5	gelb	5.05.511.476/2400
12,5	weiß	5.05.511.476/2200
12,5	blau	5.05.511.476/2600




Stößel beleuchtbar 18 x 18 mm


Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Blendenfarbe	Bestell-Nr.
9,70	rot	5.05.511.480/2300
9,70	grün	5.05.511.480/2500
9,70	gelb	5.05.511.480/2400
9,70	weiß	5.05.511.480/2200
9,70	blau	5.05.511.480/2600
12,5	rot	5.05.511.481/2300
12,5	grün	5.05.511.481/2500
12,5	gelb	5.05.511.481/2400
12,5	weiß	5.05.511.481/2200
12,5	blau	5.05.511.481/2600




Typischer Systemaufbau unter Folie, Stößel quadratisch, beleuchtbar



RAFI-Standardsystemaufbau mit 9,70 mm GH, Stößel quadratisch, beleuchtbar




Mögliche Platzierung der LEDs bei Stößel quadratisch, beleuchtbar



Redundanter Systemaufbau mit beleuchtbaren Stößen (MICON 1.14.002.201, 1,5 N)


Der Taster 1.14.002.201/0000 ist nur in einem redundanten System mit einem weiteren SMT-Taster mit Standardhöhe einsetzbar. Für den redundanten Systemaufbau sind die Stößen 14,5 x 14,5 mm oder 18 x 18 mm zu verwenden.




Stößel quadratisch, Eckausleuchtung

Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Blendenfarbe	Abmessungen [mm]	Eckausleuchtung	Bestell-Nr.
9,70	weiß	14,5 x 14,5		5.05.511.649/2200
9,70	weiß	14,5 x 14,5		5.05.511.650/2200
9,70	weiß	14,5 x 14,5		5.05.511.651/2200
9,70	weiß	18 x 18		5.05.511.658/2200
9,70	weiß	18 x 18		5.05.511.659/2200
9,70	weiß	18 x 18		5.05.511.660/2200


RAFI-Standardsystemaufbau mit 9,70 mm GH, Stößel quadratisch, Eckausleuchtung



Mögliche Platzierung der LEDs bei Stößel quadratisch, Eckausleuchtung, 14,5 x 14,5



Mögliche Platzierung der LEDs bei Stößel quadratisch, Eckausleuchtung, 18 x 18




Stößel opak rund, Ringausleuchtung

Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Durchmesser Ringausleuchtung RA [mm]	Durchmesser Stößel unbeleuchtet [mm]	Bestell-Nr.
9,70	20,70	11,50	5.05.511.641/0000
9,70	23,70	14,50	5.05.511.640/0000
9,70	28,20	19,00	5.05.511.639/0000

Ein MICON-Systemaufbau mit Ringausleuchtung ist ausschließlich in der Bauhöhe 9,70 mm möglich. Wir empfehlen, die Ringleuchtfäche mit streufähiger Farbe zu hinterdrucken. Für die Betätigungsfläche ist eine Hinterdruckung mit einer lichtundurchlässigen Farbe empfehlenswert.

Typischer Systemaufbau mit 9,70 mm GH, Stößel opak rund, Ringausleuchtung


Aufbau mit:
Hochprägung 0,35 mm
Kleberdicke 0,15 mm



Datenblatt 1.14.002.---

Zubehörprogramm MICON 5

Lochbild Leiterplatte




Leuchtfeld


Gesamthöhe GH mit Hochprägung [mm]	Blendenfarbe	Abmessungen [mm]	Beschreibung	Bestell-Nr.
9,70	weiß	11 x 11	1-teilig	5.05.005.182/2200
9,70	weiß	14,5 x 14,5	1-teilig	5.05.005.175/2200
9,70	weiß	18 x 18	1-teilig	5.05.005.176/2200
9,70	weiß	14,5 x 29	2-teilig	5.05.005.177/2200
9,70	weiß	18 x 36	2-teilig	5.05.005.178/2200

Weitere Blendenfarben auf Anfrage verfügbar

RAFI-Standardsystemaufbau mit 9,70 mm GH, Leuchtfeld




Mögliche Platzierung der LEDs bei Leuchtfeld



Typischer Systemaufbau unter Tastenkappe, RK 90, 9 x 9 mm, IP65

System mit Dichtfolie
(Erreichbare Dichtigkeit IP65)

Einbau der Frontplatte ins Gehäuse
von vorne



Einbau der Frontplatte ins Gehäuse
von hinten

D - Distanzlänge D = H - 0.20 (Restdicke der gepressten DF)
DF - Dichtungsfolie (0.50 mm)
FP - Frontplatte (1.25...3mm)
H - Abstand Frontplatte zu Leiterplatte

$$H = 2.45 + 3.85 + DF \quad (\text{Print variante})$$

$$H = 2.45 + 3.85 + DF + 0.05 \quad (\text{SMD variante})$$

TB - Tastenkappensbund (Katalog)
RM - Rastermaß: TB + min. 1.50 mm


BS - Befestigungsschiene
D - Distanzlänge D = H - BS - 0.20 (Restdicke der gepressten DF)
DF - Dichtungsfolie (0.50 mm)
FP - Frontplatte (1.25...3mm)
H - Abstand Frontplatte zu Leiterplatte

$$H = 2.45 + 3.85 + DF \quad (\text{Print variante})$$

$$H = 2.45 + 3.85 + DF + 0.05 \quad (\text{SMD variante})$$

Typischer Systemaufbau unter Tastenkappe, RK 90, 9 x 9 mm, IP40

System ohne Dichtfolie
(Erreichbare Dichtigkeit IP40)



D - Distanzlänge D = 2.45 + 3.85
D = 2.45 + 3.85 + 0.05
FP - Frontplatte (1.25...3mm)

(Print variante)

(SMD variante)

TB - Tastenkappensbund (Katalog)
RM - Rastermaß: TB + min. 1.50 mm

BS - Befestigungsschiene
D - Distanzlänge D = 2.45 + 3.85 - BS
D = 2.45 + 3.85 + 0.05 - BS
FP - Frontplatte (1.25...3mm)

(Print variante)

(SMD variante)

Vorläufige technische Daten, Änderungen vorbehalten

3D-Daten im step- oder igs-Format auf Anfrage.

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128-134, D-88276 Berg/Ravensburg

Tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300

www.rafi.de, info@rafi.de