







この寸法は嵌合力で管理する。



矢視 A-A



断面 B-B



断面 C-C

通用電線範囲	端子型番	嵌合相手型番	仕上	材質	通用工具型番	製品規格番号	分類
0.50~142(AWG#20~#6)	170021-1	170020-1	電気錫めっき	黄銅 板厚0.32	2088544-1	108-5004	Φ4
0.50~2.27(AWG#20~#4)	170021-2	170020-2	電気錫めっき	黄銅 板厚0.40	2088544-1	108-5003	Φ5
0.50~2.27(AWG#20~#4)	170021-3	170020-3	—H—	黄銅 板厚0.40	2088544-1	108-5003	Φ5

単位: 毫米 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

				©1974 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1974 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)		
				材料 (MATERIAL) 表参照		Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan				
				仕上 (FINISH) 表参照						
				抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 表参照 mm ² (AWG)		分類 (CLASS) 表参照				
				被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.1 mm (—H— IN)		型式 (TYPE) —H—				
A REVISED		M.S	T.K	10JUN 2009	一般公差 { TOLERANCE EXCEPT AS NOTED } ±0.4 ±1°	尺度 (SCALE)	LOC	SIZE	番号 (NO)	REV
O RELEASED (REV-C)		Y.T	T.S.	1/22/74	4-1	J	A4	C-170021		A
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR.	CHK.	DATE	名称 (NAME) Φ4 及び Φ5 シュア プラグ リセプタクル (shur plug recept)					
DR. Y. Tanaka 1/22/74		DE.								
CHK. T. Shiguchi 1/25/74		APP. Y. Sato 1/25/74								