

Wire-Thread-Inserts

"free running", stainless steel

Casquillos Roscados

"fácil inserción", inoxidable



DIN 8140

Tolerance ISO 2 (6H)

Nominal Diameter D		1,0 D	1,5 D	2,0 D	2,5 D	3,0 D
	Art.-No. €/Piece	Art.-No. €/Piece	Art.-No. €/Piece	Art.-No. €/Piece	Art.-No. €/Piece	Art.-No. €/Piece
M						
M 2 x 0.4	100	07202 0,47	07302 0,55	07402 0,71	07502 0,80	07602 1,00
M 2.2 x 0.45	100	07203 0,47	07303 0,55	07403 0,71	07503 0,80	07603 1,00
M 2.5 x 0.45	100	07204 0,14	07304 0,15	07404 0,16	07504 0,19	07604 0,23
M 3 x 0.5	100	07205 0,14	07305 0,15	07405 0,16	07505 0,19	07605 0,23
M 3.5 x 0.6	100	07206 0,16	07306 0,17	07406 0,17	07506 0,21	07606 0,25
M 4 x 0.7	100	07207 0,13	07307 0,14	07407 0,14	07507 0,17	07607 0,20
M 5 x 0.8	100	07208 0,16	07308 0,13	07408 0,18	07508 0,22	07608 0,26
M 6 x 1.0	100	07209 0,17	07309 0,14	07409 0,21	07509 0,25	07609 0,31
M 7 x 1.0	100	07210 0,19	07310 0,23	07410 0,25	07510 0,30	07610 0,36
M 8 x 1.25	100	07211 0,18	07311 0,18	07411 0,25	07511 0,30	07611 0,36
M 8 x 1.0	100	07212 0,21	07312 0,21	07412 0,27	07512 0,32	07612 0,39
M 9 x 1.25	100	07213 0,23	07313 0,34	07413 0,34	07513 0,36	07613 0,42
M 10 x 1.5	100	07215 0,21	07315 0,25	07415 0,29	07515 0,35	07615 0,42
M 10 x 1.25	100	07216 0,21	07316 0,25	07416 0,29	07516 0,34	07616 0,42
M 10 x 1.0	100	07217 0,21	07317 0,25	07417 0,29	07517 0,34	07617 0,42
M 11 x 1.5	100	07219 0,35	07319 0,43	07419 0,44	07519 0,52	07619 0,63
M 12 x 1.75	100	07221 0,33	07321 0,39	07421 0,44	07521 0,52	07621 0,63
M 12 x 1.5	100	07222 0,33	07322 0,39	07422 0,44	07522 0,52	07622 0,63
M 12 x 1.25	100	07223 0,33	07323 0,39	07423 0,44	07523 0,52	07623 0,63
M 12 x 1.0	100	07224 0,33	07324 0,39	07424 0,44	07524 0,52	07624 0,63
M 14 x 2.0	50	07225 0,48	07325 0,55	07425 0,57	07525 0,69	07625 0,84
M 14 x 1.5	50	07226 0,48	07326 0,55	07426 0,57	07526 0,69	07626 0,84
M 14 x 1.25	50	07227 0,48	07327 0,55	07427 0,57	07527 0,69	07627 0,84
M 14 x 1.0	50	07231 0,58	07331 0,55	07431 0,69	07531 0,84	07631 1,00
M 16 x 2.0	50	07234 0,65	07334 0,68	07434 0,84	07534 0,92	07634 1,00
M 16 x 1.5	50	07235 0,65	07335 0,68	07435 0,84	07535 0,92	07635 1,00
M 18 x 2.5	25	07236 1,42	07336 1,94	07436 2,35	07536 2,80	07636 3,40
M 18 x 2.0	25	07237 1,42	07337 1,94	07437 2,35	07537 2,80	07637 3,40
M 18 x 1.5	25	07238 1,42	07338 1,94	07438 2,35	07538 2,80	07638 3,40
M 20 x 2.5	25	07239 1,65	07339 2,21	07439 2,40	07539 2,90	07639 3,45
M 20 x 2.0	25	07240 1,65	07340 2,21	07440 2,40	07540 2,90	07640 3,45
M 20 x 1.5	25	07241 1,65	07341 2,21	07441 2,40	07541 2,90	07641 3,45
M 22 x 2.5	10	07242 1,89	07342 2,58	07442 3,20	07542 3,80	07642 4,40