









Technische Daten Ladeeinheit/ technical data charging unit	
Eingangsdaten/ input data	: 100–240VAC ±10% 50/60Hz max. 50W
Ausgangsdaten output data	: 12 x 1,40V = Rundzellen/ cylindrical batteries 2 x 10,0V = 9V–Block 2 x 5,0V = USB Port
Vorladestrom/ pre–charging current	: Mono (D) 6 x 1000mA±20%
	: Baby (C) 6 x 1000mA±20%
	: Mignon (AA) 12 x 1000mA±20%
	: Micro (AAA) 12 x 400mA±20%
	: 9V–Block (E) 2 x 60mA±20%
Erhalteladestrom/ trickle charging current	: USB Port 2 x 1000mA± 5%
	: Mono (D) 6 x 500mA±20%
	: Baby (C) 6 x 500mA±20%
	: Mignon (AA) 12 x 500mA±20%
	: Micro (AAA) 12 x 200mA±20%
Entladefunktion/ discharging function	: 9V–Block (E) 2 x 30mA±20%
	: Mono (D) 6 x 50mA±20%
	: Baby (C) 6 x 50mA±20%
	: Mignon (AA) 12 x 50mA±20%
	: Micro (AAA) 12 x 20mA±20%
Vollerkennung/ battery full detection	: 9V–Block (E) 2 x 3mA±20%
	: Mono (D) 6 x 520mA±20%
	: Baby (C) 6 x 520mA±20%
	: Mignon (AA) 12 x 520mA±20%
	: Micro (AAA) 12 x 400mA±20%
	: 9V–Block (E) 2 x 43mA±20%

max. Spannung/ max. Voltage	: für Rundzellen/ for cylindric cells 1,75V±5%
Sicherheitstimer/ security timer	: 14h±10%
Ladeanzeige für Rundzellen und 9V Block/ charging indicator for round cells and 9V batteries	
Ladung/ charging	: LED leuchtet rot/ LED lights red
Impulserhalteladung/ trickle charging	: LED leuchtet grün/ LED lights green
Akku defekt/ battery defective	: LED blinkt rot/ LED flashes red
Refreshanzeige/ refreshing indicator	: LED blinkt rot und grün/ LED flashes red and green
Vorladung/ pre–charging	: LED blinkt grün/ LED flashes green
Akku geladen/ battery fully charged	: LED leuchtet grün/ LED lights green
Anzeige Akkuschnelltest in den ersten 5 Sekunden / indicator for battery fast test in the first 5 seconds	
LED grün/green	: Akkukapazität über 80%/ battery capacity more than 80%
LED orange	: Akkukapazität zwischen 25% und 80%/ battery capacity between 25% and 80%
LED rot/red	: Akkukapazität unter 25%/ battery capacity lower than 25%

Verpolschutz/ reverse–connect protection	: mechanisch/ mechanical
Schutzart/ protection	: IP20
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Isolation/ insulation	: 4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Approbation/ approval	: CE, TÜV GS, cTUVus
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse blau/silber / desktop case blue/silver
Gehäusematerial/ housing material	: UL94V–0
Gewicht/ weight	: 1240g 1240g
Verpackung/ package	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung individual package, coloured folding box incl. multilingual manual

Die "Ein" Stellung(–) des Netzschalters muss zur Netzkabelbuchse zeigen
The "ON" position(–) of the mains switch must show to the mains input socket

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0909UK	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A1): 11	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell–Nr.	
			Zeichnungsname/Drawing name	
			Energy 16 plus UK	
			Zeichnungsnummer/Drawing number	Blatt/ Sheet
V1 printing updated	17.06.13 CB	ANSMANN	1001–0004–UK	1
V0 – – –	19.09.12 CB			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin
			Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replaced through