

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M17, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, Kábelkeresztmetszet: 5 mm...8 mm

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356273510

Technical data

Általános

Megjegyzés	Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés A Ø 0,6 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni.
Reteszelés módja	Csavaros reteszelés
Érintkezőkamra számozásának forgásiránya	standard
Kódolás	N
Érintkezők csatlakozási módja	Krimpcsatlakozás
Érintkezők típusa	Aljzat
Pólusszám	17
Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők	0,6 mm
Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén	3,6 A
Kábelbevezetés	5 mm ... 8 mm

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet	-20 °C ... 125 °C
Védettség	IP67

Anyag

A ház anyaga	Forgácsolt alkatrészek: réz-cink ötvözet (CuZn), présöntvény alkatrészek: cink (GD-Zn)
Szigetelőtest anyaga	PA 66
Tömítő- és O-gyűrű anyaga	FPM

Adatok a DIN EN 61984:2001 szerint

Felállítási magasság max.	3000 m
Teljesítményérintkezők névleges-/üzemi feszültsége	60 V
Teljesítményérintkezők méretezési feszültsége	1,5 kV
Teljesítményérintkezők túlfeszültség-kategóriája	III

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

Technical data

Adatok a DIN EN 61984:2001 szerint

Teljesítményérintkezők szennyeződési foka	3
Jelérintkezők túlfeszültség-kategóriája	II
Jelérintkezők szennyeződési foka	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

approvals

cUL Recognized 	
UN névleges feszültség	60 V
IN névleges áram	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized  US	
---	--

accessories

Krimpérintkező

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Védőfedél

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

accessories

ST-Z0007 - 1607777



Szerelési anyagok

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050




Drawings

Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

Diagram




Diagram



Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

Méretrajz



Kábelcsatlakozók - ST-17S1N8A8003 - 1607641

Sematikus rajz

