


DATENBLATT - DATASHEET

Leitungstyp/Type:
UL/cUL-Litze Style 1061/10002 AWG 28

MEDI-Artikelnummer: 122287
MEDI-article number:



Aufbaubeschreibung./construction

Leiter, conductor:	Kupfer verzinkt nach EN 13602, TPC - tin plated copper acc. EN13602
Leiteraufbau, construction:	28 AWG 7x0,127mm
Aderisolation, core insulation:	PVC semi rigid, PVC semi rigid
Wandstärke, wall thickness:	nom. 0,25mm
Aderdurchmesser, outer diameter:	0,90 ±0,05mm

Elektrische und mechanische Werte./electrical and mechanical dimensions

Prüfspannung, testing voltage:	2500V AC
Betriebsspannung, nominal voltage:	300V AC
Isolationswiderstand, insulation resistance:	min. 20 MOhm x km bei/at 20°C
Leiterwiderstand, conductor resistance:	max. 215,00 Ohm/km bei/at 20°C
Temperaturbereich statisch, temperature range-static:	-30 bis/to +80°C(1061), -30 bis/to +105°C(10002)
Temperaturbereich dynamisch, temperature range-dynamic:	-10 bis/to +80°C(1061), -10 bis/to +105°C(10002)
Biegeradius statisch, bending radius static:	10,0 x Aussendurchmesser 10,0 x outer diameter
Biegeradius dynamisch, bending radius dynamic:	15,0 x Aussendurchmesser 15,0 x outer diameter
Eigenschaften, properties:	flammwidrig nach UL2556 /FV-2/VW-1; CSA FT-1, flame retardant acc. UL2556 /FV-2/VW-1; CSA FT-1

Zulassungen./approbations

Norm, standard:	UL 758 - AWM, UL 758 - AWM
Verwendung, use:	Internal wiring of Appliances where not exposed to mechanical abuse.

    	Artikel:	Stand:	 MEDI - Kabelhandels GmbH Geretsrieder Str. 18 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 1 von/of 1	122287 UL/cUL-Litze Style 1061/10002 AWG 28	2013-09-25 08:25:45 Stephan Langner	