



LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-						
PROJECT NR. EGDPC01017		A3		REVISED PER ECO-12-012897	16 JUL 2012	KH	MS



PCB HOLES
PCB THICKNESS 1.6 mm MAX.
PCB LOCHBILD
PCB DICKE 1.6 mm MAX.



MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2 SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm	△7
CODING / KODIERUNG	△6
WIRE GAGE / DRAHTGRÖESSE IN mm ² : 0.25	△5
WIRE GAGE / DRAHTGRÖESSE IN mm ² : 0.14	△4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	△3
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	△2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A	△1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO-NO. / TYCO NR.						
0-1418049-1	0-1418048-1	6-1437719-5	6-1437719-4	6-1437719-3		
1	1				INSULATION TUBE 8 POS. / ISOLIERHUELSE 8 POL.	12
	1				INSULATION TUBE 7 POS. / ISOLIERHUELSE 7 POL.	11
		1			INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.	10
			1		INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.	9
				1	INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.	8
8	7				MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	7
		5	4	3	MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	6
1	1	1	1	1	NUT / MUTTER	5
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	4
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	3
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHÄUSE	2
1	1	1	1	1	GROUND ON PCB SPRING / VERBINDUNGSFEDER ZUR PCB MASSE	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY						
T01-0570-P08	T01-0570-P07	T01-0570-P05	T01-0570-P04	T01-0570-P03	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ITEM-NO. TEIL-NR.
PARTS LIST / TEILE LISTE						
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUFRECHTGEHALTENES KONTROLLSYSTEM ANGEWANDEN, ZUM ZWECK DER VERHINDERUNG VON FÄLSCHUNGEN. © COPYRIGHT 2000 BY - ALL RIGHTS RESERVED. AUS ALLEN RECHTEN VORBEHALTEN.			DWN N. GEISTER 18 JUN 2001		TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN (MM)			CHK H. SCHERER 18 JUN 2001		NAME T01 MALE PLUG CONN. PANEL MNT. PCB VER. 3-8 POS. 180 DGR. T01 STIFTSTECKER.EINBAU. PCB VER. 3-8 POS. 180 GRAD	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONS TOLERANZEN ALLE DIMENSIONEN			APVD G. FELDMEIER 18 JUN 2001		SIZE A1	
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ±0.3 4 PLC ±0.3 ANGLES ON INCHES WINKELN AN ZOLL			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		CAGE CODE 00779	
MATERIAL -			WEIGHT GEWICHT -		DRAWING NO ZELCHNUNG-NR. 6-1437719-3	
FIRST SHOOTING/ACHTER FARB -			CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR	
					SCALE MASSSTAB 1:1	
					SHEET 1 OF 1	
					REV A	